



Lyst, smukt og fleksibelt armatur til udendørs brug med direkte udsyn til lyskilden og med intelligent RGBW-lys

FlexElite RGBW

FlexElite er det nyeste, skarpeste og mest fleksible produkt i vores populære Flex-serie. Alle store elementer, fra formen over den indvendige elektronik til det mekaniske design, har gennemgået et omfattende redesign. Vi har skabt FlexElite for at opfylde de krav, der er i store, utraditionelle bygninger og strukturer. Kernen er et innovativt modulopbygget design, der gør, at du kan skabe præcist det antal lyspunkter og den konfiguration af punkter, som du har brug for til dit design. FlexElites sektioner og forbindelseskabler klikkes sammen hurtigt og nemt, hvilket giver en suveræn tilpasningsgrad sammenlignet med mindre modulopbyggede løsninger. Den lange rækkevidde og afstanden mellem lyspunkterne, gør, at du kan påtage dig større udfordringer, end det var muligt tidligere. FlexElite RGBW tilføjer en særskilt hvid LED, der danner hvid af en bedre kvalitet sammenlignet med RGB.

Fordele

- Fleksible lysbånd, der kan tilpasses stort set enhver arkitektur
- Suveræn fleksibilitet med hensyn til antal lyspunkter og indbyrdes afstand
- Fire gange så stor lysstyrke som den forrige generation

FlexElite RGBW

Funktioner

- Store installationer — FlexElites modulopbyggede design gør dig fri for de begrænsninger, som et statisk antal lyspunkter på fleksible kabler udgør - hvilket giver en lang rækkevidde og større afstand mellem lyspunkterne.
- Skarpere lysudbytte — FlexElite er det skarpeste Flex-armatur, der findes, med et lysudbytte på mere end 120 lumen pr. lyspunkt.
- Fire forskellige farver — FlexElite-armaturer er oprindeligt designet som armatur med fire kanaler.
- Maksimalt lysudbytte — Vi finjusterer alle FlexElite-lyspunkter til et maksimalt lysudbytte, der sikrer en ydeevne, der går langt ud over tilsvarende armaturer.

Anvendelsesområder

- RGBW-effektbelysning med direkte udsyn til lyskilden
- Visning af video med lav opløsning
- RGBW-lysrende-/effektbelysning med lav profil til udendørs brug

Versions



FlexElite RGBW

Oplysninger om produktet

Detail Photo



Detail Photo

