



Luminoso ed elegante apparecchio per illuminazione in posizione defilata alla vista per esterni con luce RGBW intelligente

RGBW FlexElite

FlexElite è il modello più luminoso e flessibile della famiglia Flex. Include la riprogettazione totale di tutti gli elementi principali, dalla forma all'elettronica interna, fino alla parte meccanica. Abbiamo creato FlexElite per far fronte alle sfide poste dagli edifici di grandi dimensioni e da strutture non convenzionali. Al suo interno, troverai un innovativo design modulare che ti consentirà di creare il numero esatto e la configurazione dei nodi di cui hai bisogno. Le sezioni e i cavi di connessione di FlexElite si collegano in modo semplice e veloce, consentendo una personalizzazione senza pari con soluzioni meno modulari. Le maggiori lunghezze e la spaziatura dei nodi consentono di affrontare sfide ben più impegnative rispetto al passato. FlexElite RGBW aggiunge una luce LED bianca separata creando bianchi di qualità migliore rispetto a RGB.

Vantaggi

- Stringhe flessibili che si adattano a qualsiasi architettura
- Flessibilità impareggiabile per personalizzare numero e distanza dei nodi
- Quattro volte più luminoso rispetto alla generazione precedente

RGBW FlexElite

Caratteristiche

- Installazioni su larga scala: il design modulare di FlexElite ti libera dai limiti posti dai numeri statici di nodi su cavi flessibili, consentendo lunghezze di esecuzione più lunghe e spaziatura dei nodi.
- Output più luminoso: FlexElite è l'apparecchio d'illuminazione Flex più luminoso disponibile sul mercato, con oltre 120 lumen per nodo.
- Opzioni di quattro colori: gli apparecchi d'illuminazione FlexElite sono progettati fin dalla nascita come apparecchi con quattro canali.
- Massimo risultato: regoliamo tutti i nodi FlexElite per avere la massima potenza, garantendo alte prestazioni che vanno ben oltre gli altri apparecchi d'illuminazione comparabili sul mercato.

Applicazione

- RGBW (illuminazione d'effetto direct view)
- Video a bassa risoluzione
- Illuminazione RGBW di nicchie e d'accento in esterni

Versions



RGBW FlexElite

Dati del prodotto

Detail Photo



Detail Photo

