



Lys, vakker og fleksibel direkte armatur med intelligent RGBW-lys for eksteriør

FlexElite RGBW

FlexElite er det mest lyssterke og mest fleksible medlemmet i vår populære Flex-familie, og inkluderer et grundig redesign fra bunnen av alle hovedelementene, fra formfaktoren til intern elektronikk til mekanisk design. Vi opprettet FlexElite for å møte utfordringene fra store, ukonvensjonelle bygninger og strukturer. I kjernen finner du et innovativt modulært design som lar deg lage det nøyaktige nummeret og konfigurasjonen av noder du trenger for ditt design. FlexElites seksjoner og forbindelsesledninger klikker raskt og enkelt sammen, noe som tillater en uovertruffen tilpasning som ikke er mulig med mindre modulære løsninger. Med FlexElite velger du nodetallet – og lengden og avstanden mellom dem – som tilfredsstiller de nøyaktige behovene for hvert enkelt prosjekt. Lengre løpelengder og avstand mellom noder lar deg gyve løs på større utfordringer enn mulig tidligere. FlexElite RGBW legger til en egen hvit LED som gir en høyere kvalitet på hvitfarger i forhold til RGB.

Fordeler

- Fleksible lyskjeder passer nær sagt all arkitektur
- Uovertruffen fleksibilitet for tilpasning av antall noder og avstand
- Fire ganger så høy lysstyrke som forrige generasjon

Funksjoner

- Storskalainstallasjoner – FlexElites modulære design frigjør deg fra begrensningene som skyldes statisk antall noder på fleksible kabler, noe som gjør at lengre løpelengder og avstander mellom noder er mulig.
- Bedre lyseffekt – FlexElite er den Flex-armaturen som gir best lyseffekt, med mer enn 120 lumen per node.
- Firefargers alternativer – FlexElite lysarmaturer er designet fra bunnen av som fire-kanals armaturer.
- Maksimal effekt – Vi justerer alle FlexElite noder for maksimal effekt, og sikrer høy ytelse som går langt utover sammenlignbare armaturer.

Søknad

- RGBW direkte effektbelysning
- Videoskjerm med lav oppløsning
- Utendørs RGBW-lys med lav profil til tak- og aksentbelysning

Versions



FlexElite RGBW

Produkt detaljer

Detail Photo



Detail Photo

