



Luminária de visualização direta flexível brilhante e atrativa com luz RGBW inteligente

FlexElite RGBW

A FlexElite é o mais brilhante e mais flexível membro da popular família Flex. Inclui uma reformulação de raiz de todos os principais elementos, desde o fator de forma até à eletrónica interna e ao design mecânico. Criámos a FlexElite para responder aos desafios apresentados pelos edifícios e estruturas grandes e não convencionais. No seu núcleo, irá encontrar um inovador design modular que lhe permite criar o número exato e a configuração de nós necessários para o seu design. As secções e os cabos de ligação direta da FlexElite encaixam em conjunto rápida e facilmente, permitindo uma personalização inigualável e impossível com soluções menos modulares. Distâncias e espaçamentos entre nós superiores permitem enfrentar desafios maiores do que aquilo que era possível no passado. A FlexElite RGBW acrescenta um LED branco separado para criar brancos de maior qualidade em comparação com a RGB.

Benefícios

- As cadeias flexíveis adequam-se praticamente a qualquer tipo de arquitetura
- Flexibilidade ímpar na personalização da contagem de nós e espaçamento
- O quádruplo do brilho em comparação com a geração anterior

FlexElite RGBW

Características

- Instalações em grande escala — O design modular da FlexElite liberta das limitações colocadas pelos números estáticos de nós nos cabos flexíveis, permitindo distâncias e espaçamento entre nós superiores.
- Emissão brilhante — A FlexElite é a luminária Flex mais brilhante disponível, com uma emissão superior a 120 lúmenes por nó.
- Quatro opções de cor — As luminárias FlexElite são concebidas de origem como luminárias de quatro canais.
- Máxima emissão — Afinamos todos os nós FlexElite para obter a máxima emissão, assegurando um elevado desempenho que ultrapassa em larga escala o desempenho das luminárias comparáveis.

Aplicação

- Iluminação RGBW de efeito de visualização direta
- Ecrã de vídeo de baixa resolução
- Iluminação RGBW em sanca/de realce exterior de perfil baixo

Versions



FlexElite RGBW

Detalhes do produto

Detail Photo



Detail Photo

