



# Яркий и визуально привлекательный светильник прямого наблюдения с интеллектуальным RGBW-светом

## FlexElite RGBW

FlexElite — это самые яркие и гибкие системы из популярного семейства Flex, которые были созданы посредством создания с нуля всех основных компонентов: от форм-фактора до внутренних электронных схем и механической конструкции. Мы разработали FlexElite, чтобы решить задачи, которые представляют большие, нестандартные здания и конструкции. В основе системы лежит инновационная модульная конструкция, которая позволяет создать точно необходимое число модулей в точно такой конфигурации, которая требуется для вашего дизайна. Секции и соединительные кабели FlexElite легко и быстро соединяются между собой, обеспечивая возможности индивидуальной адаптации, невозможные для менее модульных решений. Большие длины пролетов и возможные расстояния между модулями позволяют взяться за задачи таких масштабов, которые ранее были неприступны. В системах FlexElite для спектра RGBW добавлен дополнительный белый светодиод, за счет которого качество белых оттенков становится выше, чем при использовании RGB-спектра.

## FlexElite RGBW

### Преимущества

- Гибкие гирлянды подходят практически к любым типам зданий
- Непревзойденная гибкость позволяет выбирать необходимое число модулей, а также интервал между ними
- Вчетверо большая яркость по сравнению с предыдущим поколением

### Характеристики

- Крупномасштабные установки — модульная конструкция FlexElite снимает ограничения, накладываемые фиксированным числом узлов на гибких кабелях, так что становятся возможны большая дальность освещения и большие промежутки между модулями.
- Увеличенная яркость — FlexElite отличается наибольшей яркостью из всех светильников Flex и выдает более 120 люменов в каждом из модулей.
- Варианты с четырьмя цветами — светильники FlexElite изначально разрабатывались как светильники с четырьмя световыми каналами.
- Максимальная светоотдача — все модули FlexElite настраиваются на выдачу максимального светового потока еще на производстве, так что их рабочие характеристики куда выше, чем у других сравнимых светильников.

### Применение

- Освещение в палитре RGBW с эффектом прямого света
- Видеодисплей низкого разрешения
- Наружная низкопрофильная карнизная подсветка / акцентное освещение в палитре RGBW

### Versions



## FlexElite RGBW

### Сведения о продукте

Detail Photo



Detail Photo

