



Halogenlyskilde for ovn

MV halogenlyskilde for ovn

Halogenlyskilder er ideelle som erstatningslampe for mange spesifikke ovnstyper. Motstandsdyktig mot høye temperaturer, passer perfekt til bruk i ovn.

Fordeler

- Passer også for ovner med pyrolysefunksjon (tolerabel omgivelsestemperatur opptil 450 °C, lampene må slås av under selvrensing)
- Kun for bruk i skjermede ovnsarmaturer

Funksjoner

- Varmebestandig opp til 300 °C
- Kompakt størrelse, passer armaturen i ovnen
- 2000 timers levetid
- Tennes umiddelbart
- 50 000 av/på-sykluser

Søknad


- Ovnbelysning

MV halogenlyskilde for ovn

Versions



Målskisse



Product	D (max)	C (max)
Caps OV 25W G9 230V 1CT/20	12,75 mm	44,6 mm

