



Lampes LED à filament classiques pour éclairage décoratif

Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

Avantages

- Environ 90 % d'économies d'énergie
- Durée de vie accrue pour un besoin de remplacement réduit
- Remplacement aisé des ampoules conventionnelles classiques

Fonctions

- Conception vintage avec forme classique
- Conçues pour être vues, elles offrent un rendu agréable aussi bien allumées qu'éteintes
- Adaptation parfaite et finitions de grande qualité
- Indice de rendu des couleurs élevé (CRI au-dessus de 80) pour des couleurs vives
- Respect de l'environnement : ne contient aucun mercure ni d'autres substances dangereuses

Lampes flammes et lustres LED à filament classiques



Application

- Idéales pour les installations décoratives
- Applications domestiques
- Hôtellerie : restaurants et hôtels

Versions



Schéma dimensionnel



Product	D	C
CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	95 mm	142 mm

Product	D	C
Classic LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP	35 mm	106 mm

Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Tension (nom.)	220-240 V
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Caractéristiques générales	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000X
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	820
Température de couleur proximale (nom.)	2000 K
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Normes et recommandations

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
74415400	CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	5 kWh
68660400	Classic LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP	4 kWh

Gestion et gradation

Order Code	Full Product Name	Intensité réglable
74415400	CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	Non

Order Code	Full Product Name	Intensité réglable
68660400	Classic LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP	Oui

Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
74415400	CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	25 W	5 W

Order Code	Full Product Name	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
68660400	Classic LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP	-	3,5 W

Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Culot
74415400	CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	E27

Order Code	Full Product Name	Culot
68660400	Classic LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP	E14

Photométries et Colorimétries

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux (nom.)
74415400	CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	250 lm

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux (nom.)
68660400	Classic LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP	136 lm

Matériaux et finitions

Order Code	Full Product Name	Finition de l'ampoule	Forme de l'ampoule
74415400	CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	Transparent	G93

Order Code	Full Product Name	Finition de l'ampoule	Forme de l'ampoule
68660400	Classic LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP	Ambre transparent	B35

Températures

Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier (nom.)
74415400	CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	70 °C
68660400	Classic LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP	38 °C

