



Klassiske LED-trådlamper for dekorativ belysning

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

De klassiske LED-lyskildene med glødetråd og lysskinn har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den varige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Fordeler

- Sparer ca. 90 % energi
- Svært lang levetid som reduserer behovet for utskifting
- Enkel erstatning for klassiske tradisjonelle lyskilder

Funksjoner

- Klassisk design og form
- Skapt for å bli sett, ser bra ut både av og på
- Perfekt passform og utførelse av høy kvalitet
- Høy fargegjengivelse (CRI over 80) gir klare farger
- Miljøvennlig: inneholder ikke kvikksølv eller andre skadelige stoffer

Søknad

- Perfekt for dekorative installasjoner
- Bruksområder i private hjem
- Hotell- og restaurantnæringen: restauranter og hoteller

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Versions




CLA LEDcandle 25W E14 827 FR
P45



LEDcandle Classic 35W E14 P45
Mirror Crown 827 CL ND

Målskisse



Product	D	C
LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	45 mm	80 mm
LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	45 mm	82 mm

Generell informasjon

Sokkelbase	E14
Anslått levetid (timer)	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Nominell levetid	15 000 time(r)

Teknisk belysning

Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Fargekode	827
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	P45
-------------	-----

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	470 lm
76351000	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	397 lm

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Effekten som tilsvarer
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	4,3 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Effekten som tilsvarer
76351000	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	4 W	35 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperatur	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	-20 °C til 45 °C	55 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperatur	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
76351000	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	-	45 °C

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	Matt

Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate
76351000	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	Speilkrone

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	5 kWh
76351000	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	4 kWh

