



Klassisk LED-lampa med glödtråd för dekorativ belysning

Classic filament LED candles and lusters

LED-lamporna för ljusstakar och kristallkronor har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-teknologin med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor för ljusstakar och kristallkronor.

Fördelar

- Energibesparing på runt 90 %
- Mycket lång livslängd som minskar behovet av lampbyten
- Enkelt alternativ till klassiska, konventionella ljuskällor

Funktioner

- Klassisk design och form
- Designad för att synas, snygg både tänd och släckt
- Perfekt passform och ytbehandling av hög kvalitet
- Hög färgåtergivning (CRI över 80) för intensiva färger
- Miljövänlig: innehåller inget kvicksilver eller andra farliga ämnen

Användning

- Perfekt för dekorativa installationer
- Hemanvändning
- Hotell och restauranger

Classic filament LED candles and lusters

Versions




CLA LEDcandle 25W E14 827 FR
P45



LEDcandle Classic 35W E14 P45
Mirror Crown 827 CL ND

Måttskiss



Product	D	C
LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	45 mm	80 mm
LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	45 mm	82 mm

Allmän information

Socket	E14
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Driftcykel	20 000
Nominell livslängd	15 000 h

Ljusteknik

Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Färgåtergivningningsindex	80
Färgkod	827
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Tändningstid (nom)	0,5 s

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Lampform	P45
----------	-----

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	470 lm
76351000	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	397 lm

Drift och elektricitet

Classic filament LED candles and lusters

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Motsvarande effekt
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	4,3 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Motsvarande effekt
76351000	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	4 W	35 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur (nom)	T-Case max.
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	-20 °C till +45 °C	55 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur (nom)	T-Case max.
76351000	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	-	45 °C

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans ytbehandling
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	Frostad

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans ytbehandling
76351000	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	Spegelkrona

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	5 kWh
76351000	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	4 kWh

