



Aparência e ambiente clássicos

Velas e lustres LED de vidro fosco clássicos

Apresentando um design tradicional clássico, as velas e lustres LED de vidro fosco clássicos oferecem uma luz branca quente bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia. As formas familiares das velas e lustres LED de vidro fosco clássicos são a solução perfeita para os equipamentos de luz existentes.

Benefícios

- Poupança de energia de cerca de 90 %
- A longa duração reduz a necessidade de substituição
- Tecnologia ecológica: não contém mercúrio nem outras substâncias perigosas

Características

- Design tradicional com forma clássica
- Encaixe perfeito e acabamento de alta qualidade
- Elevada restituição cromática (IRC superior a 80) para cores vivas
- Amiga do ambiente: não contém mercúrio nem outras substâncias perigosas
- Arranque imediato com luz total: as velas e lustres LED da Philips fornecem o nível total de brilho imediatamente após serem ligados

Aplicação




- Habitação: sala de estar, casa de banho
- Hotelaria: restaurantes e hotéis

Velas e lustres LED de vidro fosco clássicos

Versões



Desenho dimensional




Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	35 mm	123 mm

Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	45 mm	78 mm
CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	45 mm	78 mm

Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	45 mm	80 mm
CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	45 mm	80 mm

Velas e lustres LED de vidro fosco clássicos

Desenho dimensional



Product	D	C
CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	35 mm	97 mm
CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	35 mm	97 mm

Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL) A++

Controles e regulação

Regulável false

Dados elétricos e de funcionamento

Frequência de entrada 50 a 60 Hz

Tensão (Nom.) 220-240 V

Tempo de arranque (Nom.) 0,5 s

Informações gerais

Vida útil nominal (Nom.) 15000 h

Vida útil nominal (horas) 15000 h

Ciclo de comutação 20000X

Dados técnicos de luminosidade

Código da cor 827

Temperatura de cor correlacionada (Nom.) 2700 K

Índice de restituição cromática (Nom.) 80

LLmf no final da vida útil nominal (Nom.) 70 %

Dados mecânicos e de revestimento

Acabamento da lâmpada Frosted (FR)

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h
70637400	CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	3 kWh
70639800	CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	5 kWh
70641100	CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	3 kWh
70643500	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	5 kWh
70645900	CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	3 kWh
70647300	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	5 kWh
70649700	CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	3 kWh

Dados elétricos e de funcionamento

Order Code	Full Product Name	Potência equivalente	Potência (Nominal) (Nom.)
70637400	CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	25 W	2.2 W
70639800	CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	40 W	4.3 W
70641100	CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	25 W	2.2 W
70643500	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	40 W	4.3 W

Order Code	Full Product Name	Potência equivalente	Potência (Nominal) (Nom.)
70645900	CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	25 W	2.2 W
70647300	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	40 W	4.3 W
70649700	CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	25 W	2.2 W

Velas e lustres LED de vidro fosco clássicos

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Casquilho
70637400	CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	E14
70639800	CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	E14
70641100	CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	E14
70643500	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	E14

Order Code	Full Product Name	Casquilho
70645900	CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	E27
70647300	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	E27
70649700	CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	E14

Dados técnicos de luminosidade

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso (Nom.)	Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)
70637400	CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	250 lm	250 lm
70639800	CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	470 lm	470 lm
70641100	CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	250 lm	250 lm
70643500	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	470 lm	470 lm

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso (Nom.)	Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)
70645900	CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	250 lm	250 lm
70647300	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	470 lm	470 lm
70649700	CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	250 lm	250 lm



Dados mecânicos e de revestimento

Order Code	Full Product Name	Forma da lâmpada
70637400	CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	B35
70639800	CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	B35
70641100	CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	P45
70643500	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	P45

Order Code	Full Product Name	Forma da lâmpada
70645900	CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	P45
70647300	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	P45
70649700	CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	BA35

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Máxima na caixa em T (Nom)
70637400	CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	36 °C
70639800	CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	55 °C
70641100	CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	36 °C
70643500	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	55 °C
70645900	CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	36 °C
70647300	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	55 °C
70649700	CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	36 °C



Velas e lustres LED de vidro fosco clássicos

