



Den prisvärda LEDspot-lösningen

CorePro LEDspot Reflectors

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LED-spot med reflektorer det perfekta valet för spotbelysning. De energieffektiva och prisvärda lamporna är avsedda som ersättning för halogenspots och glödlampor och kan användas i de flesta armaturer med GU10- och E27-sockel. CorePro LED-spot med reflektorer ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna.

Fördelar

- Varmt, vitt ljus
- upp till 80 % lägre energiförbrukning jämfört med halogenlampor
- Lägre underhållskostnader

Funktioner

- Enkel eftermontering
- 15 000 timmars livslängd
- Kompatibel med ett stort urval av dimmerenheter
- UV- och IR-fritt ljus
- Fri från kvicksilver och andra skadliga ämnen – RoHS-kompatibel

Användning

- Hotell, restauranger, barer, kaféer, museer och butiker
- Foajéer, korridorer, trapphus, tvättstugor, receptioner, utställningslokaler och montrar

CorePro LEDspot Reflectors

Versions






LEDspot CorePro 30W E14 R39
827 36D ND



LEDspot CorePro 40W E27 R63
827 36D ND

Måttskiss




Product	D	C
CoreProLEDspot D8.5-100W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm
CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm
CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm

Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm
CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm
CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm
CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm

CorePro LEDspot Reflectors

Måttskiss



Product	D	C
CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	39 mm	65 mm

Allmän information

Driftcykel	50 000
Nominell livslängd	15 000 h

Ljusteknik

Spridningsvinkel (nom)	36 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Färgåtergivningsindex	80
Färgkod	827
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
--------------------------	------

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Socket
929001890902	CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	E14
929001891002	CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	E14
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	E14
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	E14
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	E27
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	E27
929002996902	CoreProLEDspot D8.5-100W R80 E27 827 36D	E27
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	E27
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	E27

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Ljusstyrka (nom)
929001890902	CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	150 lm	250 cd
929001891002	CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	105 lm	210 cd
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	210 lm	400 cd
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	320 lm	550 cd
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	345 lm	620 cd

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Ljusstyrka (nom)
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	670 lm	1 100 cd
929002996902	CoreProLEDspot D8.5-100W R80 E27 827 36D	670 lm	1 400 cd
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	210 lm	400 cd
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	345 lm	620 cd

Drift och elektricitet

CorePro LEDspot Reflectors

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Tändningstid (nom)	Motsvarande effekt
929001890902	CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	1,8 W	0,1 s	30 W
929001891002	CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	1,4 W	0,1 s	25 W
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	2,8 W	0,1 s	40 W
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	4,3 W	0,5 s	60 W
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	4 W	0,1 s	60 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929001890902	CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	50 °C
929001891002	CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	42 °C
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	57 °C
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	80 °C
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	50 °C

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
929001890902	CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	Nej
929001891002	CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	Nej
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	Nej
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	Endast med särskilda dimrar
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	Nej

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lampform
929001890902	CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	R39
929001891002	CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	R50
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	R50
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	R50
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	R80

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
929001890902	CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	2 kWh

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Tändningstid (nom)	Motsvarande effekt
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	8 W	0,1 s	100 W
929002996902	CoreProLEDspot D8.5-100W R80 E27 827 36D	9 W	0,5 s	100 W
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	3 W	0,1 s	40 W
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	4,5 W	0,5 s	60 W

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	72 °C
929002996902	CoreProLEDspot D8.5-100W R80 E27 827 36D	80 °C
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	47 °C
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	80 °C










Order Code	Full Product Name	Dimbar
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	Nej
929002996902	CoreProLEDspot D8.5-100W R80 E27 827 36D	Endast med särskilda dimrar
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	Nej
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	Endast med särskilda dimrar

Order Code	Full Product Name	Lampform
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	R80
929002996902	CoreProLEDspot D8.5-100W R80 E27 827 36D	R80
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	R63
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	R63


Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
929001891002	CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	2 kWh

CorePro LEDspot Reflectors


Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
929001891102	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	3 kWh
929001891202	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	5 kWh
929001891502	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	4 kWh
929001891602	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	8 kWh
929002996902	CoreProLEDspot D8.5-100W R80 E27 827 36D	9 kWh
929001891302	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	3 kWh
929001891402	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	5 kWh




Accent Diagrams




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND1.4-25W
R50 E14 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W
R63 E27 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot D8.5-100W
R80 E27 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 8-100W
R80 E27 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND1.8-30W
R39 E14 827 36D



Accent Diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W
R63 E27 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W
R50 E14 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 4-60W
R80 E27 827 36D

CorePro LEDspot Reflectors


Beam Diagrams




Beam diagram - CoreProLEDspot ND 4-60W
R80 E27 827 36D




Beam diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W
R63 E27 827 36D




Beam diagram - CoreProLEDspot ND1.8-30W
R39 E14 827 36D




Beam diagram - CoreProLEDspot D8.5-100W
R80 E27 827 36D




Beam diagram - CoreProLEDspot ND 8-100W
R80 E27 827 36D



Beam diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W
R50 E14 827 36D



Beam diagram - CoreProLEDspot ND1.4-25W
R50 E14 827 36D



Beam diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W
R63 E27 827 36D

CorePro LEDspot Reflectors

