



Vaihda valaistusasetuksia vaihtamatta spottivaloja

SceneSwitch LEDspot

Tietyt tilanteet vaativat viileää valoa, toiset taas lämmintä, miellyttävää hehkua. Philipsin SceneSwitch LEDspot -lamppuissa on useita valaistusasetuksia yhdessä ja samassa spottivalossa. Et tarvitse himmennintä! Muuta valaistusta rentoutumiseen, harrastuksiin, vapaa-aikaan tai työhön sopivaksi. Paina vain katkaisinta. Voi käyttää nykyisellä katkaisijalla! Uusia asennuksia ei tarvita.

Hyödyt

- Luo oma valaistuksesi yhdellä lampulla käyttämällä jo olemassa olevaa katkaisijaa
- Himmennintä tai lisäasennuksia ei tarvita
- Automaattimuisti: muistaa automaattisesti edellisen asetuksen

Ominaisuudet

- Yksi lamppu, useita valaistusasetuksia
- Kytke ja käytä -ratkaisu
- Sisäänrakennettu muistikortti

Käyttökohteet


- Avoimet sisävalaisimet (joissa on vähintään 10 mm:n avoin/vapaa ilmarako)
- Korostus- ja yleisvalaistus (esimerkiksi hotelleissa, myymälöissä ja toimistoissa)

SceneSwitch LEDspot

Versions




Mittapiirros



Product	D	C
LED Scene Switch LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4	50 mm	54 mm




Accent Diagrams



SceneSwitch LED Lamps 50W GU10 827 36D
SSW

SceneSwitch LEDspot

Beam Diagrams



SceneSwitch LED Lamps 50W GU10 827 36D
SSW

