



Possibilità di cambiare le impostazioni della luce senza cambiare faretti

SceneSwitch LEDspot

Determinate situazioni richiedono una luce fredda, mentre in altre è preferibile scegliere una luce soffusa calda. Con le lampade SceneSwitch LEDspot puoi godere di diverse impostazioni della luce con un solo faretto. E non serve un dimmer! Ottimizza l'illuminazione per il relax, gli hobby, il divertimento o il lavoro. Il tutto semplicemente utilizzando l'interruttore esistente. Non è necessaria nessun'altra installazione.

Vantaggi

- Basta utilizzare l'interruttore esistente per creare atmosfere personalizzate con una sola lampada
- Non è necessario installare dimmer o altre apparecchiature
- Memorizzazione automatica: per richiamare automaticamente le ultime impostazioni

Caratteristiche

- Più impostazioni di luce in un'unica lampada
- "Plug-and-play"
- Chip di memoria integrato

SceneSwitch LEDspot


Applicazione

- Applicazioni per interni in apparecchi aperti (con uno spazio aperto/libero di min. 10 mm)
- Illuminazione d'accento e generale (ad esempio, hotel, punti vendita e uffici)


Versions




Disegno tecnico



Product	D	C
LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6	50 mm	54 mm




Accent Diagrams



SceneSwitch LED Lamps 50W GU10 827 36D
SSW

Beam Diagrams



SceneSwitch LED Lamps 50W GU10 827 36D
SSW

