



Räätälöitävä riippuvalaisin vähittäismyymälöihin

CustomCreate

Jälleenmyyjät haluavat luoda myymälöihinsä houkuttelevan ympäristön ja korostaa tuotteita oikealla valolla ja kauniisti yhteen sointuvilla tuotteilla. Riippuvalaisimet voivat ohjata huomion johonkin myymälän osaan, ja niiden avulla myymälä voidaan jakaa erilaisiin vyöhykkeisiin. CustomCreate tarjoaa myymälöihin LED-tekniikan uusimmat hyödyt, ja sen avulla voidaan myymälän eri osia valaista myös Fresh Food -valoratkaisuilla. Kiinteät PerfectAccent heijastimet mahdollistavat useita valaistustehoja. Lisäksi tuotteen varjostin on räätälöitävissä värin, läpikuultavuuden, kuvion ja muodon suhteen myymälän vaatimusten mukaisesti. Varjostin voidaan vaihtaa helposti sammuttamatta tai irrottamatta valaisinta.

Hyödyt

- Erottuva myymälöiden sisustuselementti, jonka avulla voidaan korostaa tuotemerkkejä ja jakaa myymälä vyöhykkeisiin.
- CustomCreate voi Fresh Food -valaistustekniikan ansiosta entisestään parantaa tuotetuotteiden ulkonäköä.
- Räätälöitävä ratkaisu, jonka avulla jälleenmyyjät voivat korostaa haluamiaan tuotemerkkejä ja mainoslauseita.
- Helppo kiinnittää ja asentaa niin, että myymälä ei tarvitse sulkea eikä sisustusta muuttaa asennuksen vuoksi.

CustomCreate

Ominaisuudet

- Jopa 8 0000 lm:n valovirta kohteisiin, joissa on suuri asennuskorkeus
- Täysin räätälöitävä kokonaisuus niin värin kuin läpikuultavuuden ja kuvioinnin osalta.
- PerfectAccent-heijastin takaa suuren LOR-arvon ja miellyttävän tasaisen valaistuksen.
- Työkaluton pääsy ulkoisiin osiin.
- Yhdistettävissä Interact Indoor -navigointiohjelmistoon (enintään 4 900 lm).
- Käytettävissä on värispektri, joka korostaa ja parantaa esimerkiksi seuraavien tuoretuotteiden ulkonäköä: liha, kala, vihannekset, leipä, leivonnaiset, tuoreet hedelmät ja kukat.

Käyttökohteet

- Valintamyymälät
- Hotelli- ja ravintolatilat
- Suuret vähittäismyymälät

Versions



Tuotetiedot



CustomCreate-
ST520T_Small-1DPP.TIF



CustomCreate-
ST520T_Small-3DPP.TIF

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue +10 ... +40 °C

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Mek. iskun suojauskoodi IK02

IP-luokka IP20

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite 220-240 V

Yleistä tietoa

CE-merkintä CE-merkintä

Suojausluokka IEC Suojausluokka II

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen Kyllä

ENEC-merkintä ENEC-merkintä

Tulenarkuusmerkintä -

Hehkulankatesti Lämpötila 650 °C, kesto 30 s

Valonlähde vaihdettavissa Ei

Liitäntälaitteiden määrä 1 yksikkö

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovuotoleranssi +/-10%

Mekaaniset tiedot ja runko

Väri Harmaa

Käyttökohteiden olosuhteet

Order Code	Full Product Name	Suurin himmennystaso
79211400	PT520T LED27S/827 PSU MB CURVE GR	Ei sovellettavissa
79212100	PT520T LED27S/830 PSU MB CURVE GR	Ei sovellettavissa
79213800	PT520T LED27S/840 PSU WB CURVE GR	Ei sovellettavissa
79214500	PT520T LED27S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR	0% (digitaalinen)
79215200	PT520T LED27S/ROSE PSD-VLC WB CURVE GR	0% (digitaalinen)
79216900	PT520T LED27S/CH PSD-VLC WB CURVE GR	0% (digitaalinen)
79217600	PT520T LED39S/830 PSU MB CURVE GR	Ei sovellettavissa
79218300	PT520T LED39S/840 PSU WB CURVE GR	Ei sovellettavissa
79219000	PT520T LED39S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR	0% (digitaalinen)

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
79211400	PT520T LED27S/827 PSU MB CURVE GR	Ei
79212100	PT520T LED27S/830 PSU MB CURVE GR	Ei
79213800	PT520T LED27S/840 PSU WB CURVE GR	Ei
79214500	PT520T LED27S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR	Kyllä
79215200	PT520T LED27S/ROSE PSD-VLC WB CURVE GR	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
79216900	PT520T LED27S/CH PSD-VLC WB CURVE GR	Kyllä
79217600	PT520T LED39S/830 PSU MB CURVE GR	Ei
79218300	PT520T LED39S/840 PSU WB CURVE GR	Ei
79219000	PT520T LED39S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR	Kyllä

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen valokeilan kulma	Optiikan tyyppi
79211400	PT520T LED27S/827 PSU MB CURVE GR	24 °	24
79212100	PT520T LED27S/830 PSU MB CURVE GR	24 °	24
79213800	PT520T LED27S/840 PSU WB CURVE GR	36 °	36
79214500	PT520T LED27S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR	60 °	60
79215200	PT520T LED27S/ROSE PSD-VLC WB CURVE GR	36 °	24

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen valokeilan kulma	Optiikan tyyppi
79216900	PT520T LED27S/CH PSD-VLC WB CURVE GR	36 °	36
79217600	PT520T LED39S/830 PSU MB CURVE GR	24 °	24
79218300	PT520T LED39S/840 PSU WB CURVE GR	36 °	36
79219000	PT520T LED39S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR	60 °	60

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Alkukromaattisuus	Alun vast. väriämpötila	Alun Värintoistoindeksi	LED-valaisimen tehokkuus alussa
79211400	PT520T LED27S/827 PSU MB CURVE GR	(0.46, 0.41)	2700 K	>80	107 lm/W
79212100	PT520T LED27S/830 PSU MB CURVE GR	(0.43, 0.40)	3000 K	>80	111 lm/W
79213800	PT520T LED27S/840 PSU WB CURVE GR	(0.38, 0.38)	4000 K	>80	115 lm/W
79214500	PT520T LED27S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR	(0.42, 0.39)	3000 K	>90	93 lm/W
79215200	PT520T LED27S/ROSE PSD-VLC WB CURVE GR	(0.48, 0.38)	2200 K	>80	74 lm/W

Order Code	Full Product Name	Alkukromaattisuus	Alun vast. väriämpötila	Alun Värintoistoindeksi	LED-valaisimen tehokkuus alussa
79216900	PT520T LED27S/CH PSD-VLC WB CURVE GR	(0.46, 0.41)	2700 K	>80	107 lm/W
79217600	PT520T LED39S/830 PSU MB CURVE GR	(0.43, 0.40)	3000 K	>80	120 lm/W
79218300	PT520T LED39S/840 PSU WB CURVE GR	(0.38, 0.38)	4000 K	>80	126 lm/W
79219000	PT520T LED39S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR	(0.42, 0.39)	3000 K	>90	95 lm/W

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
79211400	PT520T LED27S/827 PSU MB CURVE GR	2627 lm	24.5 W
79212100	PT520T LED27S/830 PSU MB CURVE GR	2730 lm	24.5 W
79213800	PT520T LED27S/840 PSU WB CURVE GR	2840 lm	24.5 W
79214500	PT520T LED27S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR	2654 lm	28.6 W
79215200	PT520T LED27S/ROSE PSD-VLC WB CURVE GR	2718 lm	36.5 W

Order Code	Full Product Name	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
79216900	PT520T LED27S/CH PSD-VLC WB CURVE GR	2627 lm	24.5 W
79217600	PT520T LED39S/830 PSU MB CURVE GR	3950 lm	33 W
79218300	PT520T LED39S/840 PSU WB CURVE GR	4169 lm	33 W
79219000	PT520T LED39S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR	3850 lm	40.4 W

