



Volledig in te stellen hangende armatuur voor winkels

CustomCreate

Winkeliers willen een aangename sfeer creëren en het assortiment in hun winkels aantrekkelijk presenteren met het juiste licht en mooie bijpassende armaturen. Hangende armaturen vestigen de aandacht op een specifiek deel van de winkel en bieden de mogelijkheid zones te creëren. Philips CustomCreate voorziet winkels van de nieuwste voordelen van LED-technologie en verlicht winkelruimtes met speciale Philips lichtrecepten. Dankzij de ingebouwde Philips PerfectAccent reflectors maakt hert meerdere lichteffecten en intensiteiten mogelijk. Om de armaturen volledig aan te passen aan de merkbeleving en stijl van de winkel is de buitenkap ook nog eens volledig in kleur, doorschijnendheid, patroon en vorm aan te passen. Bovendien kan de buitenkap gemakkelijk vervangen worden zonder dat het nodig is het licht uit te schakelen of de armatuur te demonteren.

Voordelen

- Een onderscheidend decoratief element in de winkel dat gebruikt kan worden om de merkbeleving te versterken en in de winkel zones te creëren
- Dankzij speciale Philips Fresh Food lichtrecepten verbetert Philips CustomCreate de presentatie van verse levensmiddelen in de schappen.
- Volledig naar wens in te stellen, wat winkeliers in staat stelt altijd hun nieuwste merk- en winkelbeleving ten toon te spreiden
- Gemakkelijke montage en installatie; het is niet nodig de winkel te sluiten of het winkelontwerp aan te passen als er nieuwe lampen geïnstalleerd moeten worden.

Kenmerken

- Maximale lichtopbrengst tot 8000 lm voor installaties met grotere montagehoogte
- Volledig op maat aanpasbaar ontwerp in termen van kleur, doorschijnendheid en textuur
- Voorzien van Philips PerfectAccent reflector die een hoge LOR biedt en een mooi zacht lichteffect geeft
- Geen gereedschap nodig om toegang te krijgen tot de buitenste designcomponenten
- Klaar om te worden verbonden met Interact software voor indoor-positionering (tot 4900 lm)
- Specifieke lichtspectra verkrijgbaar voor het verbeteren van de uitstraling en schapelevensduur van verse levensmiddelen zoals vis, vlees, groenten, brood, gebak, vers fruit en bloemen.

Toepassing

- Supermarkten
- Horeca
- Grote winkelketens

Versions



Productgegevens



CustomCreate-
ST520T_Small-1DPP.TIF




CustomCreate-
ST520T_Small-3DPP.TIF

Productgegevens



CustomCreate-
ST520T_Large-1DPP.TIF



CustomCreate-
ST520T_Large-3DPP.TIF

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +40 °C
Geschikt voor willekeurig schakelen	Niet van toepassing

Goedkeuring en Toepassing

Mech. impact protection code	IK02
Ingress protection code	IP 20

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
-----------------	-----------

Algemene informatie

CE-markering	CE-markering
Protection class IEC	Veiligheidsklasse II
Driver/VSA meegeleverd	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
79211400	PT520T LED27S/827 PSU MB CURVE GR	Niet van toepassing
79212100	PT520T LED27S/830 PSU MB CURVE GR	Niet van toepassing
79213800	PT520T LED27S/840 PSU WB CURVE GR	Niet van toepassing
79214500	PT520T LED27S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR	0% (digital)
79215200	PT520T LED27S/ROSE PSD-VLC WB CURVE GR	0% (digital)
79216900	PT520T LED27S/CH PSD-VLC WB CURVE GR	0% (digital)
79217600	PT520T LED39S/830 PSU MB CURVE GR	Niet van toepassing
79218300	PT520T LED39S/840 PSU WB CURVE GR	Niet van toepassing
79219000	PT520T LED39S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR	0% (digital)
79220600	PT520T LED49S/830 PSU MB BELL CL	Niet van toepassing
79221300	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	Niet van toepassing
79222000	PT520T LED49S/PW930 PSD-VLC VWB BELL CL	0% (digital)
79223700	PT520T LED65S/830 PSD MB BELL CL	0% (digital)
79224400	PT520T LED65S/840 PSD WB BELL CL	0% (digital)
79225100	PT520T LED80S/830 PSD BELL CL	0% (digital)
79226800	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	0% (digital)

Regelssystemen en Dimmers

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
79211400	PT520T LED27S/827 PSU MB CURVE GR	Nee
79212100	PT520T LED27S/830 PSU MB CURVE GR	Nee
79213800	PT520T LED27S/840 PSU WB CURVE GR	Nee
79214500	PT520T LED27S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR	Ja
79215200	PT520T LED27S/ROSE PSD-VLC WB CURVE GR	Ja
79216900	PT520T LED27S/CH PSD-VLC WB CURVE GR	Ja
79217600	PT520T LED39S/830 PSU MB CURVE GR	Nee
79218300	PT520T LED39S/840 PSU WB CURVE GR	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
79219000	PT520T LED39S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR	Ja
79220600	PT520T LED49S/830 PSU MB BELL CL	Nee
79221300	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	Nee
79222000	PT520T LED49S/PW930 PSD-VLC VWB BELL CL	Ja
79223700	PT520T LED65S/830 PSD MB BELL CL	Ja
79224400	PT520T LED65S/840 PSD WB BELL CL	Ja
79225100	PT520T LED80S/830 PSD BELL CL	Ja
79226800	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	Ja

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek	
		lichtbron	Optiektype
79211400	PT520T LED27S/827 PSU MB CURVE GR	24 °	Bundelhoek 24°
79212100	PT520T LED27S/830 PSU MB CURVE GR	24 °	Bundelhoek 24°
79213800	PT520T LED27S/840 PSU WB CURVE GR	36 °	Bundelhoek 36°
79214500	PT520T LED27S/PW930 PSD- VLC VWB CURVE GR	60 °	Bundelhoek 60°
79215200	PT520T LED27S/ROSE PSD-VLC WB CURVE GR	36 °	Bundelhoek 24°
79216900	PT520T LED27S/CH PSD-VLC WB CURVE GR	36 °	Bundelhoek 36°
79217600	PT520T LED39S/830 PSU MB CURVE GR	24 °	Bundelhoek 24°
79218300	PT520T LED39S/840 PSU WB CURVE GR	36 °	Bundelhoek 36°
79219000	PT520T LED39S/PW930 PSD- VLC VWB CURVE GR	60 °	Bundelhoek 60°

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek	
		lichtbron	Optiektype
79220600	PT520T LED49S/830 PSU MB BELL CL	24 °	Bundelhoek 24°
79221300	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	36 °	Bundelhoek 36°
79222000	PT520T LED49S/PW930 PSD- VLC VWB BELL CL	60 °	Bundelhoek 60°
79223700	PT520T LED65S/830 PSD MB BELL CL	24 °	Bundelhoek 24°
79224400	PT520T LED65S/840 PSD WB BELL CL	36 °	Bundelhoek 36°
79225100	PT520T LED80S/830 PSD BELL CL	- °	Prismatische reflector met brede bundel
79226800	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	- °	Prismatische reflector met brede bundel

Initiële prestaties (conform IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initiële Kleurweergave-index (CRI)	Initieel
					rendement LED-armatuur
79211400	PT520T LED27S/827 PSU MB CURVE GR	(0.46, 0.41)	2700 K	>80	107 lm/W
79212100	PT520T LED27S/830 PSU MB CURVE GR	(0.43, 0.40)	3000 K	>80	111 lm/W
79213800	PT520T LED27S/840 PSU WB CURVE GR	(0.38, 0.38)	4000 K	>80	115 lm/W
79214500	PT520T LED27S/PW930 PSD-VLC VWB	(0.42, 0.39)	3000 K	>90	93 lm/W

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initiële Kleurweergave-index (CRI)	Initieel
					rendement LED-armatuur
79215200	PT520T LED27S/ROSE PSD-VLC WB CURVE GR	(0.48, 0.38)	2200 K	>80	74 lm/W
79216900	PT520T LED27S/CH PSD-VLC WB CURVE GR	(0.46, 0.41)	2700 K	>80	107 lm/W
79217600	PT520T LED39S/830 PSU MB CURVE GR	(0.43, 0.40)	3000 K	>80	120 lm/W
79218300	PT520T LED39S/840 PSU WB CURVE GR	(0.38, 0.38)	4000 K	>80	126 lm/W

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initiële Kleurweergave-index (CRI)	Initieel rendement LED-armatuur
	WB CURVE GR				
79219000	PT520T LED39S/ PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR	(0.42, 0.39) SDCM<3	3000 K	>90	95 lm/W
79220600	PT520T LED49S/ 830 PSU MB BELL CL	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K	>80	122 lm/W
79221300	PT520T LED49S/ 840 PSU WB BELL CL	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K	>80	127 lm/W
79222000	PT520T LED49S/ PW930 PSD-VLC VWB BELL CL	(0.42, 0.39) SDCM<3	3000 K	>90	98 lm/W

Initiële prestaties (conform IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initiële lichtstroom	Initieel systeemvermogen
79211400	PT520T LED27S/827 PSU MB CURVE GR	2627 lm	24.5 W
79212100	PT520T LED27S/830 PSU MB CURVE GR	2730 lm	24.5 W
79213800	PT520T LED27S/840 PSU WB CURVE GR	2840 lm	24.5 W
79214500	PT520T LED27S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR	2654 lm	28.6 W
79215200	PT520T LED27S/ROSE PSD-VLC WB CURVE GR	2718 lm	36.5 W
79216900	PT520T LED27S/CH PSD-VLC WB CURVE GR	2627 lm	24.5 W
79217600	PT520T LED39S/830 PSU MB CURVE GR	3950 lm	33 W
79218300	PT520T LED39S/840 PSU WB CURVE GR	4169 lm	33 W

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initiële Kleurweergave-index (CRI)	Initieel rendement LED-armatuur
79223700	PT520T LED65S/ 830 PSD MB BELL CL	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K	>80	119 lm/W
79224400	PT520T LED65S/ 840 PSD WB BELL CL	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K	>80	127 lm/W
79225100	PT520T LED80S/ 830 PSD BELL CL	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K	>80	113 lm/W
79226800	PT520T LED80S/ 840 PSD BELL CL	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K	>80	125 lm/W

Order Code	Full Product Name	Initiële lichtstroom	Initieel systeemvermogen
79219000	PT520T LED39S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR	3850 lm	40.4 W
79220600	PT520T LED49S/830 PSU MB BELL CL	4906 lm	40.3 W
79221300	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	5120 lm	40.3 W
79222000	PT520T LED49S/PW930 PSD-VLC VWB BELL CL	4855 lm	49.5 W
79223700	PT520T LED65S/830 PSD MB BELL CL	6530 lm	54.7 W
79224400	PT520T LED65S/840 PSD WB BELL CL	6458 lm	50.9 W
79225100	PT520T LED80S/830 PSD BELL CL	7997 lm	71 W
79226800	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	8014 lm	64 W

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Order Code	Full Product Name	Kleur	Order Code	Full Product Name	Kleur
79211400	PT520T LED27S/827 PSU MB CURVE GR	Grey	79219000	PT520T LED39S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR	Grey
79212100	PT520T LED27S/830 PSU MB CURVE GR	Grey	79220600	PT520T LED49S/830 PSU MB BELL CL	Clear
79213800	PT520T LED27S/840 PSU WB CURVE GR	Grey	79221300	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	Clear
79214500	PT520T LED27S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR	Grey	79222000	PT520T LED49S/PW930 PSD-VLC VWB BELL CL	Clear
79215200	PT520T LED27S/ROSE PSD-VLC WB CURVE GR	Grey	79223700	PT520T LED65S/830 PSD MB BELL CL	Clear
79216900	PT520T LED27S/CH PSD-VLC WB CURVE GR	Grey	79224400	PT520T LED65S/840 PSD WB BELL CL	Clear
79217600	PT520T LED39S/830 PSU MB CURVE GR	Grey	79225100	PT520T LED80S/830 PSD BELL CL	Clear
79218300	PT520T LED39S/840 PSU WB CURVE GR	Grey	79226800	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	Clear

