



Volledig te personaliseren, hangend armatuur voor winkels.

CustomCreate

Winkeliers willen een aangename sfeer creëren en het assortiment in hun winkels aantrekkelijk presenteren met het juiste licht en mooie bijpassende armaturen. Hangende armaturen vestigen de aandacht op een specifiek deel van de winkel en bieden de mogelijkheid zones te creëren. Philips CustomCreate voorziet winkels van de nieuwste voordelen van LED-technologie en verlicht winkelruimtes met speciale Philips lichtrecepten. Dankzij de ingebouwde Philips PerfectAccent reflectors maakt hert meerdere lichteffecten en intensiteiten mogelijk. Om de armaturen volledig aan te passen aan de merkbeleving en stijl van de winkel is de buitenkap ook nog eens volledig in kleur, doorschijnendheid, patroon en vorm aan te passen. Bovendien kan de buitenkap gemakkelijk vervangen worden zonder dat het nodig is het licht uit te schakelen of de armatuur te demonteren.

Voordelen

- Een onderscheidend decoratief element in de winkel dat gebruikt kan worden om de merkbeleving te versterken en in de winkel zones te creëren
- Dankzij speciale Philips Fresh Food lichtrecepten verbetert Philips CustomCreate de presentatie van verse levensmiddelen in de schappen.
- Volledig naar wens te personaliseren, wat winkeliers in staat stelt altijd hun nieuwste merk- en winkelbeleving ten toon te spreiden
- Gemakkelijke montage en installatie; het is niet nodig de winkel te sluiten of het winkelontwerp aan te passen als er nieuwe lampen geïnstalleerd moeten worden.

Kenmerken

- Maximale lichtopbrengst tot 8000 lm voor installaties met grotere montagehoogte
- Volledig op maat aanpasbaar ontwerp in termen van kleur, doorschijnendheid en textuur
- Voorzien van Philips PerfectAccent reflector die een hoge LOR biedt en een mooi zacht lichteffect geeft
- Geen gereedschap nodig om toegang te krijgen tot de buitenste designcomponenten
- Klaar om te worden verbonden met Interact software voor indoor-positionering (tot 4900 lm)
- Specifieke lichtspectra verkrijgbaar voor het verbeteren van de uitstraling en schapelevensduur van verse levensmiddelen zoals vis, vlees, groenten, brood, gebak, vers fruit en bloemen.

Toepassing


- Supermarkten
- Horeca
- Grote winkelketens

Versions



CustomCreate-ST520T Large


Maatschets



Productgegevens



CustomCreate-
ST520T_Large-1DPP.TIF



CustomCreate-
ST520T_Large-3DPP.TIF

Algemene informatie

CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit

Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI)	>80
---------------------------	-----

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	+10 tot +40 °C
----------------------------	----------------

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Helder
-----------------	--------

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	0,01 %
--------------------------------------	--------

Toepassingsomstandigheden

Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
---------------------------------------	---------------------

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek van lichtbron	Gecorreleerde		
			kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8718699792206	PT520T LED49S/830 PSU MB BELL CL	24 graden	3000 K	122 lm/W	4.906 lm
8718699792213	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	36 graden	4000 K	127 lm/W	5.120 lm
8718699792251	PT520T LED80S/830 PSD BELL CL	- graden	3000 K	113 lm/W	7.997 lm
8718699792268	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	- graden	4000 K	125 lm/W	8.014 lm

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiektype
8718699792206	PT520T LED49S/830 PSU MB BELL CL	Bundelhoek 24°
8718699792213	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	Bundelhoek 36°
8718699792251	PT520T LED80S/830 PSD BELL CL	Prismatische reflector met brede bundel

Order Code	Full Product Name	Optiektype
8718699792268	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	Prismatische reflector met brede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699792206	PT520T LED49S/830 PSU MB BELL CL	40,3 W
8718699792213	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	40,3 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699792251	PT520T LED80S/830 PSD BELL CL	71 W
8718699792268	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	64 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699792206	PT520T LED49S/830 PSU MB BELL CL	Nee
8718699792213	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699792251	PT520T LED80S/830 PSD BELL CL	Ja
8718699792268	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	Ja

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699792206	PT520T LED49S/830 PSU MB BELL CL	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699792213	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699792251	PT520T LED80S/830 PSD BELL CL	(0.43, 0.40) SDCM<3
8718699792268	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	(0.38, 0.38) SDCM<3

Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
8718699792206	PT520T LED49S/830 PSU MB BELL CL	Niet van toepassing
8718699792213	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
8718699792251	PT520T LED80S/830 PSD BELL CL	0% (digitaal)
8718699792268	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	0% (digitaal)

