



W pełni konfigurowalna oprawa wisząca do sklepów

CustomCreate

Sprzedawcy detaliczni chcą stworzyć atrakcyjną atmosferę i uwydatnić towary w swoich sklepach za pomocą odpowiedniego oświetlenia i pięknie dobranych produktów. Oprawy wiszące można wykorzystać do przyciągania uwagi do konkretnej części sklepu i tworzenia stref. CustomCreate udostępnia sklepom zalety najnowszych technologii LED, umożliwia oświetlenie powierzchni sklepowych dedykowanymi przepisami oświetleniowymi Fresh Food, a także zapewnia wiele efektów świetlnych i intensywności oświetlenia zewnętrznego dzięki wbudowanym odbłyśnikom PerfectAccent. Ponadto, aby w pełni odzwierciedlić środowisko detaliczne i markę, zewnętrzny odcień produktu można dowolnie dostosować pod względem koloru, przezroczystości, wzoru i formy. Zmiana zewnętrznego odcienia jest łatwa i nie wymaga wyłączenia światła ani demontażu oprawy.

Korzyści

- Wyraźny element dekoracyjny w sklepie, który można wykorzystać do eksponowania marki i utworzenia stref wewnętrzsklepowych
- CustomCreate znacznie ulepsza prezentację świeżych produktów na sklepowych półkach dzięki dedykowanym przepisom oświetleniowym Fresh Food
- Możliwość pełnej konfiguracji pozwala sprzedawcom detalicznym na prezentowanie marki i wyświetlanie sklepowych komunikatów
- Łatwy montaż i instalacja – bez potrzeby zamykania sklepu w celu zmiany wystroju, gdy konieczne jest zainstalowanie nowych świateł.

Cechy

- Maksymalny strumień świetlny do 8000 lm w instalacjach o podwyższonej wysokości montażowej
- W pełni konfigurowalna konstrukcja z możliwością dowolnego wyboru koloru, przezroczystości i tekstury
- Odbłyśnik PerfectAccent o bardzo wysokim współczynniku LOR i ładnym, łagodnym efekcie świetlnym
- Beznarzędziowy dostęp do komponentów konstrukcji zewnętrznej
- Gotowość do podłączenia do aplikacji Interact Indoor (do 4900 lm).
- Dostępne specjalne widma światła w celu poprawy wyglądu i wydłużenia okresu przydatności do spożycia świeżych produktów, takich jak mięso, ryby, warzywa, chleb i ciasta oraz świeże owoce, warzywa i kwiaty.

Wniosek

- Supermarkety
- Hotele
- Duże sieci detaliczne

Versions



Więcej o produkcie



CustomCreate-
ST520T_Small-1DPP.TIF




CustomCreate-
ST520T_Small-3DPP.TIF

Więcej o produkcie



CustomCreate-
ST520T_Large-1DPP.TIF



CustomCreate-
ST520T_Large-3DPP.TIF

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia	+10 do +40°C
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Nie dotyczy

Certyfikaty i zastosowania

Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK02
Kod klasy szczelności IP	IP20

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
--------------------	-----------

Informacje podstawowe

Znak CE	CE
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Zawiera zasilacz	tak
Oznaczenie ENEC	ENEC
Oznaczenie palności	NO
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 650°C, czas 30 s
Źródło światła wymienne	brak
Liczba jednostek osprzętu	1

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Znamionowy wskaźnik oddawania barw	>80
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Warunki dotyczące zastosowań

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom ściemnienia
79213800	PT520T LED27S/840 PSU WB CURVE GR	Nie dotyczy
79217600	PT520T LED39S/830 PSU MB CURVE GR	Nie dotyczy
79221300	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	Nie dotyczy
79226800	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	0% (cyfrowo)

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Order Code	Full Product Name	Funkcja ściemnienia
79213800	PT520T LED27S/840 PSU WB CURVE GR	brak
79217600	PT520T LED39S/830 PSU MB CURVE GR	brak

Order Code	Full Product Name	Funkcja ściemnienia
79221300	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	brak
79226800	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	tak

Informacje podstawowe

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła	
		światła	Typ optyki
79213800	PT520T LED27S/840 PSU WB CURVE GR	36 °	36
79217600	PT520T LED39S/830 PSU MB CURVE GR	24 °	24

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła	
		światła	Typ optyki
79221300	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	36 °	36
79226800	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	- °	PR-WB

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność	Znamionowa temperatura barwowa	Początkowa sprawność oprawy LED	Początkowy strumień świetlny
79213800	PT520T LED27S/840 PSU WB CURVE GR	(0.38, 0.38)	4000 K	115 lm/W	2840 lm
79217600	PT520T LED39S/830 PSU MB CURVE GR	(0.43, 0.40)	3000 K	120 lm/W	3950 lm

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność	Znamionowa temperatura barwowa	Początkowa sprawność oprawy LED	Początkowy strumień świetlny
79221300	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	(0.38, 0.38)	4000 K	127 lm/W	5120 lm
79226800	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	(0.38, 0.38)	4000 K	125 lm/W	8014 lm

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Początkowa moc pobierana
79213800	PT520T LED27S/840 PSU WB CURVE GR	24.5 W
79217600	PT520T LED39S/830 PSU MB CURVE GR	33 W

Order Code	Full Product Name	Początkowa moc pobierana
79221300	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	40.3 W
79226800	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	64 W

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor
79213800	PT520T LED27S/840 PSU WB CURVE GR	GR
79217600	PT520T LED39S/830 PSU MB CURVE GR	GR

Order Code	Full Product Name	Kolor
79221300	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	CL
79226800	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	CL

