



Aparat de iluminat suspendat pentru magazine, care poate fi personalizat

CustomCreate

Retailerii doresc să creeze o atmosferă plăcută și să îmbunătățească aspectul produselor din magazine cu lumina adecvată, ca să le pună în evidență într-un mod cât mai atractiv pentru clienți. Aparatele de iluminat suspendate pot atrage atenția către o anumită parte a magazinului și pot fi folosite pentru a delimita diferite zone din magazin. CustomCreate oferă magazinelor cele mai noi beneficii ale tehnologiei LED și poate ilumina, de asemenea, zone din magazin cu rețele de lumini Fresh Food dedicate, făcând posibilă aplicarea mai multor efecte luminoase și intensități multumite reflectoarelor PerfectAccent încorporate. Mai mult, pentru a se potrivi perfect cu interiorul magazinului și liniei de brand, partea exterioară a produsului poate fi personalizată din punct de vedere al culorii, transparenței, modelului și formei. Această structură exterioară poate fi, de asemenea, schimbată cu ușurință, fără a fi necesară stingerea luminii sau demontarea aparatului de iluminat.

Beneficii

- Un element decorativ distinct în magazin, care poate fi folosit pentru a pune în evidență brandingul și pentru a delimita diverse zone în cadrul magazinului
- Datorită unor rețele de lumină speciale Fresh Food, CustomCreate poate îmbunătăți și mai mult prezentarea produselor proaspete pe rafturi
- Complet personalizabil, acesta permite retailerilor să afișeze întotdeauna cele mai noi mesaje de branding și de magazin
- Ușurință de montare și instalare, nu este necesară închiderea magazinului și nici alte intervenții în magazin atunci când trebuie instalate lumini noi.

Caracteristici

- Flux luminos maxim de până la 8.000 lm pentru instalații montate la înălțimi mari
- Design ce poate fi complet personalizat în orice culoare sau transparență și textura ce pot fi alese după bunul plac
- Echipat cu reflector PerfectAccent, care oferă un randament luminos (LOR) ridicat și un efect discret de lumină uniformă
- Acces fără scule la componentele de design exterior
- Pregătit pentru a fi conectat la aplicația de navigație Interact Indoor (până la 4.900 lm)
- Spectru luminos special creat pentru a îmbunătăți aspectul și pentru a prelungi termenul de valabilitate al produselor proaspete precum carnea, peștele, legumele, pâinea și produsele de patiserie, fructele și florile.

Cerere


- Supermarketuri
- Industrie hotelieră
- Mari lanțuri de magazine

Versions



CustomCreate-ST520T Large


Cote



Detalii produs



CustomCreate-
ST520T_Large-1DPP.TIF



CustomCreate-
ST520T_Large-3DPP.TIF

