



Подвесные светильники для розничных магазинов с полностью изменяемым дизайном

CustomCreate

Владельцы магазинов хотят создать привлекательную атмосферу и повысить продажи благодаря правильному освещению и красивому оформлению товаров. Подвесные светильники позволяют привлечь внимание к определенной области магазина, поэтому их можно использовать при зонировании. CustomCreate предоставляет магазинам последние преимущества светодиодной технологии и специальные световые схемы Fresh Food, а также позволяет использовать множество световых эффектов и световой поток различной интенсивности благодаря встроенным рефлекторам PerfectAccent. Более того, цвет, прозрачность, узор и форму плафонов светильников можно выбрать в соответствии с дизайном среды и брендом. А замену плафона можно проводить, не отключая электропитание и не демонтируя светильник.

Преимущества

- Оригинальный декоративный элемент, который поможет подчеркнуть фирменную символику и зонирование магазина
- CustomCreate еще выразительнее подчеркивает привлекательность свежей продукции на полках благодаря специальным световым схемам Fresh Food
- Изменяемый дизайн позволяет магазинам подчеркнуть фирменный стиль и идею
- Легкость монтажа — для установки новых светильников не нужно закрывать магазин или изменять дизайн магазина.


Характеристики

- Максимальная светоточа до 8000 лм для монтируемых на большой высоте установок
- Изменяемый дизайн — выбирайте любые цвета, прозрачность и текстуры
- Комплектуется отражателем PerfectAccent, обеспечивающим высокую светоточа и сглаженное освещение
- Простой доступ к наружным компонентам
- Готовность к подсоединению к программному приложению для позиционирования в помещении Interact Indoor (до 4900 лм)
- Доступны лампы с определенным спектром оттенков света, который подчеркивает внешний вид и продлевает срок хранения свежих продуктов, например мяса, рыбы, овощей, хлеба, выпечки, фруктов и цветов.

Применение

- Супермаркеты
- Гостиницы
- Крупные магазины


Чертеж размеров



Сведения о продукте



CustomCreate-
ST520T_Large-1DPP.TIF



CustomCreate-
ST520T_Large-3DPP.TIF

Общая информация	
Маркировка CE	Да
Драйвер в комплекте	Да
Сертификат ENEC	Знак ENEC
Знак пожароопасности	-
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 30 с
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Технические характеристики освещения	
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220-240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От +10 °C до +40 °C
Механические компоненты и корпус	
Цвет корпуса	Прозрачный
Соответствие требованиям и область применения	
Класс защиты IEC	Класс безопасности II
Код степени защиты от механических воздействий	IK02
Код защиты от проникновения (IP)	IP20
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	0,01 %
Условия эксплуатации	
Подходит для случайного переключения	Не применимо

Технические характеристики освещения (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ширина светового пучка источника света	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Эффективность (номинальная)	Светоотдача
912500100453	PT520T LED49S/830 PSU MB BELL CL	24 °	3000 K	122 лм/В	4 906 лм
912500100454	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	36 °	4000 K	127 лм/В	5 120 лм
912500100458	PT520T LED80S/830 PSD BELL CL	- °	3000 K	113 лм/В	7 997 лм
912500100459	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	- °	4000 K	125 лм/В	8 014 лм

Технические характеристики освещения (2/2)

Order Code	Full Product Name	Оптический тип
912500100453	PT520T LED49S/830 PSU MB BELL CL	Угол расхождения луча света 24°
912500100454	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	Угол расхождения луча света 36°

Order Code	Full Product Name	Оптический тип
912500100458	PT520T LED80S/830 PSD BELL CL	Призматический отражатель, широкий луч
912500100459	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	Призматический отражатель, широкий луч

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
912500100453	PT520T LED49S/830 PSU MB BELL CL	40,3 В
912500100454	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	40,3 В

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
912500100458	PT520T LED80S/830 PSD BELL CL	71 В
912500100459	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	64 В

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
912500100453	PT520T LED49S/830 PSU MB BELL CL	Нет
912500100454	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	Нет

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
912500100458	PT520T LED80S/830 PSD BELL CL	Да
912500100459	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	Да

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность
912500100453	PT520T LED49S/830 PSU MB BELL CL	(0.43, 0.40) SDCM<3
912500100454	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность
912500100458	PT520T LED80S/830 PSD BELL CL	(0.43, 0.40) SDCM<3
912500100459	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	(0.38, 0.38) SDCM<3

Условия эксплуатации

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень диммирования
912500100453	PT520T LED49S/830 PSU MB BELL CL	Не применимо
912500100454	PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL	Не применимо

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень диммирования
912500100458	PT520T LED80S/830 PSD BELL CL	0% (цифровой)
912500100459	PT520T LED80S/840 PSD BELL CL	0% (цифровой)

