



Anpassningsbar takhängd armatur för butiker

CustomCreate

Pendelarmaturer från CustomCreate ger butiken en tilltalande atmosfär och framhäver varorna som finns i butiken genom att skapa olika zoner och fånga uppmärksamheten från kunderna. Armaturen innehåller den senaste LED-tekniken och du får tillgång till flera nya ljuseffekter och -intensiteter tack vare de inbyggda PerfectAccent-reflektorerna. Dessutom går det att anpassa färg, translucens, mönster och form på produktens yta så att den matchar butiksmiljön och varumärket. Den yttre skärmen kan enkelt ändras utan att man behöver släcka lampan eller ta ned armaturen.

Fördelar

- Dekorera butiken och kan användas för att framhäva varumärken och skapa zoner i butiken
- Genom de särskilda Fresh Food-ljusinställningarna kan CustomCreate även användas för att förstärka presentationen av färskvaror på hyllorna
- Helt anpassningsbara efter butikens behov, för att visa upp de senaste produkterna och relevanta budskap
- Enkel montering och installation – man behöver inte stänga butiken eller ta bort designkomponenter när nya lampor ska installeras.

Funktioner

- Maximalt ljusflöde på upp till 8 000 lm för installationer med ökad montagehöjd
- Färg, translucens och struktur kan anpassas efter butikens behov
- Utrustade med PerfectAccent-reflektorer som ger högt ljusutbyte och en behaglig och jämn belysning
- Åtkomst till yttre designkomponenter utan verktyg
- Redo att anslutas till Interact Indoor-navigeringsprogramvara (upp till 4 900 lm)
- Särskilda färgspektrum kan väljas som förstärker utseendet och förlänger hållbarhetstiden för färskvaror som kött, fisk, grönsaker, bröd och konditorivaror, frukt och blommor.

Användning

- Snabbköp
- Hotell och restaurang
- Stora butikskedjor

