



創新功能與使用便利性的 絕佳組合：智慧照明徹底 革新 HighBay 照明

GreenUp Highbay G2

高度不再是問題，GreenUp HighBay G2 支援最遠 16 公尺的動作偵測，加上無線 ZigBee 控制，聰明點亮您的生活空間。

优点

- 隨需照明，為智慧型版本 BY560X 提供額外的節能效率 (視使用行為而定)
- 可滿足未來需求的系統：採用智慧型版本 BY560X 時，假如使用空間改變，用無線方式即可調整照明設定，快速重新劃分區域
- 提供精準的燈光分佈，有效照亮空間
- 防塵防蟲效率更佳

特点

- 可依照感測器、群組和燈具 (BY560X) 的 ZigBee 網路設定不同的照明亮度和時間
- 進階的感測器技術，可有效偵測動作和日光
- 高效率：最高每瓦 140 流明
- CRI>80；R9>0；寬光束、窄光束和高架光學裝置選項可選
- 使用壽命 65,000 小時 (L70B50)，具備 IP40 保護

应用

- 一般工業應用：倉庫；物流中心；工廠
- 室內運動場館
- 其他挑高天花板應用

安全提示

- 產品是 IPX0，並不防水，因此本公司強烈建議適度檢查要安裝燈具的環境。
- 倘若未取得上述裝置，而燈具又受限於防水問題，Philips / Signify 無法保證安全故障與產品保固是否因此無效

GreenUp Highbay G2


Versions



产品详细



GreenUp Highbay G2 BY560P
LED105 B




GreenUp Highbay G2 BY560P
LED105 F



GreenUp Highbay G2 BY560P
LED210 B



GreenUp Highbay G2 BY560P
LED210 F



GreenUp Highbay G2 BY560P
LED160 F



GreenUp Highbay G2 BY560P
LED160 B

-	
5000 h 下的驅動器故障率	0.01 %
適用條件	
環境溫度範圍	-20 to +45 °C
適合隨機切換	No
應用	
機械衝擊保護規範	IK03
防水防塵規範 (IP)	IP40
運作和電氣	
輸入電壓	220-240 V
基本資訊	
光源光束角度	- °
CE 標誌	CE
保護等級 IEC	CLI (I)
光學護蓋/鏡頭類型	LIN-PC
內附驅動器	是
ENEC 標誌	-
易燃性標誌	F
灼熱絲測試	650/5
光源可更換	否
裝置部件數量	1
初始性能	
初始色度	(0.38.0.38)SDCM<5
初始相關色溫	4000 K
初始顯色指數	>80
光通量容限	+/-10%
機械和殼體	
色彩	ALU-WH
耐久性能	
中值使用壽命 L80B50	45000 h
中值使用壽命 L90B50	25000 h

適用條件

Order Code	Full Product Name	最高調光等級
911401502351	BY560P LED210/NW PSU WB	Not applicable
911401502451	BY560P LED210/NW PSU NB	Not applicable
911401502751	BY560P LED210/NW PSU HRO	Not applicable
911401507551	BY560P LED210/NW PSD/CL WB	1% (depends on dimmer, ELV)
911401507751	BY560P LED210/NW PSD/CL HRO	1% (depends on dimmer, ELV)
911401507851	BY560P LED210/NW PSD/CL NB	1% (depends on dimmer, ELV)
911401502651	BY560P LED105/NW PSD/CL HRO	1% (depends on dimmer, ELV)
911401502951	BY560P LED105/NW PSU WB	Not applicable
911401503051	BY560P LED105/NW PSU HRO	Not applicable
911401504251	BY560P LED105/NW PSU NB	Not applicable
911401507051	BY560P LED105/NW PSD/CL WB	1% (depends on dimmer, ELV)
911401507151	BY560P LED105/NW PSD/CL NB	1% (depends on dimmer, ELV)
911401503551	BY560P LED160/NW PSU HRO	Not applicable
911401503951	BY560P LED160/NW PSU NB	Not applicable
911401504051	BY560P LED160/NW PSU WB	Not applicable
911401506851	BY560P LED160/NW PSD/CL HRO	1% (depends on dimmer, ELV)
911401507351	BY560P LED160/NW PSD/CL NB	1% (depends on dimmer, ELV)
911401507451	BY560P LED160/NW PSD/CL WB	1% (depends on dimmer, ELV)

控制調光

Order Code	Full Product Name	可調光
911401502351	BY560P LED210/NW PSU WB	否
911401502451	BY560P LED210/NW PSU NB	否
911401502751	BY560P LED210/NW PSU HRO	否
911401507551	BY560P LED210/NW PSD/CL WB	是
911401507751	BY560P LED210/NW PSD/CL HRO	是
911401507851	BY560P LED210/NW PSD/CL NB	是
911401502651	BY560P LED105/NW PSD/CL HRO	是
911401502951	BY560P LED105/NW PSU WB	否
911401503051	BY560P LED105/NW PSU HRO	否

Order Code	Full Product Name	可調光
911401504251	BY560P LED105/NW PSU NB	否
911401507051	BY560P LED105/NW PSD/CL WB	是
911401507151	BY560P LED105/NW PSD/CL NB	是
911401503551	BY560P LED160/NW PSU HRO	否
911401503951	BY560P LED160/NW PSU NB	否
911401504051	BY560P LED160/NW PSU WB	否
911401506851	BY560P LED160/NW PSD/CL HRO	是
911401507351	BY560P LED160/NW PSD/CL NB	是
911401507451	BY560P LED160/NW PSD/CL WB	是

基本資訊

Order Code	Full Product Name	光學裝置類型
911401502351	BY560P LED210/NW PSU WB	WB
911401502451	BY560P LED210/NW PSU NB	NB
911401502751	BY560P LED210/NW PSU HRO	HRO
911401507551	BY560P LED210/NW PSD/CL WB	WB
911401507751	BY560P LED210/NW PSD/CL HRO	HRO
911401507851	BY560P LED210/NW PSD/CL NB	NB
911401502651	BY560P LED105/NW PSD/CL HRO	HRO
911401502951	BY560P LED105/NW PSU WB	WB
911401503051	BY560P LED105/NW PSU HRO	HRO

Order Code	Full Product Name	光學裝置類型
911401504251	BY560P LED105/NW PSU NB	NB
911401507051	BY560P LED105/NW PSD/CL WB	WB
911401507151	BY560P LED105/NW PSD/CL NB	NB
911401503551	BY560P LED160/NW PSU HRO	HRO
911401503951	BY560P LED160/NW PSU NB	NB
911401504051	BY560P LED160/NW PSU WB	WB
911401506851	BY560P LED160/NW PSD/CL HRO	HRO
911401507351	BY560P LED160/NW PSD/CL NB	NB
911401507451	BY560P LED160/NW PSD/CL WB	WB

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始 LED 燈具效	初始輸入功	
		率	初始光通量	率
911401502351	BY560P LED210/NW PSU WB	137 lm/W	21000 lm	153 W
911401502451	BY560P LED210/NW PSU NB	137 lm/W	21000 lm	153 W
911401502751	BY560P LED210/NW PSU HRO	137 lm/W	21000 lm	153 W
911401507551	BY560P LED210/NW PSD/CL WB	137 lm/W	21000 lm	153 W
911401507751	BY560P LED210/NW PSD/CL HRO	137 lm/W	21000 lm	153 W
911401507851	BY560P LED210/NW PSD/CL NB	137 lm/W	21000 lm	153 W
911401502651	BY560P LED105/NW PSD/CL HRO	140 lm/W	10500 lm	75 W
911401502951	BY560P LED105/NW PSU WB	140 lm/W	10500 lm	75 W
911401503051	BY560P LED105/NW PSU HRO	140 lm/W	10500 lm	75 W

Order Code	Full Product Name	初始 LED 燈具效	初始輸入功	
		率	初始光通量	率
911401504251	BY560P LED105/NW PSU NB	140 lm/W	10500 lm	75 W
911401507051	BY560P LED105/NW PSD/CL WB	140 lm/W	10500 lm	75 W
911401507151	BY560P LED105/NW PSD/CL NB	140 lm/W	10500 lm	75 W
911401503551	BY560P LED160/NW PSU HRO	133 lm/W	16000 lm	120 W
911401503951	BY560P LED160/NW PSU NB	133 lm/W	16000 lm	120 W
911401504051	BY560P LED160/NW PSU WB	133 lm/W	16000 lm	120 W
911401506851	BY560P LED160/NW PSD/CL HRO	133 lm/W	16000 lm	120 W
911401507351	BY560P LED160/NW PSD/CL NB	133 lm/W	16000 lm	120 W
911401507451	BY560P LED160/NW PSD/CL WB	133 lm/W	16000 lm	120 W

