



Giải pháp chiếu sáng văn phòng tiết kiệm

SmartBright Slim Panel G2

SmartBright Slim Panel cung cấp giải pháp đèn LED với giá thành phải chăng nhất. Dòng sản phẩm hoàn chỉnh với nhiều loại lắp đặt, kích cỡ sản phẩm & lựa chọn quang thông. Thế hệ mới đảm bảo hiệu quả hệ thống cao hơn cùng với khả năng chiếu sáng đồng bộ tuyệt vời.

Lợi ích

- Mẫu mã & cảm giác mỏng nhẹ, trang nhã
- Chiếu sáng toàn cảnh – cung cấp ánh sáng thoải mái với độ đồng nhất xuất sắc

Tính năng

- Hiệu quả hệ thống 90lm/W, Tiết kiệm 50% năng lượng so với đèn troffer TL
- Trần thạch cao lắp âm (PCV) - Nhiều phương pháp lắp đặt phù hợp với nhiều ứng dụng đa dạng
- Dòng sản phẩm hoàn chỉnh với nhiều kích cỡ: 2ftx2ft & 1ftx4ft

Ứng dụng

- Văn phòng mở
- Phòng họp
- Bệnh viện
- Khu vực lưu thông

SmartBright Slim Panel G2

Phiên bản



RC091V W60L60

Điều kiện ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-10 đến +35 °C
Phê duyệt và Ứng dụng	
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK02
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20
Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Thông số vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Thông tin chung	
Dấu CE	Ký hiệu CE
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Kiểu nắp quang học/thấu kính	Chao đèn/nắp nhựa Polystyrene lăng trụ
Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)	
Chỉ số hoàn màu ban đầu	>80
Hiệu suất đèn LED ban đầu	90 lm/W
Dung sai quang thông	+/-10%
Cơ khí và bộ vỏ	
Màu	Trắng

Điều kiện ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Độ mờ tối đa	Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên
911401723772	RC091V LED26S/840 PSU W60L60 GM G2	-	-
911401723782	RC091V LED26S/865 PSU W60L60 GM G2	Không áp dụng	Không
911401723812	RC091V LED36S/840 PSU W60L60 GM G2	Không áp dụng	Không

Thông tin chung (1/2)

Order Code	Full Product Name	Góc chiếu của nguồn sáng	Bao gồm bộ điều khiển	Dấu ENEC	Ký hiệu tính dễ cháy
911401723772	RC091V LED26S/840 PSU W60L60 GM G2	-	-	-	-
911401723782	RC091V LED26S/865 PSU W60L60 GM G2	- °	Có	-	-

Order Code	Full Product Name	Góc chiếu của nguồn sáng	Bao gồm bộ điều khiển	Dấu ENEC	Ký hiệu tính dễ cháy
911401723812	RC091V LED36S/840 PSU W60L60 GM G2	- °	Có	-	-

SmartBright Slim Panel G2

Thông tin chung (2/2)

Order Code	Full Product Name	Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nguồn		Loại
			sáng có thể thay thế	Số lượng bộ điều khiển	chóa quang học
911401723772	RC091V LED26S/840 PSU W60L60 GM G2	-	-	-	-
911401723782	RC091V LED26S/865 PSU W60L60 GM G2	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây	Không	1 bộ	-

Order Code	Full Product Name	Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nguồn		Loại
			sáng có thể thay thế	Số lượng bộ điều khiển	chóa quang học
911401723812	RC091V LED36S/840 PSU W60L60 GM G2	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây	Không	1 bộ	-

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Chất lượng màu sắc ban đầu	Nhiệt độ		Công suất
			màu tương quan ban đầu	Quang thông ban đầu	đầu vào ban đầu
911401723772	RC091V LED26S/840 PSU W60L60 GM G2	-	4000 K	2600 lm	29 W
911401723782	RC091V LED26S/865 PSU W60L60 GM G2	(0.38, 0.38) SDCM≤5	6500 K	2600 lm	29 W

Order Code	Full Product Name	Chất lượng màu sắc ban đầu	Nhiệt độ		Công suất
			màu tương quan ban đầu	Quang thông ban đầu	đầu vào ban đầu
911401723812	RC091V LED36S/840 PSU W60L60 GM G2	(0.38, 0.38) SDCM≤5	4000 K	3600 lm	40 W

