



SmartBright Suspension là giải pháp đèn LED tuyến tính tiết kiệm nhất. Đạt được ánh sáng chất lượng với độ đồng nhất cao & sự dễ chịu về thị giác khi lắp đặt ở trạng thái treo.

SmartBright Suspension

Giải pháp đèn treo tuyến tính với giá phải chăng

Lợi ích

- Hình dáng phong cách & cảm nhận về sản phẩm
- Khả năng đồng bộ xuất sắc cho thiết bị cửa thoát ánh sáng (light exit window)
- Tạo độ dễ chịu về thị giác nhờ đủ ánh sáng đều ra

Tính năng

- Hiệu suất hệ thống lên tới 90lm/W
- Quang thông đầu ra lên tới 3000lm/1,2m
- Tính năng không nhấp nháy đem đến trải nghiệm tuyệt vời

SmartBright Suspension

Ứng dụng

- Văn phòng
- Cửa hàng bán lẻ
- Khu vực mở

Phiên bản



Phụ kiện



Mã đặt hàng 911401724662,
911401724682, 911401724722

Điều kiện ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-10 đến +35°C
Độ mờ tối da	Không áp dụng
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không
Phê duyệt và Ứng dụng	
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20
Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Thông số vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Thông tin chung	
Góc chiếu của nguồn sáng	- °
Dấu CE	-
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Kiểu nắp quang học/thấu kính	Chao đèn/nắp nhựa Polystyrene lăng trụ
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Dấu ENEC	-
Ký hiệu tính dễ cháy	-
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 bộ
Loại chóa quang học	Đối xứng
Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)	
Chất lượng màu sắc ban đầu	≤5
Chỉ số hoàn màu ban đầu	>80
Hiệu suất đèn LED ban đầu	88 lm/W
Quang thông ban đầu	3000 lm
Dung sai quang thông	+/-10%
Công suất đầu vào ban đầu	34 W
Cơ khí và bộ vỏ	
Màu	Xám

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương quan ban đầu
911401723702	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Grey GM	3000 K
911401723712	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Grey GM	4000 K

