



SmartBright Suspension 是最經濟型的 LED 線性照解決方案，採懸掛安裝方式，一致且高品質的光線，提供視覺舒適性。

SmartBright Suspension

線性懸掛解決方案，且經濟實惠

优点

- 產品外型質感時尚有型
- 光線出口具有優異的一致性
- 充足的光輸出，可提供視覺舒適性

特点

- 系統效率高達 90 lm/W
- 流明輸出高達 3000lm/1.2m
- 無閃爍，可提供良好的現場照明體驗

应用

- 辦公室
- 商店照明
- 開放空間

SmartBright Suspension

Versions



配件



Ordercode 911401724662,
911401724722

適用條件

環境溫度範圍	-10 to +35 °C
最高調光等級	Not applicable
適合隱機切換	No

應用

機械衝擊保護規範	IK03
防水防塵規範 (IP)	IP20

控制調光

可調光	否
-----	---

運作和電氣

輸入電壓	100-240 V
------	-----------

基本資訊

光源光束角度	- °
CE 標誌	-
保護等級 IEC	CLI (I)
光學護蓋/鏡頭類型	Polystyrene bowl/ cover prismatic
內附驅動器	是
ENEC 標誌	-
易燃性標誌	NO
灼熱絲測試	650/30
光源可更換	否
裝置部件數量	1
光學裝置類型	S

初始性能

初始色度	≤5
初始顯色指數	>80
初始 LED 燈具效率	93 lm/W
初始光通量	2600 lm
光通量容限	+/-10%
初始輸入功率	28 W

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始相關色溫
911401723632	RC095V LED26S/830 PSU W07L120 Black TW	3000 K
911401723642	RC095V LED26S/830 PSU W07L120 Grey TW	3000 K
911401723652	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Black TW	4000 K
911401723662	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Grey TW	4000 K
911401723672	RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Black TW	6500 K
911401723682	RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Grey TW	6500 K

機械和殼體

Order Code	Full Product Name	色彩	Order Code	Full Product Name	色彩
911401723632	RC095V LED26S/830 PSU W07L120 Black TW	black	911401723662	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Grey TW	GR
911401723642	RC095V LED26S/830 PSU W07L120 Grey TW	GR	911401723672	RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Black TW	black
911401723652	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Black TW	black	911401723682	RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Grey TW	GR

