



Philips TownTune Asymmetric – aj na ulici ako doma

TownTune Asymmetric

TownTune je rad svetidiel, ktoré možno použiť v existujúcich, ako aj v novo vznikajúcich mestských priestoroch. Ponúka všetky najnovšie inovácie v oblasti osvetlenia, z hľadiska výkonu, svetelnej kvality a konektivity. Rad Philips TownTune tvoria tri prvky. Každý z týchto prvkov možno prispôbiť vďaka výberu rôznych tvarov telesa a voliteľného dekoratívneho krúžka dodávaného v dvoch farbách. Pomocou týchto možností si vytvoríte osobitný svetelný podpis a dosiahnete špecifickú identitu jednotlivých štvrtí a miest. Rad svetidiel je tiež vybavený servisným štítkom Philips založenom na QR kóde, ktorá pomáha pri montáži a údržbe a umožňuje tak vytvoriť digitálnej knižnice osvetľovacích zariadení a náhradných súčastí. Rad TownTune využíva optimalizovanú osvetľovaciu platformu Philips Ledgine, ktorá je zárukou, že ulice budú vždy správne osvetlené v správnom smere. Vďaka vlastnosti SR (System Ready) je rad TownTune pripravený na budúce zmeny a spárovanie so samostatným a pokročilým softvérovými aplikáciami v oblasti riadenia a osvetľovania, ako je napríklad Interact City.

Výhody

- Poskytuje vizuálny komfort a príjemné osvetlenie v mestských priestoroch vďaka špeciálne navrhutej optike
- Jednoduchý a čistý dizajn umožňuje integráciu osvetlenia do rôznych mestských prostredí a prispôsobenie s využitím širokého radu príslušenstva. Mestá si tak môžu vytvoriť vlastný svetelný podpis, ktorý sa môže stať časťou mestského vybavenia aj v ktorúkoľvek dennú dobu
- Má široké využitie a ponúka skvelý výkon vďaka najmodernejšej platforme Ledgine LED, zároveň ponúka rôzne možnosti vyžarovania svetla
- Jednoduchá údržba vďaka servisnému štítku Philips a pripravenosť na spárovanie s riadiacimi systémami osvetlenia a so softvérovými aplikáciami prostredníctvom technológie Philips SR (System Ready)

TownTune Asymmetric



Vlastnosti

- Optimalizované celkové náklady na vlastníctvo a možnosť udržiavaného svetelného toku (CLO)
- Výnimočná kvalita svetla vďaka optimalizovanej platforme Philips Ledgine. Možná je aj ďalšia optimalizácia v nástroji L-Tune
- Výber z rôznych tvarov telesa (kužeľ, klenba), voľba dekoratívneho krúžka a farby (číra a zlatá)
- Pripravené na spárovanie so samostatnými riadiacimi systémami osvetlenia, ako sú LumiStep, DynaDimmer a LineSwitch, ako aj s pokročilými systémami a softvérom ako je napríklad Interact City
- Široká ponuka svetelných tokov od 600 až do 12 000 lúmenov
- Výber teploty chromatickosti: 3 000 K (teplá biela) alebo 4 000 K (neutrálna biela)
- Dlhá životnosť: 100 000 hodín pri minimálne L80
- Vhodné na novú montáž aj výmenu
- IK08, IP66

Aplikácie

- Mestské a obytné zóny
- Centrá miest a hlavné ulice
- Cestičky pre cyklistov, chodníky, priechody pre chodcov
- Parkoviská

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265

TownTune Asymmetric


Podrobnosti o produkte



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

Všeobecné informácie	
Značka CE	Áno
Vrátane napájača	Áno
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Kód radu produktov	BDP265
Svetelné technické	
Typ optického krytu	Polykarbonátová optika/kryt, odolná proti UV žiareniu
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	0°
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	-
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Sivá
Schválenie a použitie	
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK09
Krytie IP	IP66
Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)	Štandardná úroveň prepäťovej ochrany Philips
Podmienky použitia	
Maximálna úroveň stmievania	10%

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	LED40
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	LED120
88195500	BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A	LED84
88657800	BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A	LED50
88752000	BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A	LED44
21547400	BDP265 LED94-4S/740 SR DX50 DGRMSP P7SRB	LED94

Svetelné technické (1/2)

				Náhradná	Index
		Rozptyl	Farba	teplota	podania
Order	Full Product	svetelného	svetelného	chromatickosti	farieb
Code	Name	lúča svetidla	zdroja	(men.)	(CRI)
Výkonov priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)					
49757600	LED40-4S/830		biela	4000 K	80
	DM50 DDF3				
	48-4S/60A				
49761300	BDP265	12° - 59° × 158°	740	4000 K	70
	LED120-4S/740		neutrálna		
	DN10 CLO SRT		biela		
	SRB 76				
88195500	BDP265	77° - 11° x 156°	830 teplá	3000 K	80
	LED84-4S/830		biela		
	II DM10 48/60A				

				Náhradná	Index
		Rozptyl	Farba	teplota	podania
Order	Full Product	svetelného	svetelného	chromatickosti	farieb
Code	Name	lúča svetidla	zdroja	(men.)	(CRI)
88657800	BDP265	77° - 11° x 156°	830 teplá	3000 K	80
	LED50-4S/830		biela		
	II DM10 48/60A				
88752000	BDP265	77° - 11° x 156°	830 teplá	3000 K	80
	LED44-4S/830		biela		
	II DM10 48/60A				
21547400	BDP265	17° - 5° x 132°	740	4000 K	70
	LED94-4S/740		neutrálna		
	SR DX50		biela		
	DGRMSP				
	P7SRB				

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Typ optiky, exteriér
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	3 200 lm	Stredné vyžarovanie 50
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	9 200 lm	Úzke vyžarovanie 10
88195500	BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A	6 888 lm	Stredné vyžarovanie 10

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Typ optiky, exteriér
88657800	BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A	4 100 lm	Stredné vyžarovanie 10
88752000	BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A	3 652 lm	Stredné vyžarovanie 10
21547400	BDP265 LED94-4S/740 SR DX50 DGRMSP P7SRB	7 520 lm	Mimoriadne široké vyžarovanie 50

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	31,5 W
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	69 W
88195500	BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A	64 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
88657800	BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A	40 W
88752000	BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A	35 W
21547400	BDP265 LED94-4S/740 SR DX50 DGRMSP P7SRB	56 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	Áno
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	Áno

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
88195500	BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A	Nie
88657800	BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A	Nie

