



Tuo kodin tunnelmaa kaduille

TownTune epäsymmetrinen DR

TownTune on nykyisiin ja skaalattaviin kaupunkiympäristöihin suunniteltu valaisinperhe, joka tarjoaa kaikki uusimmat innovaatiot valaistuksen tehokkuuden, valonlaadun ja yhteyksien suhteen. Philips TownTune -tuoteperheessä on kolme jäsentä: keskeinen pylvään pää, asymmetrinen asennussovitinversio ja versio, jossa on pidennettävä liikkuva valaisinvarsi pylvään päähän. Kaikkia näitä voi räätälöidä erilaisilla runkomuodoilla ja lisävarusteena saatavilla olevalla koristerenkaalla (kaksi väri vaihtoehtoa). Tämän monipuolisuuden ansiosta voit luoda erottuvan valaistusratkaisun, joka luo kaupungille omanlaisensa identiteetin. Valaisinperheen valaisimissa käytetään myös Philipsin huoltotunnisteita. Ne ovat QR-koodeja, jotka helpottavat asennusta ja ylläpitoa. Niiden avulla voit myös luoda oman digitaalisen kirjaston valaistusresurssistasi ja varaosistasi. TownTune hyödyntää myös Philips Ledgine -optimoitua valaistusratkaisua, mikä takaa sen, että kaduillasi on aina oikea määrä oikein suunnattua valoa. Koska TownTune on myös System Ready (SR) -yhteensopiva, se soveltuu myös tulevaisuuden käyttövaatimuksiin: voit yhdistää sekä erillisiin että kehittyneisiin valaistuksenhallinta järjestelmiin ja valaistusohjelmistoihin (esimerkiksi Interact City).

TownTune epäsymmetrinen DR

Hyödyt

- Tarjoaa laadukasta ja miellyttävää valaistusta erilaisiin kaupunkiympäristöihin ainutlaatuisesti suunnitellun kupunsa ansiosta
- Yksinkertaisen ja sulavalinjaisen muotoilun ansiosta valaisin on integroitavissa useisiin erilaisiin kaupunkiympäristöihin. Laaja lisävarustevalikoima tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen räätälöintiin. Tämän valaisimen avulla kaupungit voivat luoda itselleen tunnusomaisia valaistusratkaisuja. Päivällä valaisimet istuvat hyvin ympäristöönsä.
- Monta eri käyttökohdetta. Uusin Ledgine LED -ratkaisu tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja mahdollisuuden hyödyntää monipuolista valonjakoa.
- Philipsin huoltotunniste takaa vaivattomat huollot. Valaisimet ovat myös yhdistettävissä valaistuksenhallintaratkaisuihin ja ohjelmistoihin, sillä niissä on Philips SR (System Ready) -liitäntä.

Ominaisuudet

- Optimoidut kokonaiskustannukset ja CLO (jatkuva valontuotto) lisävarusteena
- Philips Ledgine -optimoitu ratkaisu tarjoaa erittäin laadukkaan valon, L-Tune mahdollistaa myös lisäoptimoinnin
- Rungosta on saatavilla erimuotoisia vaihtoehtoja (kartio tai kalotti), lisävarusteena koristerengas ja väri (kirkas ja kulta)
- Yhdistettävissä erillisiin valaistuksenohjausjärjestelmiin (esimerkiksi LumiStep, DynaDimmer ja LineSwitch) sekä kehittyneisiin järjestelmiin ja ohjelmistoihin (esimerkiksi Interact City)
- Laaja valovoimavalikoima: 600–12 000 luumenia
- Valittavissa oleva värilämpötila: 3 000 K (lämmin valkoinen) tai 4 000 K (neutraali valkoinen)
- Pitkä käyttöikä: 100 000 tuntia (vähintään L80)
- Sopii sekä uusiin asennukseen että jälkiasennuksiin
- IK08, IP66

Käyttökohteet

- Kaupunki- ja asuinalueet
- Kaupunkien keskustat ja pääkadut
- Pyörätiet, jalkakäytävät ja suojatiet
- Pysäköintialueet

Versions



TownTune epäsymmetrinen DR

Tuotetiedot



TownTune epäsymmetrinen DR

Käyttökohteiden olosuhteet

Suurin himmennystaso 10%

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Mek. iskun suojauskoodi IK09
Syöksyjännitesuojaus (yhteis-/eromuotoinen) Philips standard surge protection level kV

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Kyllä

Yleistä tietoa

CE-merkintä CE-merkintä
Valonlähteen väri 740 Neutraali valkoinen
Optisen kuvun/linsin tyyppi PC-UV
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen Kyllä
Tulenarkuusmerkintä F
Valonlähde vaihdettavissa Kyllä
Liitäntälaitteiden määrä 1 yksikkö
Tuoteperheen koodi BDP266

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alun vast. väriämpötila 4000 K

Valon tekniset tiedot

Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa 0°
Vakiokallistuskulma pylvään päässä -
Ylösuuntautuvan valovirran suhde 0

Mekaaniset tiedot ja runko

Väri Tummanharmaa

Yleistä tietoa

| Order Code | Full Product Name | Valaisimen valokeilan | | Lamppuperheen koodi | Optiikan tyyppi |
|------------|--|-----------------------|--|---------------------|--------------------------|
| | | hajautus | | | |
| 49758300 | BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A | 152° x 155° | | LED50 | Symmetrinen valonjako 50 |
| 49762000 | BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB | 12° - 76° x 157° | | LED109 | Keskilaaaja valonjako 10 |

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

| Order Code | Full Product Name | Alun | | Order Code | Full Product Name | Alun | |
|------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------|--|--------------------|------------------|
| | | Värintoistoindeksi | Valovirta alussa | | | Värintoistoindeksi | Valovirta alussa |
| 49758300 | BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A | >70 | 4050 lm | 49762000 | BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB | ≥70 | 9020 lm |

