



Bevar følelsen af at være hjemme helt ud på gaden

TownTune, asymmetrisk DTC

TownTune er en armaturserie, der er forberedt til eksisterende og skalerbare byområder, og som tilbyder alle de nyeste innovationer inden for belysning med hensyn til ydeevne, lyskvalitet og tilslutningsmulighed. Philips TownTune-serien består af tre medlemmer: en version med central stolpetop, en version med asymmetrisk styretap og en version, der bruger et udvidet lyrebeslag til stolpetop. Disse tre kan alle tilpasses mange forskellige former for huse og tilføjes en dekorativ ring, som fås i to farver. Med disse muligheder kan du skabe dit helt eget belysningssignatur og skabe en ensartet identitet for kvarterer og byer. Armaturserien er også udstyret med den QR-kodebaserede Philips Service-tag, som understøtter installations- og vedligeholdelsesarbejde og gør, at du kan skabe dit eget digitale bibliotek over belysningsaktiver og reservedele. TownTune bruger også den Philips Ledgine-optimerede belysningsplatform, der sikrer, at du altid har den rette mængde af og retning på lyset på din gade. Det, at den er SR (systemforberedt), gør, at TownTune også er fremtidssikker og forberedt til at blive kombineret med såvel enkeltstående og avancerede styre- og lyssoftwareapplikationer som f.eks. Interact City.

TownTune, asymmetrisk DTC

Fordele

- Den flot designede skål giver visuel komfort og komfortable belysningsoplevelser i byområder.
- Et enkelt, stilrent design gør det muligt at integrere den i forskellige byområder, og muligheden for tilpasning vha. et bredt udvalg af tilbehør giver mulighed for at få adgang til at skabe et unikt lyssignatur, som også kan være en del af bybilledet om dagen
- Den har mange anvendelsesmuligheder, tilbyder høj ydeevne ved hjælp af den nyeste Ledgine LED-plattform og giver adgang til mange forskellige lysfordelinger
- Nem vedligeholdelse takket været Philips Service-tag og forberedt til at blive kombineret med lysstyring og softwareapplikationer med Philips SR (systemforberedt) fatning

Funktioner

- Optimerede samlede ejeromkostninger og mulighed for konstant lysudbytte (CLO/ Constant Light Output)
- Lys af høj kvalitet baseret på Philips Ledgine-optimeret platform og mulighed for yderligere optimering i L-Tune
- Hus i forskellige former (kegle, kuppel), mulighed for dekorativ ring og farve (gennemsigtig og gylden)
- Bred vifte af lumenpakker, lige fra 600 til 12.000 lumen
- Farvetemperaturvalg: 3.000 K (varm hvid) eller 4.000 K (neutral hvid)
- Lang levetid på 100.000 timer ved minimum L80
- Velegnet til nye og eftermonterede installationer
- IK08, IP66

Anvendelsesområder

- By- og boligområder
- Bycentre og større gader
- Cykelstier, fortove og fodgængerovergange
- Parkeringspladser

Versions



TownTune, asymmetrisk DTC

Oplysninger om produktet



TownTune, asymmetrisk DTC

Anvendelsesbetingelser

Maks. dæmpningsniveau 10%

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for mekanisk slagfasthed IK09
Sikring mod spændingsudsving Philips standard
(fælles/differential) surge protection
level kV

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Ja

Generelle oplysninger

CE-mærke CE mark
Optikafskærmning/linsetype PC-UV
Driver medfølger Ja
ENEC-mærke ENEC mark
Mærke for brændbarhed F
Udskiftelig lyskilde Ja
Antal forkoblingsenheder 1 unit
Produktseriekode BDP267

Lysteknisk

Standardhældningsvinkel, sidemontering 0°
Standardhældningsvinkel, stolpetop -
Fordeling af opadrettet lys 0

Mekanik og armaturhus

Farve Dark gray

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Armatur til	Lyskildeserie –		
		lysstrålespredning	Lyskildefarve	kode	Optiktype
49759000	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	12° - 29° × 152°	830 Varm hvid	LED59	Lysfordeling, bred 50
49763700	BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	4° - 58° × 149°	740 Neutral hvid	LED24	Middel lysfordeling 33

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende		
		korreleret farvetemperatur	Indledende farvegengivelsesindeks	Startlysstrøm
49759000	BDP267 LED59-4S/83 O II DW50 DR CLO LS-6	3000 K	>80	4266 lm
49763700	BDP267 LED24-4S/74	4000 K	>70	2016 lm

Order Code	Full Product Name	Indledende		
		korreleret farvetemperatur	Indledende farvegengivelsesindeks	Startlysstrøm
	O II DM33 CLO SRT SRB			

