



Lyre asimétrico Philips TownTune: ampliar la sensación de hogar hasta la calle

TownTune asimétrica Lyre

Diseñada para mejorar los espacios urbanos existentes y escalables, la familia Philips TownTune ofrece todas las últimas innovaciones de iluminación en términos de rendimiento, calidad de la luz y conectividad. La familia consta de cuatro soluciones: un post-top central (CPT), un post-top de casquillo asimétrico/versión con entrada lateral (ASY), una versión con un soporte post-top Lyre extensible y un post-top central con un difusor Conical Comfort Bowl (CCB). Cada luminaria TownTune puede personalizarse con diferentes formas en la parte superior de la carcasa, además existe la opción de añadir un aro decorativo, que viene en dos colores (excepto en CCB). Opciones de diseño que permiten crear una firma propia de iluminación y llevar una identidad distintiva a los distritos y a las ciudades. Además, todas las luminarias de la familia TownTune se pueden identificar de manera única, gracias a la aplicación de etiquetado Signify Service. Con solo escanear un código QR, que se encuentra en el interior de la puerta de la columna o directamente en la luminaria, se puede acceder al instante a la configuración de la luminaria. De este modo, las operaciones de mantenimiento y programación son más rápidas y sencillas y permiten crear una biblioteca digital de activos de iluminación y piezas de repuesto. TownTune también utiliza la plataforma de iluminación Philips LEDGINE-O, para garantizar que siempre se disponga de la cantidad y la dirección de luz correctas en las calles. Además, gracias a System Ready (SR), TownTune también está a prueba de futuro. Una solución preparada para emparejarse con aplicaciones de software de iluminación y de control independientes y avanzadas, como Interact City.

TownTune asimétrica Lyre

Beneficios

- Plataforma LEDGINE-O para un excelente rendimiento, opciones de temperaturas de color y distribuciones de luz
- Coste total de propiedad optimizado (L-Tune para ajustes de flujo, controles autónomos, p. ej., LumiStep, Dynadimmer, CLO (flujo luminoso constante), LineSwitch)
- Listo para conectarse con sistemas avanzados y aplicaciones de software, por ejemplo, Interact City
- Larga vida útil: 100.000 horas a L85 y valores superiores
- Fácil acceso al equipo, resistente al vandalismo (IK10), alta protección de entrada (IP66)


Características

- Diseño sencillo para una integración sencilla en espacios urbanos, amplia gama de accesorios para personalización
- Adecuada para recambios y nuevas instalaciones
- Gama de paquetes lumínicos (1200 a 12000 lm) y CCT (2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K)
- Difusor específico para comodidad visual y una experiencia de iluminación agradable
- Service tag para una instalación y mantenimiento sencillos.

Aplicaciones

- Áreas urbanas y residenciales
- Carriles bici, caminos y cruces peatonales
- Centros urbanos y plazas
- Aparcamientos

Plano de dimensiones



TownTune asimétrica Lyre

Detalles del producto



TownTune LYR BDP270



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

Información general	
Marca CE	Sí
Driver incluido	Sí
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Fuente de luz sustituible	Sí
Número de unidades de equipo	1 unidad
Código de gama de producto	BDP270
Datos técnicos de la luz	
Tipo de cubierta óptica	Difusor de policarbonato/ cierre resistente a UV
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	-
Post-top en ángulo de inclinación estándar	0°
Ratio de potencia lumínica ascendente	0
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Gris
Aprobación y aplicación	
Índice de protección frente a choque mecánico	IK09
Código de protección de entrada	IP66
Surge Protection (Common/Differential)	Nivel de protección contra sobretensiones estándar de Philips
Condiciones de aplicación	
Nivel máximo de atenuación	10%

Información general

Order Code	Full Product Name	Código de familias de lámparas
49765100	BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	LED40
21433000	BDP270 LED69-4S/740 PSDD II DM10 DGR DF2	LED69

Datos técnicos de la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Apertura del haz de luz de la luminaria	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Índice de reproducción cromática (IRC)
49765100	BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	6° - 79° x 154°	830 blanco cálido	3000 K	>80

Order Code	Full Product Name	Apertura del haz de luz de la luminaria	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Índice de reproducción cromática (IRC)
21433000	BDP270 LED69-4S/740 PSDD II DM10 DGR DF2	77° - 11° x 156°	740 blanco neutro	4000 K	>70

Datos técnicos de la luz (2/2)

TownTune asimétrica Lyre

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Número de fuentes de luz	Tipo de óptica exterior
49765100	BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	2.888 lm	-	Distribución media 50

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Número de fuentes de luz	Tipo de óptica exterior
21433000	BDP270 LED69-4S/740 PSDD II DM10 DGR DF2	5.530 lm	30	Distribución media 10

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
49765100	BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
21433000	BDP270 LED69-4S/740 PSDD II DM10 DGR DF2	41,5 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	índice de fallos del driver 5.000 h
49765100	BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	0,5 %
21433000	BDP270 LED69-4S/740 PSDD II DM10 DGR DF2	-

