



Philips TownTune Asymmetric Lyre – Viihtyisä valaistus kaupunkialueille

TownTune epäsymmetrinen, liikkuva valaisinvarsi DTC

Philips TownTune -tuoteperhe on suunniteltu kaupunkitilojen viihtyisään, skaalautuvaan valaistukseen, ja se sisältää kaikki viimeisimmät valaistusinnovaatiot suorituskyvyn, valon laadun ja liitettävyyden osalta. Tuoteperhe koostuu neljästä ratkaisusta: asennus keskypylvään päähän (CPT), epäsymmetrinen asennussovitin / sivuaukkoversio (ASY), pidennettävä liikkuva valaisinvarsi pylvään päähän (Lyre) ja kartiokuvulla varustettu asennus keskypylvään päähän (CCB). Jokainen TownTune-valaisin voidaan räätälöidä erilaisilla muodoilla rungon päälle, ja valaisimiin voidaan lisätä koristerengas, jota on saatavana kahdessa värissä (pois lukien CCB). Monipuolisten vaihtoehtojen avulla voit luoda alueille ja kaupunkeihin erottuvan ja yksilöllisen valaistuksen. Lisäksi jokainen TownTune-tuoteperheen valaisin on yksilöitävissä Signify Service tag -sovelluksen avulla. Maston oven sisäpuolelle tai suoraan valaisimeen kiinnitetyn QR-koodin skannaamalla pääset välittömästi käsiksi valaisimen asennustietoihin, mikä nopeuttaa ja helpottaa huolto- ja ohjelmointitoimintoja sekä mahdollistaa digitaalisen kirjaston luomisen valaistusresursseista ja tarvittavista varaosista. TownTune käyttää Philips LEDGINE-O -valaistusalustaa, joka varmistaa, että kadut ovat aina valaistu riittävästi ja oikeasuuntaisesti. System Ready (SR) -liitännän ansiosta TownTune on myös tulevaisuudenkestävä ratkaisu, joka voidaan yhdistää älykkäisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin, kuten Interact Cityyn.

TownTune epäsymmetrinen, liikkuva valaisinvarsi DTC

Hyödyt

- Suorituskykyinen LEDGINE-O-alusta mahdollistaa värilämpötilan ja valonjaon valinnan
- Optimoidut kokonaiskustannukset (L-Tune valovirran säätelyyn ja erilliset ohjausjärjestelmät, kuten. LumiStep, Dynadimmer, CLO (jatkuva valontuotto), LineSwitch)
- Valmis liitettäväksi edistyneisiin järjestelmiin ja ohjelmistosovelluksiin, kuten Interact Cityyn
- Pitkä käyttöikä: vähintään 100 000 tuntia (L85)
- Helppo pääsy liitäntälaitteeseen, suojattu ilkivallalta (IK10), korkea suojausluokka (IP66)

Ominaisuudet

- Yksinkertainen muotoilu helpottaa integrointia kaupunkitiloihin, ja valaisimet voidaan räätälöidä monipuolisen lisävarustevalikoiman avulla
- Sopii sekä uusiin asennukseen että jälkiasennuksiin
- Monipuolinen valikoima valovoimia (1 200–12 000 lm) ja värilämpötiloja (2200 K, 2700 K, 3000 K ja 4000 K)
- Erillinen kupu visuaalista mukavuutta ja miellyttävää valaistusta varten
- Service tag -huoltotunniste helpottaa asennusta ja ylläpitoa.

Käyttökohteet

- Kaupunki- ja asuinalueet
- Pyörätiet, jalkakäytävät ja suojatiet
- Kaupunkien keskustat ja aukiot
- Pysäköintialueet



Versions



TownTune LYR DTC BDP272

TownTune epäsymmetrinen, liikkuva valaisinvarsi DTC

Mittapiirros



Tuotetiedot



TownTune Lyr BDP270



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

TownTune epäsymmetrinen, liikkuva valaisinvarsi DTC

Yleistä tietoa	
CE-merkintä	Kyllä
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Tuoteperheen koodi	BDP272
Valaistuksen tekniset tiedot	
Optisen kuvun tyyppi	Polykarbonaattiku pu/-suoja, UV- kestävä
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Harmaa
Merkinnät ja luokitukset	
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK09
Suojausluokan koodi	IP66
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Philipsin normaali syöksyjännitesuoj austaso
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Liitäntälaitteen vikaantumistaso 5 000 tunnin kohdalla	0,5 %
Käyttökohteiden olosuhteet	
Enimmäishimmennystaso	10%

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi
49767500	BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	LED59
49771200	BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	LED24

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeilan hajautus	Valonlähteen väri	Vastaava värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
49767500	BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	12° - 29° x 152°	830 Lämmin valkoinen	3000 K	>80

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeilan hajautus	Valonlähteen väri	Vastaava värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
49771200	BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	4° - 58° x 149°	740 Neutraali valkoinen	4000 K	>70

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

TownTune epäsymmetrinen, liikkuva valaisinvarsi DTC

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi,	
		Valovirta	ulkotila
49767500	BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	4 312 lm	Leveä valonjako 50

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi,	
		Valovirta	ulkotila
49771200	BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	1 840 lm	Keskisuuri valonjako 33

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
49767500	BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	43,5 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
49771200	BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	15,8 W

