



Se sentir comme chez soi dans la ville !

TownTune Asymétrique Lyre DTD

Famille de luminaires adaptée aux espaces urbains existants et à venir, TownTune propose toutes les innovations récentes en matière d'éclairage en termes de performance, de qualité d'éclairage et de connectivité. La famille Philips TownTune comprend trois versions : une version top de mât, une version asymétrique et une version avec lyre. Ces 3 versions sont disponibles avec différents designs et des options telle qu'une collerette décorative proposée en deux teintes. Grâce à ces possibilités de personnalisation, vous pouvez créer votre propre « signature lumineuse » et donner une identité distinctive aux différents quartiers de votre ville. L'application Philips Service Tag est également proposée avec cette famille de luminaires. Reposant sur la technologie du QR code, Service Tag facilite les travaux d'installation et de maintenance en vous permettant de disposer d'une bibliothèque numérique regroupant toutes les informations relatives à vos luminaires et leurs pièces de rechange. TownTune utilise la plate-forme LED Philips LEDGine, qui vous assure d'avoir la quantité exacte de lumière et une parfaite distribution photométrique pour l'éclairage de vos rues. Luminaire doté de la technologie SR (System Ready), TownTune est d'ores et déjà prêt pour les évolutions futures telles que la télégestion au travers de l'application Interact City mais également les prochains détecteurs.

TownTune Asymétrique Lyre DTD

Avantages

- Apporte un éclairage de qualité, performant et confortable dans les espaces urbains grâce à sa vasque spécialement conçue
- Le design simple et épuré permet de l'intégrer dans divers environnements urbains. Les possibilités de personnalisation à travers une large gamme d'accessoires, donnent la possibilité de créer une « signature lumineuse » unique, ainsi qu'un mobilier urbain distinctif pendant la journée
- Couvre un large panel d'applications et offre d'excellentes performances grâce à la dernière plate-forme LED Philips LEDGine et au large choix d'optiques
- Facilité de maintenance grâce à l'application Philips Service Tag et prêt à être associé au système de télégestion Interact City et son application logicielle, puisqu'il peut être équipé d'un ou deux connecteurs SR (System Ready)

Fonctions

- Coût global de fonctionnement optimisé et option CLO (flux lumineux constant)
- Excellente qualité d'éclairage grâce à la plateforme optimisée Philips LEDGine, et aux possibilités d'optimisation via L-Tune
- Choix de différentes esthétiques (cône, dôme), et option de collerette décoratif de couleur claire ou dorée
- Permet d'intégrer des solutions de gestion autonomes telles que LumiStep ou DynaDimmer, des solutions de détections mais également une offre télégestion avancée Interact City.
- Large choix de flux lumineux, de 1 200 à 10 000 lumens
- Choix de température de couleur : de 1 800K à 4 000K en passant par 3 000K
- Durée de vie élevée de 100.000 heures à L95 minimum
- Convient aussi bien aux rénovations qu'aux nouvelles installations
- IK09, IP66

Application

- Zones urbaines et résidentielles
- Centres-villes, places et grandes artères
- Pistes cyclables, voies piétonnes et passages pour piétons
- Parkings



Versions



TownTune LYR DTD DR BDP273

TownTune Asymétrique Lyre DTD

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



TownTune LYR BDP270



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

TownTune Asymétrique Lyre DTD

Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Code famille de produits	BDP273
Données techniques de l'éclairage	
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate résistant aux UV
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	0°
Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Gris
Approbation et application	
Protection contre les chocs mécaniques	IK09
Indice de protection	IP66
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Niveau de protection contre les surtensions standard de Philips
Durées de vie (conformes IES)	
Mortalité du driver à 5 000h	0,5 %
Conditions d'application	
Niveau de gradation maximal	10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
88209900	BDP273 LED79-4S/830 II DS50 62P	LED79
88210500	BDP273 LED50-4S/830 II DM10 62P	LED50
49768200	BDP273 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1	LED30

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire		Température de couleur (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
		lumière du luminaire	Température de couleur		
88209900	BDP273 LED79-4S/830 II DS50 62P	152° x 155°	830 blanc chaud	3000 K	>80
88210500	BDP273 LED50-4S/830 II DM10 62P	77° - 11° x 156°	830 blanc chaud	3000 K	>80

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire		Température de couleur (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
		lumière du luminaire	Température de couleur		
49768200	BDP273 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1	6° - 18° x 133°	740 blanc neutre	4000 K	>70

TownTune Asymétrique Lyre DTD

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique d'extérieur
88209900	BDP273 LED79-4S/830 II DS50 62P	5 840 lm	Distribution symétrique 50
88210500	BDP273 LED50-4S/830 II DM10 62P	3 900 lm	Distribution moyenne 10

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique d'extérieur
49768200	BDP273 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1	2 117 lm	Distribution large 50

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
88209900	BDP273 LED79-4S/830 II DS50 62P	60 W
88210500	BDP273 LED50-4S/830 II DM10 62P	40 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
49768200	BDP273 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1	18,8 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
88209900	BDP273 LED79-4S/830 II DS50 62P	Non
88210500	BDP273 LED50-4S/830 II DM10 62P	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
49768200	BDP273 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1	Oui

