



Essential SmartBright LED Projector — ОТЛИЧНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

Essential Smart Bright Projector

Подходит для освещения торговых центров и магазинов. Идеальное решение для рыночной торговли

Преимущества

- Полный диапазон светового потока от 800 лм до 3000 лм
- Надежность и безопасность: соответствие государственным и международным стандартам
- Энергосбережение: высокая эффективность системы при низком потреблении электроэнергии

Характеристики

- Эффективность системы до 85 лм/Вт
- CRI 80, SDCM <5
- Угол пучка: 24 градуса, 36 градусов
- КЦТ: 3000 К, 4000 К, 5000 К (стеклянный плафон)
- Высокая надежность, 20 000 часов (L70B50 при 25 °С)
- Тип монтажа: шинопровод 1С

Применение

- Розничный магазин
- Магазин моды
- Торговый центр

Essential Smart Bright Projector

Versions



Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +40 °C
---------------------------------------	---------------

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK03
--	------

Код защиты от проникновения	IP20
-----------------------------	------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
--------------------	--------------

Общая информация

Маркировка CE	CE mark
---------------	---------

Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
---------------------	----------------------

Драйвер в комплекте	Yes
---------------------	-----

Количество единиц ПРА	1 unit
-----------------------	--------

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная цветность	SDCM<5
---------------------	--------

Нач. индекс цветопередачи	>80
---------------------------	-----

Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
--	--------

Условия эксплуатации

Order Code	Full Product Name	Подходит для случайного переключения
911401714212	ST030T LED8/830 8W 220-240V I NB WH	No
911401714222	ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB WH	No
911401714232	ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB WH	-
911401714242	ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB WH	-
911401714252	ST030T LED12/830 14W 220-240V I NB WH	-
911401714262	ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB WH	No
911401714272	ST030T LED12/830 14W 220-240V I MB WH	No
911401714282	ST030T LED12/840 14W 220-240V I MB WH	-
911401714292	ST030T LED20/830 23W 220-240V I NB WH	-
911401714302	ST030T LED20/840 23W 220-240V I NB WH	-
911401714312	ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB WH	-
911401714322	ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB WH	No
911401714332	ST030T LED30/830 35W 220-240V I NB WH	No
911401714342	ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB WH	-
911401714352	ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB WH	-
911401714362	ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB WH	-
911401714372	ST030T LED8/830 8W 220-240V I NB BK	-
911401714382	ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB BK	-
911401714392	ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB BK	-
911401714402	ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB BK	No
911401714412	ST030T LED12/830 14W 220-240V I NB BK	No
911401714422	ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB BK	No
911401714432	ST030T LED12/830 14W 220-240V I MB BK	No
911401714452	ST030T LED20/830 23W 220-240V I NB BK	-
911401714462	ST030T LED20/840 23W 220-240V I NB BK	No
911401714472	ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB BK	-
911401714482	ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB BK	-
911401714492	ST030T LED30/830 35W 220-240V I NB BK	-
911401714502	ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB BK	No
911401714512	ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB BK	-
911401714522	ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB BK	No

Общая информация

Essential Smart Bright Projector

Order Code	Full Product Name	Тип оптического плафона/линзы	Метка ENEC	Знак пожарной безопасности	Тип оптики
911401714212	ST030T LED8/830 8W 220-240V I NB WH	Стильная оптика, угловая ширина пуска 24°	-	NO	No
911401714222	ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB WH	Стильная оптика, угловая ширина пуска 24°	-	NO	No
911401714232	ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB WH	Стильная оптика, угловая ширина пуска 36°	-	-	-
911401714242	ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB WH	Стильная оптика, угловая ширина пуска 36°	-	-	-
911401714252	ST030T LED12/830 14W 220-240V I NB WH	Стильная оптика, угловая ширина пуска 24°	-	-	-
911401714262	ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB WH	Стильная оптика, угловая ширина пуска 24°	-	NO	No
911401714272	ST030T LED12/830 14W 220-240V I MB WH	Стильная оптика, угловая ширина пуска 36°	-	NO	No
911401714282	ST030T LED12/840 14W 220-240V I MB WH	Стильная оптика, угловая ширина пуска 36°	-	-	-
911401714292	ST030T LED20/830 23W 220-240V I NB WH	Стильная оптика, угловая ширина пуска 24°	-	-	-
911401714302	ST030T LED20/840 23W 220-240V I NB WH	Стильная оптика, угловая ширина пуска 24°	-	-	-
911401714312	ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB WH	Стильная оптика, угловая ширина пуска 36°	-	-	-
911401714322	ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB WH	Стильная оптика, угловая ширина пуска 36°	-	NO	No
911401714332	ST030T LED30/830 35W 220-240V I NB WH	Стильная оптика, угловая ширина пуска 24°	-	NO	No

Order Code	Full Product Name	Тип оптического плафона/линзы	Метка ENEC	Знак пожарной безопасности	Тип оптики
911401714342	ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB WH	Стильная оптика, угловая ширина пуска 24°	-	-	-
911401714352	ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB WH	Стильная оптика, угловая ширина пуска 36°	-	-	-
911401714362	ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB WH	Стильная оптика, угловая ширина пуска 36°	-	-	-
911401714372	ST030T LED8/830 8W 220-240V I NB BK	Стильная оптика, угловая ширина пуска 24°	-	-	-
911401714382	ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB BK	Стильная оптика, угловая ширина пуска 24°	-	-	-
911401714392	ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB BK	Стильная оптика, угловая ширина пуска 36°	-	-	-
911401714402	ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB BK	Стильная оптика, угловая ширина пуска 36°	-	NO	No
911401714412	ST030T LED12/830 14W 220-240V I NB BK	Стильная оптика, угловая ширина пуска 24°	-	NO	No
911401714422	ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB BK	Стильная оптика, угловая ширина пуска 24°	-	NO	No
911401714432	ST030T LED12/830 14W 220-240V I MB BK	Стильная оптика, угловая ширина пуска 36°	-	NO	No
911401714452	ST030T LED20/830 23W 220-240V I NB BK	Стильная оптика, угловая ширина пуска 24°	-	-	-
911401714462	ST030T LED20/840 23W 220-240V I NB BK	Стильная оптика, угловая ширина пуска 24°	-	NO	No

Essential Smart Bright Projector

Order Code	Full Product Name	Тип оптического плафона/линзы	Метка ENEC	Знак пожарной безопасности	Тип оптики
911401714472	ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB BK	Стильная оптика, угловая ширина пуска 36°	-	-	-
911401714482	ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB BK	Стильная оптика, угловая ширина пуска 36°	-	-	-
911401714492	ST030T LED30/830 35W 220-240V I NB BK	Стильная оптика, угловая ширина пуска 24°	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Тип оптического плафона/линзы	Метка ENEC	Знак пожарной безопасности	Тип оптики
911401714502	ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB BK	Стильная оптика, угловая ширина пуска 24°	-	NO	No
911401714512	ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB BK	Стильная оптика, угловая ширина пуска 36°	-	-	-
911401714522	ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB BK	Стильная оптика, угловая ширина пуска 36°	-	NO	No

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная световая отдача	Начальная входная мощность
911401714212	ST030T LED8/830 8W 220-240V I NB WH	3000 K	100 lm/W	800 lm	8 W
911401714222	ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB WH	4000 K	100 lm/W	800 lm	8 W
911401714232	ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB WH	3000 K	100 lm/W	800 lm	8 W
911401714242	ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB WH	4000 K	100 lm/W	800 lm	8 W
911401714252	ST030T LED12/830 14W 220-240V I NB WH	3000 K	85,71 lm/W	1200 lm	14 W
911401714262	ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB WH	4000 K	85,71 lm/W	1200 lm	14 W
911401714272	ST030T LED12/830	3000 K	85,71 lm/W	1200 lm	14 W

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная световая отдача	Начальная входная мощность
911401714282	ST030T LED12/840 14W 220-240V I MB WH	4000 K	85,71 lm/W	1200 lm	14 W
911401714292	ST030T LED20/830 23W 220-240V I NB WH	3000 K	86,96 lm/W	2000 lm	23 W
911401714302	ST030T LED20/840 23W 220-240V I NB WH	4000 K	86,96 lm/W	2000 lm	23 W
911401714312	ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB WH	3000 K	86,96 lm/W	2000 lm	23 W
911401714322	ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB WH	4000 K	86,96 lm/W	2000 lm	23 W
911401714332	ST030T LED30/830 35W	3000 K	85,71 lm/W	3000 lm	35 W

Essential Smart Bright Projector

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная световая отдача	Начальная входная мощность
	220-240V I NB WH				
911401714342	ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB WH	4000 K	85,71 lm/W	3000 lm	35 W
911401714352	ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB WH	3000 K	85,71 lm/W	3000 lm	35 W
911401714362	ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB WH	4000 K	85,71 lm/W	3000 lm	35 W
911401714372	ST030T LED8/830 8W 220-240V I NB BK	3000 K	100 lm/W	800 lm	8 W
911401714382	ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB BK	4000 K	100 lm/W	800 lm	8 W
911401714392	ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB BK	3000 K	100 lm/W	800 lm	8 W
911401714402	ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB BK	4000 K	100 lm/W	800 lm	8 W
911401714412	ST030T LED12/830 14W 220-240V I NB BK	3000 K	85,71 lm/W	1200 lm	14 W
911401714422	ST030T LED12/840 14W	4000 K	85,71 lm/W	1200 lm	14 W

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная световая отдача	Начальная входная мощность
	220-240V I NB BK				
911401714432	ST030T LED12/830 14W 220-240V I MB BK	3000 K	85,71 lm/W	1200 lm	14 W
911401714452	ST030T LED20/830 23W 220-240V I NB BK	3000 K	52,17 lm/W	1200 lm	23 W
911401714462	ST030T LED20/840 23W 220-240V I NB BK	4000 K	86,96 lm/W	2000 lm	23 W
911401714472	ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB BK	3000 K	86,96 lm/W	2000 lm	23 W
911401714482	ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB BK	4000 K	86,96 lm/W	2000 lm	23 W
911401714492	ST030T LED30/830 35W 220-240V I NB BK	3000 K	57,14 lm/W	2000 lm	35 W
911401714502	ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB BK	4000 K	85,71 lm/W	3000 lm	35 W
911401714512	ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB BK	3000 K	85,71 lm/W	3000 lm	35 W
911401714522	ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB BK	4000 K	85,71 lm/W	3000 lm	35 W

Механические компоненты и корпус

Essential Smart Bright Projector

Order Code	Full Product Name	Цвет
911401714212	ST030T LED8/830 8W 220-240V I NB WH	White
911401714222	ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB WH	White
911401714232	ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB WH	White
911401714242	ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB WH	White
911401714252	ST030T LED12/830 14W 220-240V I NB WH	White
911401714262	ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB WH	White
911401714272	ST030T LED12/830 14W 220-240V I MB WH	White
911401714282	ST030T LED12/840 14W 220-240V I MB WH	White
911401714292	ST030T LED20/830 23W 220-240V I NB WH	White
911401714302	ST030T LED20/840 23W 220-240V I NB WH	White
911401714312	ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB WH	White
911401714322	ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB WH	White
911401714332	ST030T LED30/830 35W 220-240V I NB WH	White
911401714342	ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB WH	White
911401714352	ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB WH	White
911401714362	ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB WH	White

Order Code	Full Product Name	Цвет
911401714372	ST030T LED8/830 8W 220-240V I NB BK	black
911401714382	ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB BK	black
911401714392	ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB BK	black
911401714402	ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB BK	black
911401714412	ST030T LED12/830 14W 220-240V I NB BK	black
911401714422	ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB BK	black
911401714432	ST030T LED12/830 14W 220-240V I MB BK	black
911401714452	ST030T LED20/830 23W 220-240V I NB BK	black
911401714462	ST030T LED20/840 23W 220-240V I NB BK	black
911401714472	ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB BK	black
911401714482	ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB BK	black
911401714492	ST030T LED30/830 35W 220-240V I NB BK	black
911401714502	ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB BK	black
911401714512	ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB BK	black
911401714522	ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB BK	black



© 2021 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту

представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью

какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются

собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2021, Март 17 - Данные для изменения