



Essential SmartBright LED Projector - 物超所 值

Essential Smart Bright Projector

Essential SmartBright LED Projector 為具有高效率、優異品質與可靠度、物超所值的產品，提供從 800lm 到 3000lm 輸出多樣化的配置，運用透鏡設計改善光束效能。本產品系列可使用於購物中心、零售商店，最適合交易市場

优点

- 從 800lm 到 3000lm 完整的流明輸出範圍
- 可靠度與安全性：符合國內外規範
- 節能：高系統效率，低耗電量

特点


- 系統效率高達 85lm/W
- CRI 80，SDCM <math><lt;/math>>5
- 光束角：24 度、36 度
- CCT：3000K、4000K、5000K (G.C)
- 高可靠性，2 萬小時 (L70B50@25°C)
- 安裝類型：1C 軌道

应用

- 零售商店
- 時尚潮店
- 購物中心

Essential Smart Bright Projector

二维绘图



Modular Type	D, mm	H1, mm	H2, mm	H3, mm	L, mm	W, mm
ST030T LED6/8 LED12	50	100	174	187	130	51.7
ST030T LED20	60	105	178	191	130	51.7
ST030T LED30	80	125	192	205	180	60

一般資訊

CE 標誌 -

內附驅動器 是

裝置部件數量 單位

照明技術

光學罩/鏡頭形狀 Fashion Proof 光
學光束角度 24°

運轉與電力

輸入電壓 220 至 240 V

溫度

環境溫度範圍 -20 至 +40 °C

控制與調光

可調光 否

認證與應用

保護等級 IEC 安全等級 II

機械衝擊保護規範 IK03

防水防塵規範 (IP) IP20

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限 +/-10%

初始效能 (符合 IEC 標準)

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401714712	ST030T LED6/830 6W UNV II NB BK TW	SDCM<5
911401714722	ST030T LED6/840 6W UNV II NB BK TW	SDCM<5
911401714732	ST030T LED6/850 6W UNV II NB BK TW	SDCM<6
911401714782	ST030T LED12/840 14W UNV II NB BK TW	SDCM<5
911401714792	ST030T LED12/850 14W UNV II NB BK TW	SDCM<6
911401714852	ST030T LED20/850 24W UNV II NB BK TW	SDCM<6
911401714532	ST030T LED6/830 6W UNV II NB WH TW	SDCM<5
911401714542	ST030T LED6/840 6W UNV II NB WH TW	SDCM<5
911401714552	ST030T LED6/850 6W UNV II NB WH TW	SDCM<6
911401714592	ST030T LED12/830 14W UNV II NB WH TW	SDCM<5
911401714602	ST030T LED12/840 14W UNV II NB WH TW	SDCM<5
911401714612	ST030T LED12/850 14W UNV II NB WH TW	SDCM<6
911401714652	ST030T LED20/830 24W UNV II NB WH TW	SDCM<5
911401714672	ST030T LED20/850 24W UNV II NB WH TW	SDCM<6

