



Luminaria exterior de visión directa flexible brillante y atractiva con luz blanca ajustable

FlexElite iW

FlexElite es el miembro más luminoso y flexible de nuestra familia Flex. Incorpora un rediseño de todos los elementos principales, desde el formato hasta el diseño mecánico pasando por la electrónica interna. Creamos FlexElite para superar los retos que plantean los grandes edificios y estructuras no convencionales. En esencia, encontrará un innovador diseño modular que permite crear exactamente el número y la configuración de nodos necesarios para el diseño. Las secciones de FlexElite y los cables de unión se conectan de forma rápida y sencilla, lo que hace posible una personalización sin parangón. Las longitudes y las interdistancias de nodo mayores permiten afrontar retos que antes no eran posibles. FlexElite iW tiene 4 canales de luz blanca que se pueden combinar para ofrecer temperaturas de color variables. Con nuestra tecnología Chromasync, también se puede usar un canal único para proporcionar luz Essential White con la misma luminosidad que en el modo de 4 canales.

Beneficios

- Las cadenas flexibles se adaptan a casi cualquier arquitectura
- Flexibilidad incomparable para personalizar el número y el espaciado de los nodos
- Cuatro veces más luminosa que la generación anterior

FlexElite iW

Características

- Instalaciones de gran escala: el diseño modular de FlexElite le libera de las limitaciones impuestas por nudos estáticos en cables flexibles, para hacer posibles mayores longitudes y espaciados de nodos.
- Flujo más luminoso: FlexElite es la luminaria Flex más luminosa disponible y produce más de 120 lúmenes por nodo.
- Flujo máximo: ajustamos todos los nodos FlexElite para un flujo máximo, lo que garantiza un alto rendimiento que supera con mucho el de las luminarias comparables.

Aplicaciones

- Iluminación con efecto de visión directa
- Visualización de vídeo de baja resolución
- Iluminación de acento/foseados de exterior de bajo perfil

Versions

