



Kirkas, kaunis, taipuisa ja suora valaisin säädettävällä valkoisella valolla

FlexElite iW

FlexElite on suosittu Flex-tuoteperheemme on uusin, kirkkain ja joustavin valaisin. Sen kaikki tärkeimmät elementit ovat täysin uudistettuja, aina koosta ja muotoilusta lähtien sisäiseen elektroniikkaan sekä mekaaniseen rakenteeseen asti. Kehitimme FlexEliten suurten ja perinteistä poikkeavien rakennusten ja rakennelmien vaatimuksiin. Sen ytimen muodostaa innovatiivinen modulaarinen rakenne, jonka ansiosta voit ottaa käyttöön juuri niin monta valopistettä kuin tarvitset. FlexEliten osiot ja välilyhdöt on nopea ja helppo asentaa, minkä ansiosta voit luoda räätälöityjä ratkaisuja paljon paremmin kuin vähemmän modulaarisilla ratkaisuilla. FlexEliten avulla voit valita valopisteiden määrän, niiden välit ja valopistevetojen pituuden juuri projektisi edellyttämällä tavalla. Pidempien valopistevetojen ja valopistevälien ansiosta voit toteuttaa suurempia asennuksia kuin aiemmin. FlexElite iW sisältää neljä valkoisen valon kanavaa (2 200 K, 3 000 K, 4 000 K ja 6 500 K), joita yhdistelemällä saadaan aikaan erilaisia värilämpötiloja. Lisäksi Chromasync-tekniikkamme ansiosta Essential White -valo on yhtä kirkas yksikanavaisena kuin 4-kanavatillassakin.

Hyödyt

- Joustavat nauhat soveltuvat miltei mihin tahansa arkkitehtonisiin ratkaisuihin
- Valopisteiden määrän ja välit voi valita todella vapaasti
- Nelinkertainen kirkkaus edelliseen sukupolveen verrattuna

FlexElite iW

Ominaisuudet

- Soveltuu suuriin asennuksiin: FlexEliten modulaarisen rakenteen ansiosta pääset eroon taipuisien kaapeleiden kiinteiden valopisteiden määrän rajoituksista, minkä ansiosta voit hyödyntää pidempiä valopistevälejä ja pidempiä asennuksia.
- Kirkkaampi valovirta: FlexElite on kirkkain saatavilla oleva Flex-valaisin, joka tuottaa yli 120 luumenia per valopiste.
- Paras mahdollinen valovirta: Säädamme kaikki FlexElite-valopisteet parhaalle mahdolliselle valovirralle. Tämä takaa selkeästi paremman tehon kuin vastaavat muut valaisimet

Käyttökohteet

- Suora tehostevalaistus
- Pienen tarkkuuden videonäytöt
- Matalaprofiilinen ulko- ja korostusvalaistus

Versions

