



illuminazione LED brillante, flessibile e con visibilità diretta, grazie alla tecnologia IntelliWhite

FlexElite iW

Brillante e flessibile, FlexElite è l'ultimo arrivato della famiglia Flex. I suoi elementi principali, dal fattore di forma all'elettronica interna, fino alla parte meccanica, sono stati completamente riprogettati. Abbiamo creato FlexElite per fare fronte alle sfide poste dagli edifici di grandi dimensioni e dalle strutture non convenzionali. Al suo interno, troverai un innovativo design modulare che ti consentirà di creare il numero esatto e la configurazione dei nodi di cui hai bisogno. Le sezioni e i cavi di connessione di FlexElite si collegano in modo semplice e veloce, consentendo una personalizzazione senza pari rispetto a soluzioni meno modulari. Le maggiori lunghezze e distanze fra i nodi consentono di affrontare sfide impossibili da vincere in passato. FlexElite iW presenta 4 canali di luce bianca, che possono essere combinati per offrire varie temperature di colore. Grazie alla tecnologia Chromasync, puoi anche utilizzare un solo canale per fornire la luce bianca essenziale alla stessa luminosità di quella della modalità a 4 canali.

Vantaggi

- Stringhe flessibili che si adattano a qualsiasi architettura
- Flessibilità impareggiabile per personalizzare numero e distanza dei nodi
- Quattro volte più luminoso rispetto alla generazione precedente

FlexElite iW

Caratteristiche

- Installazioni su larga scala: il design modulare di FlexElite ti libera dai limiti posti dai nodi su cavi flessibili, consentendo lunghezze di esecuzione più lunghe e spaziatura dei nodi.
- Emissione più luminosa: FlexElite è l'apparecchio d'illuminazione Flex più luminoso disponibile sul mercato, con oltre 120 lumen per nodo.
- Massimo risultato: regoliamo tutti i nodi FlexElite per avere la massima potenza, garantendo alte prestazioni che vanno ben oltre quelle offerte dal mercato.

Applicazione

- Illuminazione LED a vista diretta
- Video a bassa risoluzione
- Apparecchio LED a basso profilo concepito per l'illuminazione di nicchie e di accento

Versions

