



Lys, vakker og fleksibel direkte armatur med justerbart hvitt lys for eksteriør

FlexElite iW

FlexElite er det mest lyssterke og fleksible medlemmet i Flex-familien. Den inkluderer et fullstendig redesign av alle hovedelementene, fra formfaktoren til intern elektronikk til mekanisk design. Vi laget FlexElite for å møte utfordringene fra store, ukonvensjonelle bygninger og strukturer. I kjernen finner du et innovativt modulært design som lar deg lage det nøyaktige antallet og konfigurasjon av noder du trenger for ditt design. FlexElites seksjoner og forbindelsesledninger klikker raskt og enkelt sammen, noe som tillater en uovertruffen tilpasning. Lengre løpelengder og avstand mellom noder lar deg gyve løs på større utfordringer enn tidligere. FlexElite iW har 4 kanaler med hvitt lys, som kan kombineres for å gi variable fargetemperaturer. Med vår Chromasync-teknologi kan du også bruke én enkelt kanal for å gi essensielt hvitt lys med samme lysstyrke som i 4-kanalers modus.

Fordeler

- Fleksible lyskjeder passer nær sagt all arkitektur
- Uovertruffen fleksibilitet for tilpasning av antall noder og avstand
- Fire ganger så høy lysstyrke som forrige generasjon

Funksjoner

- Storskalainstallasjoner – FlexElites modulære design frigjør deg fra begrensningene som skyldes statisk antall noder på fleksible kabler, noe som gjør at lengre løpelengder og avstander mellom noder er mulig.
- Bedre lyseffekt – FlexElite er den Flex-armaturen som gir best lyseffekt, med mer enn 120 lumen per node.
- Maksimal effekt – Vi justerer alle FlexElite noder for maksimal effekt, og sikrer høy ytelse som går langt utover sammenlignbare armaturer.

Søknad

- Direkte effektbelysning
- Videoskjerm med lav oppløsning
- Lavprofil utendørs tak-/aksentbelysning

Versions

