



Ljus och vacker armatur med justerbart vitt ljus för direkt synfält vid utomhusbruk

FlexElite iW

FlexElite är den mest ljusstarka och mest flexibla medlemmen i Flex-serien. Den har omarbetats från grunden, från formfaktorn till den inre elektroniken och den mekaniska utformningen. Vi skapade FlexElite för att möta de utmaningar som stora, okonventionella byggnader och strukturer utgör. Med dess innovativa moduldesign kan du bestämma precis hur många noder du vill ha och med vilken konfiguration. FlexElites sektioner och kablar för elkoppling kan klickas ihop snabbt och enkelt, vilket ger dig oöverträffad flexibilitet. Med längre användningstid och nodavstånd kan du ta dig an större utmaningar än vad som har varit möjligt tidigare. FlexElite iW har fyra kanaler med vitt ljus som kan kombineras för att ge varierande färgtemperaturer. Med vår Chromasync-teknik kan du även använda en enda kanal för att ge nödvändigt vitt ljus med samma ljusstyrka som i fyrkanalsläget.

Fördelar

- Flexibla band passar nästan all arkitektur
- Oöverträffad flexibilitet vid utformning av antal noder och avstånd
- Fyra gånger så hög ljusstyrka som den föregående generationen

Funktioner

- Storskalig installation – FlexElites moduldesign frigör dig från de begränsningar som ett statiskt antal noder på kablarna innebär – vilket möjliggör längre användningstid och nodavstånd.
- Högre ljusflöde – FlexElite ger mer än 120 lumen per nod och är den armatur som har högst ljusflöde.
- Maximalt ljusflöde – Vi ställer in alla FlexElite-noder så att de ger maximalt ljusflöde, vilket garanterar en väldigt hög prestanda jämfört med andra liknande armaturer.

Användning

- Effektbelysning för direkt synfält
- Lågupplöst videoprojicering
- Belysning med låg profil för cove-/accentbelysning utomhus

Versions

