



精緻、時尚又經典的多功能景光照明

UNIUrban

UNIUrban 適合人行道、公園、庭園、住宅區、購物中心廣場的景觀照明，其設計精緻、時尚又經典，不僅適合現代都市，也適合歷史建築。

优点

- 精緻、時尚又經典的設計，可美化您的空間
- 先進的 LED 和驅動器，可提升照明效能及可靠性
- 安全舒適的景觀照明
- 具前瞻性的設計

特点

- 多 5 種外觀與風格
- 3 種瓦數封裝選項：33W/ 65W / 100W
- 3000K/4000K CCT，100+lm/w，具備節能效果
- 3 種安裝選項：側面、柱頂安裝、懸掛
- 3 種光照明分佈：對稱、非對稱、全向式
- IP65 / IK08，具可靠性的專業設計
- 使用壽命 50,000 小時，3 年保固
- 多種安裝選項

应用

- 人行道
- 公園、庭院
- 住宅區
- 購物中心廣場

Versions



配件



Ordercode 911401727812,
911401727842



Ordercode 911401727822,
911401727832

應用	
機械衝擊保護規範	IK08
控制調光	
可調光	否
基本資訊	
CE 標誌	CE
光學體蓋/鏡頭類型	PC-MLO
內附驅動器	是
易燃性標誌	NO
光源可更換	否
初始性能	
初始顯色指數	≥70
機械和殼體	
色彩	GR

基本資訊

Order Code	Full Product Name	光源色彩	燈具系列代碼
911401727442	BDP461 LED33 WW 110-277V TS	WW	-
911401727452	BDP461 LED33 NW 110-277V TS	NW	-
911401727462	BDP461 LED65 WW 110-277V TS	WW	-
911401727472	BDP461 LED65 NW 110-277V TS	NW	-
911401727482	BDP461 LED100 WW 110-277V TS	WW	-
911401727492	BDP461 LED100 NW 110-277V TS	NW	-
911401727502	BGP461 LED40 WW 110-277V TS	WW	-
911401727512	BGP461 LED40 NW 110-277V TS	NW	-
911401727522	BGP461 LED40 WW 110-277V TA	WW	-
911401727532	BGP461 LED40 NW 110-277V TA	NW	-
911401727542	BGP461 LED78 WW 110-277V TS	WW	-
911401727552	BGP461 LED78 NW 110-277V TS	NW	-
911401727562	BGP461 LED78 WW 110-277V TA	WW	-
911401727572	BGP461 LED78 NW 110-277V TA	NW	-
911401727582	BGP461 LED120 WW 110-277V TS	Tunable white	-
911401727592	BGP461 LED120 NW 110-277V TS	NW	-
911401727602	BGP461 LED120 WW 110-277V TA	WW	-
911401727612	BGP461 LED120 NW 110-277V TA	NW	-
911401727622	BSP461 LED40 WW 110-277V TS	WW	-
911401727632	BSP461 LED40 NW 110-277V TS	NW	-
911401727642	BSP461 LED40 WW 110-277V TA	WW	-
911401727652	BSP461 LED40 NW 110-277V TA	NW	-
911401727662	BSP461 LED78 WW 110-277V TS	WW	-
911401727672	BSP461 LED78 NW 110-277V TS	NW	-
911401727682	BSP461 LED78 WW 110-277V TA	WW	-

Order Code	Full Product Name	光源色彩	燈具系列代碼
911401727692	BSP461 LED78 NW 110-277V TA	NW	-
911401727702	BSP461 LED120 WW 110-277V TS	WW	-
911401727712	BSP461 LED120 NW 110-277V TS	NW	-
911401727722	BSP461 LED120 WW 110-277V TA	WW	-
911401727732	BSP461 LED120 NW 110-277V TA	NW	-
911401727742	BSS461 LED40 WW 110-277V CLASSIC	WW	-
911401727752	BSS461 LED40 NW 110-277V CLASSIC	NW	-
911401727762	BSS461 LED78 WW 110-277V CLASSIC	WW	-
911401727772	BSS461 LED78 NW 110-277V CLASSIC	NW	-
911401727782	BSS461 LED120 WW 110-277V CLASSIC	WW	-
911401727792	BSS461 LED120 NW 110-277V CLASSIC	NW	-

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	初始光通量	Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	初始光通量
911401727442	BDP461 LED33 WW 110-277V TS	3000 K	3300 lm	911401727622	BSP461 LED40 WW 110-277V TS	3000 K	4000 lm
911401727452	BDP461 LED33 NW 110-277V TS	4000 K	3300 lm	911401727632	BSP461 LED40 NW 110-277V TS	4000 K	4000 lm
911401727462	BDP461 LED65 WW 110-277V TS	3000 K	6500 lm	911401727642	BSP461 LED40 WW 110-277V TA	3000 K	4000 lm
911401727472	BDP461 LED65 NW 110-277V TS	4000 K	6500 lm	911401727652	BSP461 LED40 NW 110-277V TA	4000 K	4000 lm
911401727482	BDP461 LED100 WW 110-277V TS	3000 K	10000 lm	911401727662	BSP461 LED78 WW 110-277V TS	3000 K	7800 lm
911401727492	BDP461 LED100 NW 110-277V TS	4000 K	10000 lm	911401727672	BSP461 LED78 NW 110-277V TS	4000 K	7800 lm
911401727502	BGP461 LED40 WW 110-277V TS	3000 K	4000 lm	911401727682	BSP461 LED78 WW 110-277V TA	3000 K	7800 lm
911401727512	BGP461 LED40 NW 110-277V TS	4000 K	4000 lm	911401727692	BSP461 LED78 NW 110-277V TA	4000 K	7800 lm
911401727522	BGP461 LED40 WW 110-277V TA	3000 K	4000 lm	911401727702	BSP461 LED120 WW 110-277V TS	3000 K	12000 lm
911401727532	BGP461 LED40 NW 110-277V TA	4000 K	4000 lm	911401727712	BSP461 LED120 NW 110-277V TS	4000 K	12000 lm
911401727542	BGP461 LED78 WW 110-277V TS	3000 K	7800 lm	911401727722	BSP461 LED120 WW 110-277V TA	3000 K	12000 lm
911401727552	BGP461 LED78 NW 110-277V TS	4000 K	7800 lm	911401727732	BSP461 LED120 NW 110-277V TA	4000 K	12000 lm
911401727562	BGP461 LED78 WW 110-277V TA	3000 K	7800 lm	911401727742	BSS461 LED40 WW 110-277V CLASSIC	3000 K	4000 lm
911401727572	BGP461 LED78 NW 110-277V TA	4000 K	7800 lm	911401727752	BSS461 LED40 NW 110-277V CLASSIC	4000 K	4000 lm
911401727582	BGP461 LED120 WW 110-277V TS	3000 K	12000 lm	911401727762	BSS461 LED78 WW 110-277V CLASSIC	3000 K	7800 lm
911401727592	BGP461 LED120 NW 110-277V TS	4000 K	12000 lm	911401727772	BSS461 LED78 NW 110-277V CLASSIC	4000 K	7800 lm
911401727602	BGP461 LED120 WW 110-277V TA	3000 K	12000 lm	911401727782	BSS461 LED120 WW 110-277V CLASSIC	3000 K	7800 lm
911401727612	BGP461 LED120 NW 110-277V TA	4000 K	120000 lm	911401727792	BSS461 LED120 NW 110-277V CLASSIC	4000 K	12000 lm

照明科技

Order Code	Full Product Name	柱頂標準傾斜角	Order Code	Full Product Name	柱頂標準傾斜角
911401727442	BDP461 LED33 WW 110-277V TS	-	911401727582	BGP461 LED120 WW 110-277V TS	15°
911401727452	BDP461 LED33 NW 110-277V TS	-	911401727592	BGP461 LED120 NW 110-277V TS	15°
911401727462	BDP461 LED65 WW 110-277V TS	-	911401727602	BGP461 LED120 WW 110-277V TA	15°
911401727472	BDP461 LED65 NW 110-277V TS	-	911401727612	BGP461 LED120 NW 110-277V TA	15°
911401727482	BDP461 LED100 WW 110-277V TS	-	911401727622	BSP461 LED40 WW 110-277V TS	-
911401727492	BDP461 LED100 NW 110-277V TS	-	911401727632	BSP461 LED40 NW 110-277V TS	-
911401727502	BGP461 LED40 WW 110-277V TS	15°	911401727642	BSP461 LED40 WW 110-277V TA	-
911401727512	BGP461 LED40 NW 110-277V TS	15°	911401727652	BSP461 LED40 NW 110-277V TA	-
911401727522	BGP461 LED40 WW 110-277V TA	15°	911401727662	BSP461 LED78 WW 110-277V TS	-
911401727532	BGP461 LED40 NW 110-277V TA	15°	911401727672	BSP461 LED78 NW 110-277V TS	-
911401727542	BGP461 LED78 WW 110-277V TS	15°	911401727682	BSP461 LED78 WW 110-277V TA	-
911401727552	BGP461 LED78 NW 110-277V TS	15°	911401727692	BSP461 LED78 NW 110-277V TA	-
911401727562	BGP461 LED78 WW 110-277V TA	15°	911401727702	BSP461 LED120 WW 110-277V TS	-
911401727572	BGP461 LED78 NW 110-277V TA	15°	911401727712	BSP461 LED120 NW 110-277V TS	-

Order Code	Full Product Name	柱頂標準傾斜角
911401727722	BSP461 LED120 WW 110-277V TA	-
911401727732	BSP461 LED120 NW 110-277V TA	-
911401727742	BSS461 LED40 WW 110-277V CLASSIC	-
911401727752	BSS461 LED40 NW 110-277V CLASSIC	-

Order Code	Full Product Name	柱頂標準傾斜角
911401727762	BSS461 LED78 WW 110-277V CLASSIC	-
911401727772	BSS461 LED78 NW 110-277V CLASSIC	-
911401727782	BSS461 LED120 WW 110-277V CLASSIC	-
911401727792	BSS461 LED120 NW 110-277V CLASSIC	-

