

Lebih Cerah dan Lebih Tahan Lama

UniLinear Flex IP65

UniLinear Flex IP65 merupakan jenis strip LED baru yang tahan air dan debu dengan teknologi pemrosesan layaknya karya seni untuk menjamin performa lampu. Berkat lapisan tabung silikon anti-UV dan slot di bagian dalam untuk perbaikan PCB LED, hal ini tidak hanya menjamin kualitas ketahanan air yang tinggi, tetapi juga konsistensi warna lampu untuk efek cahaya yang lebih atraktif. Ini merupakan solusi yang ideal untuk lampu dekorasi dan lampu petunjuk luar ruangan, berbagai paket lumen, serta banyak pilihan CCT.

Benefits

- Kualitas ketahanan air yang tinggi
- Konsistensi warna yang lebih baik untuk kenyamanan visual

Features

- IP65, dilapisi dengan tabung silikon anti-UV dengan slot untuk perbaikan PCB
- Output lumen yang beragam dari 400 lm hingga 1200 lm per meter
- CCT opsional 2500K/3000K/4000K/6500K/RGB untuk aplikasi berbeda
- CRI80 untuk renderasi warna terang yang lebih baik
- SDCM $\leq$ 5
- 24VDC, Kelas III untuk penggunaan keamanan
- Masa pakai yang panjang 20.000 jam. L70B50@35°C
- Kabel timah (300mm) untuk kemudahan koneksi

Application


- Lampu dekoratif
- Lampu petunjuk
- Lampu cekungan

Warnings and Safety

- Tidak diizinkan untuk dipotong kecuali mengalami kegagalan ketahanan air

UniLinear Flex IP65

Versions



Accessories



Ordercode 911401720292,
911401720322, 911401720332,
911401728332



Ordercode 911401720312

Kondisi Aplikasi

Tingkat redup maksimum	0% (digital)
------------------------	--------------

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode pelindung dampak mekanis	IK03
-------------------------------	------

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Benar
------------------	-------

Informasi Umum

Penyebaran sinar lampu luminer	110° x 110°
Tanda CE	Tanda CE
Penutup optis/tipe lensa	Tanpa lensa
Driver tercakup	salah
Tanda dapat menyala	F
Sumber cahaya yang dapat diganti	salah

Teknis Lampu

Sudut kemiringan standar tiang	-
--------------------------------	---

Mekanis dan Housing

Warna	Bening
-------	--------

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Warna sumber cahaya
911401720172	BGC201 400LM 3000K L5000	830 Putih hangat
911401720182	BGC201 400LM 4000K L5000	840 putih netral
911401720192	BGC201 400LM 6500K L5000	865 cool daylight
911401720212	BGC201 800LM 3000K L5000	830 Putih hangat
911401720222	BGC201 800LM 4000K L5000	840 putih netral
911401720232	BGC201 800LM 6500K L5000	865 cool daylight
911401720242	BGC201 1100LM 2500K L5000	warm white
911401720252	BGC201 1100LM 3000K L5000	830 Putih hangat
911401720262	BGC201 1100LM 4000K L5000	840 putih netral
911401720282	BGC201 RGB L5000	Merah, hijau, dan biru

Performa Awal (Kesesuaian IEC)

UniLinear Flex IP65

Order Code	Full Product Name	Koreksi Awal Suhu Warna	Indeks	
			Renderasi Warna Awal	Fluks cahaya awal
911401720172	BGC201 400LM 3000K L5000	3000 K	≥80	2000 lm
911401720182	BGC201 400LM 4000K L5000	4000 K	≥80	2000 lm
911401720192	BGC201 400LM 6500K L5000	6500 K	≥80	2000 lm
911401720212	BGC201 800LM 3000K L5000	3000 K	≥80	4000 lm
911401720222	BGC201 800LM 4000K L5000	4000 K	≥80	4000 lm

Order Code	Full Product Name	Koreksi Awal Suhu Warna	Indeks	
			Renderasi Warna Awal	Fluks cahaya awal
911401720232	BGC201 800LM 6500K L5000	6500 K	≥80	4000 lm
911401720242	BGC201 1100LM 2500K L5000	2500 K	≥80	5500 lm
911401720252	BGC201 1100LM 3000K L5000	3000 K	≥80	5500 lm
911401720262	BGC201 1100LM 4000K L5000	4000 K	≥80	5500 lm
911401720282	BGC201 RGB L5000	- K	N.A.	2400 lm

