



## 適用於挑高天花板，發揮舒適燈光特色

### GreenSpace 吸頂安裝

全新的 GreenSpace DN397C 效率傑出、設計簡潔、可靠性高，能適用於極高的天花板

#### 优点

- 節能
- 彈性靈活的優良光學裝置
- 優異的燈光品質，營造舒適視覺效果
- 簡易安裝

#### 特点

- 高效率
- 雙光束選項
- SDCM 3, CRI >80
- 表面安裝與懸吊式

#### 应用

- 機場
- 展示中心
- 半戶外

## Versions



適用條件	
環境溫度範圍	-20 to +40 °C
適合隨機切換	No
應用	
機械衝擊保護規範	IK06
防水防塵規範 (IP)	IP65
運作和電氣	
輸入電壓	220-240 V
基本資訊	
光源光束角	120 °
CE 標誌	-
保護等級 IEC	CLI (I)
內附驅動器	是
ENEC 標誌	-
易燃性標誌	FF
灼熱絲測試	650/30
光源可更換	否
裝置部件數量	1
初始性能	
初始色度	-
初始顯色指數	≥80
初始光通量	12000 lm
光通量容限	+/-10%
初始輸入功率	102 W

## 適用條件

Order Code	Full Product Name	最高調光等級
911401555151	DN397C LED12/830 PSU WH WB GC	Not applicable
911401555251	DN397C LED12/840 PSU WH WB GC	Not applicable
911401555351	DN397C LED12/865 PSU WH WB GC	Not applicable
911401555451	DN397C LED12/830 PSU BK WB GC	Not applicable
911401555551	DN397C LED12/840 PSU BK WB GC	Not applicable
911401555651	DN397C LED12/865 PSU BK WB GC	Not applicable
911401555751	DN397C LED12/830 PSU WH MB GC	Not applicable
911401555851	DN397C LED12/840 PSU WH MB GC	Not applicable
911401555951	DN397C LED12/865 PSU WH MB GC	Not applicable
911401556051	DN397C LED12/830 PSU BK MB GC	Not applicable
911401556151	DN397C LED12/840 PSU BK MB GC	Not applicable
911401556251	DN397C LED12/865 PSU BK MB GC	Not applicable
911401556751	DN397C LED12/830 PSU WH WB S GC	Not applicable
911401556851	DN397C LED12/840 PSU WH WB S GC	Not applicable
911401556951	DN397C LED12/865 PSU WH WB S GC	Not applicable
911401557051	DN397C LED12/830 PSU WH MB S GC	Not applicable
911401557151	DN397C LED12/840 PSU WH MB S GC	Not applicable
911401557251	DN397C LED12/865 PSU WH MB S GC	Not applicable
911401556351	DN397C LED12/840 PSD WH WB GC	1%
911401556451	DN397C LED12/840 PSD BK WB GC	1%
911401556551	DN397C LED12/840 PSD WH MB GC	1%
911401556651	DN397C LED12/840 PSD BK MB GC	1%

## 控制調光

Order Code	Full Product Name	可調光	Order Code	Full Product Name	可調光
911401555151	DN397C LED12/830 PSU WH WB GC	否	911401555751	DN397C LED12/830 PSU WH MB GC	否
911401555251	DN397C LED12/840 PSU WH WB GC	否	911401555851	DN397C LED12/840 PSU WH MB GC	否
911401555351	DN397C LED12/865 PSU WH WB GC	否	911401555951	DN397C LED12/865 PSU WH MB GC	否
911401555451	DN397C LED12/830 PSU BK WB GC	否	911401556051	DN397C LED12/830 PSU BK MB GC	否
911401555551	DN397C LED12/840 PSU BK WB GC	否	911401556151	DN397C LED12/840 PSU BK MB GC	否
911401555651	DN397C LED12/865 PSU BK WB GC	否	911401556251	DN397C LED12/865 PSU BK MB GC	否

## GreenSpace 吸頂安裝

Order Code	Full Product Name	可調光
911401556751	DN397C LED12/830 PSU WH WB S GC	否
911401556851	DN397C LED12/840 PSU WH WB S GC	否
911401556951	DN397C LED12/865 PSU WH WB S GC	否
911401557051	DN397C LED12/830 PSU WH MB S GC	否
911401557151	DN397C LED12/840 PSU WH MB S GC	否

Order Code	Full Product Name	可調光
911401557251	DN397C LED12/865 PSU WH MB S GC	否
911401556351	DN397C LED12/840 PSD WH WB GC	是
911401556451	DN397C LED12/840 PSD BK WB GC	是
911401556551	DN397C LED12/840 PSD WH MB GC	是
911401556651	DN397C LED12/840 PSD BK MB GC	是

### 基本資訊

Order Code	Full Product Name	光學裝置類型
911401555151	DN397C LED12/830 PSU WH WB GC	Beam angle 55°
911401555251	DN397C LED12/840 PSU WH WB GC	Beam angle 55°
911401555351	DN397C LED12/865 PSU WH WB GC	Beam angle 55°
911401555451	DN397C LED12/830 PSU BK WB GC	Beam angle 55°
911401555551	DN397C LED12/840 PSU BK WB GC	Beam angle 55°
911401555651	DN397C LED12/865 PSU BK WB GC	Beam angle 55°
911401555751	DN397C LED12/830 PSU WH MB GC	30
911401555851	DN397C LED12/840 PSU WH MB GC	30
911401555951	DN397C LED12/865 PSU WH MB GC	30
911401556051	DN397C LED12/830 PSU BK MB GC	30
911401556151	DN397C LED12/840 PSU BK MB GC	30

Order Code	Full Product Name	光學裝置類型
911401556251	DN397C LED12/865 PSU BK MB GC	30
911401556751	DN397C LED12/830 PSU WH WB S GC	Beam angle 55°
911401556851	DN397C LED12/840 PSU WH WB S GC	Beam angle 55°
911401556951	DN397C LED12/865 PSU WH WB S GC	Beam angle 55°
911401557051	DN397C LED12/830 PSU WH MB S GC	30
911401557151	DN397C LED12/840 PSU WH MB S GC	30
911401557251	DN397C LED12/865 PSU WH MB S GC	30
911401556351	DN397C LED12/840 PSD WH WB GC	Beam angle 55°
911401556451	DN397C LED12/840 PSD BK WB GC	Beam angle 55°
911401556551	DN397C LED12/840 PSD WH MB GC	30
911401556651	DN397C LED12/840 PSD BK MB GC	30

### 初始性能

Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	初始 LED 燈具效率
911401555151	DN397C LED12/830 PSU WH WB GC	3000 K	115 lm/W
911401555251	DN397C LED12/840 PSU WH WB GC	4000 K	120 lm/W
911401555351	DN397C LED12/865 PSU WH WB GC	6500 K	120 lm/W
911401555451	DN397C LED12/830 PSU BK WB GC	3000 K	115 lm/W
911401555551	DN397C LED12/840 PSU BK WB GC	4000 K	120 lm/W
911401555651	DN397C LED12/865 PSU BK WB GC	6500 K	120 lm/W
911401555751	DN397C LED12/830 PSU WH MB GC	3000 K	115 lm/W
911401555851	DN397C LED12/840 PSU WH MB GC	4000 K	120 lm/W
911401555951	DN397C LED12/865 PSU WH MB GC	6500 K	120 lm/W
911401556051	DN397C LED12/830 PSU BK MB GC	3000 K	115 lm/W
911401556151	DN397C LED12/840 PSU BK MB GC	4000 K	120 lm/W

Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	初始 LED 燈具效率
911401556251	DN397C LED12/865 PSU BK MB GC	6500 K	120 lm/W
911401556751	DN397C LED12/830 PSU WH WB S GC	3000 K	120 lm/W
911401556851	DN397C LED12/840 PSU WH WB S GC	4000 K	120 lm/W
911401556951	DN397C LED12/865 PSU WH WB S GC	6500 K	120 lm/W
911401557051	DN397C LED12/830 PSU WH MB S GC	3000 K	115 lm/W
911401557151	DN397C LED12/840 PSU WH MB S GC	4000 K	120 lm/W
911401557251	DN397C LED12/865 PSU WH MB S GC	6500 K	120 lm/W
911401556351	DN397C LED12/840 PSD WH WB GC	4000 K	120 lm/W
911401556451	DN397C LED12/840 PSD BK WB GC	4000 K	120 lm/W
911401556551	DN397C LED12/840 PSD WH MB GC	4000 K	120 lm/W
911401556651	DN397C LED12/840 PSD BK MB GC	4000 K	120 lm/W

### 機械和殼體

Order Code	Full Product Name	色彩
911401555151	DN397C LED12/830 PSU WH WB GC	WH
911401555251	DN397C LED12/840 PSU WH WB GC	WH
911401555351	DN397C LED12/865 PSU WH WB GC	WH
911401555451	DN397C LED12/830 PSU BK WB GC	BK
911401555551	DN397C LED12/840 PSU BK WB GC	BK
911401555651	DN397C LED12/865 PSU BK WB GC	BK
911401555751	DN397C LED12/830 PSU WH MB GC	WH
911401555851	DN397C LED12/840 PSU WH MB GC	WH
911401555951	DN397C LED12/865 PSU WH MB GC	WH
911401556051	DN397C LED12/830 PSU BK MB GC	BK
911401556151	DN397C LED12/840 PSU BK MB GC	BK

Order Code	Full Product Name	色彩
911401556251	DN397C LED12/865 PSU BK MB GC	BK
911401556751	DN397C LED12/830 PSU WH WB S GC	WH
911401556851	DN397C LED12/840 PSU WH WB S GC	WH
911401556951	DN397C LED12/865 PSU WH WB S GC	WH
911401557051	DN397C LED12/830 PSU WH MB S GC	WH
911401557151	DN397C LED12/840 PSU WH MB S GC	WH
911401557251	DN397C LED12/865 PSU WH MB S GC	WH
911401556351	DN397C LED12/840 PSD WH WB GC	WH
911401556451	DN397C LED12/840 PSD BK WB GC	BK
911401556551	DN397C LED12/840 PSD WH MB GC	WH
911401556651	DN397C LED12/840 PSD BK MB GC	BK

### 耐久性能

## GreenSpace 吸頂安裝

Order Code	Full Product Name	中值使用壽命	
		L80B50	L90B50
911401555151	DN397C LED12/830 PSU WH WB GC	34000 h	15000 h
911401555251	DN397C LED12/840 PSU WH WB GC	34000 h	15000 h
911401555351	DN397C LED12/865 PSU WH WB GC	34000 h	15000 h
911401555451	DN397C LED12/830 PSU BK WB GC	34000 h	15000 h
911401555551	DN397C LED12/840 PSU BK WB GC	34000 h	15000 h
911401555651	DN397C LED12/865 PSU BK WB GC	34000 h	15000 h
911401555751	DN397C LED12/830 PSU WH MB GC	34000 h	15000 h
911401555851	DN397C LED12/840 PSU WH MB GC	34000 h	15000 h
911401555951	DN397C LED12/865 PSU WH MB GC	34000 h	15000 h
911401556051	DN397C LED12/830 PSU BK MB GC	34000 h	15000 h
911401556151	DN397C LED12/840 PSU BK MB GC	34000 h	15000 h
911401556251	DN397C LED12/865 PSU BK MB GC	34000 h	15000 h

Order Code	Full Product Name	中值使用壽命	
		L80B50	L90B50
911401556751	DN397C LED12/830 PSU WH WB S GC	34000 h	15000 h
911401556851	DN397C LED12/840 PSU WH WB S GC	34000 h	15000 h
911401556951	DN397C LED12/865 PSU WH WB S GC	34000 h	15000 h
911401557051	DN397C LED12/830 PSU WH MB S GC	34000 h	15000 h
911401557151	DN397C LED12/840 PSU WH MB S GC	34000 h	15000 h
911401557251	DN397C LED12/865 PSU WH MB S GC	34000 h	15000 h
911401556351	DN397C LED12/840 PSD WH WB GC	36000 h	17000 h
911401556451	DN397C LED12/840 PSD BK WB GC	36000 h	17000 h
911401556551	DN397C LED12/840 PSD WH MB GC	36000 h	17000 h
911401556651	DN397C LED12/840 PSD BK MB GC	36000 h	17000 h

