



Accesibilidad y ahorro de energía: todo en una sola lámpara

CorePro LED PL 4 pines 2 pines

CorePro LED tipo A - InstantFit CFL-ni impulsado por balasto (listo para usar con solo conectarlo) es una excelente solución LED ideal para reemplazar lámparas fluorescentes CFL de 2 pines y 4 pines, ya que utiliza un balasto existente. Las opciones verticales y horizontales están disponibles con la versión horizontal que tiene una tapa de acabado rotativa para garantizar que la luz se dirija correctamente.

Beneficios

- Ofrece el menor costo de instalación y una actualización más sencilla de CFL fluorescente a tecnología LED
- Producto regulable disponible para aumentar los ahorros de energía
- Rendimiento confiable: mantenimiento de color y flujo luminoso con excelente uniformidad de iluminación

Características

- Vida útil nominal promedio de 50,000 horas con compatibilidad con balastos inigualable
- Construcción de policarbonato inastillable
- Características de seguridad de propiedad de Philips
- Cumple con DLC, NSF y RoHS
- Factor de forma convencional para que se ajuste a las luminarias existentes

Aplicaciones



- Oficinas e instalaciones industriales
- Residencias y comercios
- Hostelería y centros de cuidado de la salud

CorePro LED PL 4 pines 2 pines

Versions



Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
12PLC/T LED/32H/840/IF/4P/DIM 1PK 10/1	24.3 mm	28.4 mm	128.8 mm	148 mm	163.6 mm
8.5PL-C/T LED/26H-4000 IF 4P 10/1	24.3 mm	28.4 mm	128.3 mm	147.5 mm	163.1 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
10.5PL-C/T LED/26V-4000 IF 4P 10/1	24.3 mm	29 mm	99.9 mm	109.9 mm	125.5 mm

CorePro LED PL 4 pines 2 pines

Controles y regulación

Regulable	Sí
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Frecuencia de entrada	20000-100000 Hz
Hora de inicio (nom.)	0.5 s

Funcionamiento de emergencia

Base de casquillo	G24Q/GX24Q
Vida útil nominal (nom.)	50000 h
Vida útil nominal (horas)	50000 h
Ciclo de conmutación	50000X

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Código de color	840
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	82
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Temperatura

Temperatura ambiente (máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nom.)	Potencia (nominal) (nom.)
929001388304	8.5PL-C/T LED/26H-4000 IF 4P 10/1	120 V	8.5 W
929001820004	12PLC/T LED/32H/840/IF/4P/DIM 1PK 10/1	25-55 V	12 W
929001388704	10.5PL-C/T LED/26V-4000 IF 4P 10/1	120 V	10.5 W


Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Flujo lumínico (nom.)	Flujo lumínico (nominal) (nom.)
929001388304	8.5PL-C/T LED/26H-4000 IF 4P 10/1	950 lm	950 lm
929001820004	12PLC/T LED/32H/840/IF/4P/DIM 1PK 10/1	1450 lm	1450 lm

Order Code	Full Product Name	Flujo lumínico (nom.)	Flujo lumínico (nominal) (nom.)
929001388704	10.5PL-C/T LED/26V-4000 IF 4P 10/1	1300 lm	1300 lm

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
929001388304	8.5PL-C/T LED/26H-4000 IF 4P 10/1	60 °C
929001820004	12PLC/T LED/32H/840/IF/4P/DIM 1PK 10/1	-
929001388704	10.5PL-C/T LED/26V-4000 IF 4P 10/1	60 °C



CorePro LED PL 4 pines 2 pines

