



Meilleure compatibilité et économies d'énergie, le tout dans une seule lampe

MasterClass LEDtube InstantFit T5

Masterclass DEL Type A, alimenté par ballast (enfichable) InstantFit TLED est une solution DEL idéale pour remplacer les lampes fluorescentes T5, en utilisant un ballast existant.

Avantages

- Offre le coût d'installation le plus bas et la mise à niveau à la technologie DEL la plus simple pour les lampes fluorescentes T8
- Leur taille T5 réelle convient aux applications traditionnelles
- Les lampes de 2 pi et 3 pi fonctionnent avec les ballasts HE et HO

Fonctions

- Durée de vie nominale moyenne de 50 000 heures
- Caractéristiques de sécurité Philips
- Homologuée DLC, NSF et RoHS
- Construction en polycarbonate incassable disponible

Application


- Bureau et commerce
- Industrie et entrepôts
- Parcs de stationnement extérieurs et intérieurs

MasterClass LEDtube InstantFit T5

Versions



Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
24T5HO/46-835/ IF33/P/DIM 10/1	15,2 mm	17,8 mm	1147,8 mm	1154,9 mm	1162 mm
24T5HO/46-840/ IF35/P/DIM 10/1	15,2 mm	17,8 mm	1147,8 mm	1154,9 mm	1162 mm
24T5HO/46-850/ IF35/P/DIM 10/1	15,2 mm	17,8 mm	1147,8 mm	1154,9 mm	1162 mm

Commandes et gradation

Intensité réglable	Yes
--------------------	-----

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	40000-80000 Hz
Tension (nom.)	39-64 V
Puissance (nominale) (nom.)	24 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s

Renseignements généraux

Culot	G5
Durée de vie (nom.)	50000 h
Cycle de commutation	50 000 x

Données techniques sur l'éclairage

Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
LLmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Température

Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C

Données techniques sur l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Code de couleur	Température selon la couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux (nom.)
467134	24T5HO/46-835/IF33/P/DIM 10/1	835	3500 K	3300 lm
467142	24T5HO/46-840/IF35/P/DIM 10/1	840	4000 K	3500 lm
467159	24T5HO/46-850/IF35/P/DIM 10/1	850	5000 K	3500 lm

MasterClass LEDtube InstantFit T5

