



# Ledinaire schijnwerper. Betrouwbare prestaties, elke dag!

## Ledinaire schijnwerper

De Ledinaire-reeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

### Voordelen

- Vertrouwd
- Betrouwbaar
- Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding

### Kenmerken

- Breed scala aan toepassingen met lichtopbrengsten van 1000 lm tot 21000 lm
- Warmwitte (3000 K) en neutraalwitte (4000 K) uitvoeringen
- Robuuste (IK07) watervaste schijnwerpers (IP65)
- Lange levensduur van 50.000 uur
- Uitvoeringen met bewegingsdetector
- Asymmetrische uitvoeringen
- 0,5 m voorbedrade kabel
- Staande of hangende montage

### Toepassing


- Gevels van gebouwen
- Detailhandelszaken
- Tuinen, poortjes en onderdoorgangen
- Billboards en reclamezuilen

# Ledinaire schijnwerper

## Specificaties

Average Ambient Temperature	-25 tot +40 °C		50 of 60 Hz
Color	Aluminium en grijs		220 tot 240 V
	0.2 %		0.54, 0.64, 0.9, 2.48, 3.28, 3.52 A
	100, 105 lm/W	<b>Material</b>	Housing: gietaluminium
	1000, 1050, 2000, 2100, 5000, 5250, 10000, 10500, 15000, 15750, 20000, 21000 lm		Asymmetrisch
			Beschermingsniveau tegen schakelpeiken tot 2 kV

## Versions



# Ledinaire schijnwerper

## Toepassingsomstandigheden

Maximum dim level	Niet van toepassing
-------------------	---------------------

## Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

## Algemene informatie

CE-markering	CE-markering
Optical cover/lens type	Helder glas
Driver/VSA meegeleverd	Ja
Brandbaarheidsmarkering	-
Light source replaceable	Nee
Number of gear units	Nee

## Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële Kleurweergave-index (CRI)	80
------------------------------------	----

## Eisen aan armatuurontwerp

Standaard kantelhoek opschuifmontage	0°
Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
Upward light output ratio	0

## Mechanische eigenschappen en Behuizing

Kleur	Aluminium en grijs
-------	--------------------

## Goedkeuring en Toepassing

Order Code	Full Product Name	Mech. impact protection code	Surge Protection (Common/Differential)
32970399	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE	IK07	Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 2 kV
32971099	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE	IK07	Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 2 kV
32972799	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE	IK07	Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 2 kV
32973499	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE	IK07	Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 2 kV
32974199	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE	IK07	Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 2 kV
32975899	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE	IK07	Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 2 kV
33125699	BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE	IK08	-
33126399	BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE	IK08	-
33127099	BVP155 LED210/840 PSU 200W VWB CE	IK08	-
33128799	BVP155 LED100/840 PSU 100W AWB CE	IK08	-
33129499	BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE	IK08	-
33130099	BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE	IK08	-
33131799	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE	IK07	Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 2 kV
33132499	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE	IK07	Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 2 kV
33133199	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE	IK07	Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 2 kV
33134899	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE	IK07	Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 2 kV
33135599	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE	IK07	Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 2 kV
33136299	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE	IK07	Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 2 kV

## Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Light source color	Lamp family code	Optiektype
32970399	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE	100°	830 warmwit	LED10	-
32971099	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE	100°	840 neutraalwit	LED10	-
32972799	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE	100°	830 warmwit	LED20	-

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Light source color	Lamp family code	Optiektype
32973499	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE	100°	840 neutraalwit	LED20	-
32974199	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE	100°	830 warmwit	LED50	-
32975899	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE	100°	840 neutraalwit	LED50	-

## Ledinaire schijnwerper

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Light source color	Lamp family	
				code	Optiektype
33125699	BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE	100°	840 neutraalwit	LED100	-
33126399	BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE	100°	840 neutraalwit	LED150	-
33127099	BVP155 LED210/840 PSU 200W VWB CE	100°	840 neutraalwit	LED200	-
33128799	BVP155 LED100/840 PSU 100W AWB CE	30° x 80°	840 neutraalwit	LED100	Asymmetrisch
33129499	BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE	30° x 80°	840 neutraalwit	LED150	Asymmetrisch
33130099	BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE	30° x 80°	840 neutraalwit	LED200	Asymmetrisch
33131799	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE	100°	830 warmwit	LED10	-

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Light source color	Lamp family	
				code	Optiektype
33132499	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE	100°	840 neutraalwit	LED10	-
33133199	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE	100°	830 warmwit	LED20	-
33134899	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE	100°	840 neutraalwit	LED20	-
33135599	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE	100°	830 warmwit	LED50	-
33136299	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE	100°	840 neutraalwit	LED50	-

### Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initial luminous flux
32970399	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE	3000 K	1000 lm
32971099	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE	4000 K	1050 lm
32972799	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE	3000 K	2000 lm
32973499	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE	4000 K	2100 lm
32974199	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE	3000 K	5000 lm
32975899	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE	4000 K	5250 lm
33125699	BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE	4000 K	10500 lm
33126399	BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE	4000 K	15750 lm
33127099	BVP155 LED210/840 PSU 200W VWB CE	4000 K	21000 lm

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initial luminous flux
33128799	BVP155 LED100/840 PSU 100W AWB CE	4000 K	10000 lm
33129499	BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE	4000 K	15000 lm
33130099	BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE	4000 K	20000 lm
33131799	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE	3000 K	1000 lm
33132499	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE	4000 K	1050 lm
33133199	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE	3000 K	2000 lm
33134899	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE	4000 K	2100 lm
33135599	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE	3000 K	5000 lm
33136299	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE	4000 K	5250 lm

## Ledinaire schijnwerper

