



Ultimative Flexibilität und Performance im Einzelhandel

StyliD Evo

Einzelhändler stehen vor der Herausforderung, dass sie regelmäßig ihr Ladenlayout komplett oder einzelne Bereiche aktualisieren und erneuern müssen, um den Kunden weiterhin ein spannendes Einkaufserlebnis zu bieten. Dabei bleiben der Anspruch auf die optimale Lichtqualität und Zukunftssicherheit bestehen. Mit seinem hochwertigen Licht und der Möglichkeit, Reflektoren und Filtergläser werkzeuglos zu tauschen, ist StyliD die ideale energieeffiziente Lösung für die anspruchsvollen Ladenumgebungen von heute. Durch die OptiShield Technologie wird die LED und der Reflektor optimal vor Staub und Insekten geschützt – für eine noch längere Nutzlebensdauer und langanhaltend hohe Lichtqualität. StyliD ermöglicht mit einer großen Bandbreite an Beleuchtungsanwendungen von niedrigeren Einbauten in Convenience-Formaten bis zu Installationen an hohen Decken mit Bedarf an einem sehr hohen Lichtstrom ein kontinuierlich nutzbares Einzelhandelskonzept.

Vorteile

- Hochwertiges Licht zum Anlocken von Kundschaft und Sehkomfort
- Einfache Umrüstung der Leuchte für regelmäßige Neugestaltung im Geschäft
- Das OptiShield Konzept gewährleistet optimale Lichtqualität über die gesamte Nutzlebensdauer des Produkts

Merkmale

- Austausch der Reflektoren ganz ohne Werkzeug
- OptiShield Technologie schützt vor Insekten und Staub
- Filterglas und Blendschutzklappen als Zubehör erhältlich
- Bis zu 6.000 lm Lichtstrom für Installationen in großer Höhe
- Auch mit ovalem oder rechteckigem Ausstrahlungswinkel für optimale Ausleuchtung von Ecken und Wortbildmarken oder Bannern

Anwendung

- Supermärkte
- Kaufhäuser
- Sonstiger Einzelhandel

Hinweise

- Sämtliche fotometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, die LED oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann.
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Versions



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact HR for maxos fusion



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact ST770X black, Maxos fusion integrated



StyliD Evo Performance HR for maxos fusion



StyliD Evo Performance ST780S black, Maxos fusion version

Versions



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact ST770S white,
Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR for maxos
fusion



StyliD Evo Performance ST780S
white, Maxos fusion version











StyliD Evo Compact HR for maxos
fusion






StyliD Evo Performance HR for
maxos fusion

Abmessungsskizzen



Abmessungsskizzen




Produktdetails



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view



StyliD Evo Compact ST770X Mounting interface



StyliD Evo Performance black, side view

Produktdetails



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Compact HR




Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact white, side view



StyliD Evo ST770B semi recessed installation rim



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR

Produktdetails



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact in white, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact white, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR black



StyliD Evo Performance HR

Produktdetails



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance white, side view



StyliD Evo Compact black, front view



StyliD Evo Performance white, front view



StyliD Evo Performance black, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR white

Produktdetails



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Performance in white, full rotation flexibility

Allgemeine Informationen	
CE-Zeichen	Ja
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit
Lichttechnische Daten	
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Genehmigung und Anwendung	
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anwendungsbedingungen	
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja

Allgemeine Informationen			
Order Code	Full Product Name	Glühfadentest	Produktfamiliencode
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770B
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770B
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770B
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770B
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770B
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770B
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770B
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770B
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770B
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770B
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770B
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770B
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770B
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770B
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770S
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770B
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770B
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770B
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770X
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770X
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770X
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770X
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770X

Order Code	Full Product Name	Glühfadentest	Produktfamiliencode
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770X
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770X
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770X
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770X
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770X
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770X
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770X
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	ST780T
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	ST780T
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770X
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770X
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST780T
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST780T
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST780T
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST780T
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST780T
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST780T
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST780T
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST780T
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST780T
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST780T
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST780S
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST780S
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST780S
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	ST770T
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST780T
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST780T
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST780T
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770S
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770S
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770S
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770S
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770S
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770S
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770S
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	ST770T
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	ST770T
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	ST770T
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	ST770T
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	ST770T
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770S
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770S
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770S
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST780T
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770S
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770S

Order Code	Full Product Name	Glühfadentest	Produktfamiliencode
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770S
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST780S
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST780S
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST780S
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST780S
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	ST770T
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST770T
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	ST780T
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	ST780T
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	ST780T
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	ST770S
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST780S
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	ST780S

Lichttechnische Daten (1/2)

Order	Full	Ähnlichste				Order	Full	Ähnlichste			
Code	Product Name	Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstr	Code	Product Name	Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
00996700	ST770T LED27S/ PW930 PSU HMB SI	3000 K	≥90	138 lm/W	2.600 lm		PSU-E MB FG WH				
						97654500	ST770B 20S/830	3000 K	≥80	97 lm/W	2.000 lm
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	3000 K	≥80	130 lm/W	3.850 lm		PSU-E NB FG WH				
						97658300	ST770B 27S/830	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97653800	ST770B 17S/830	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm		PSU-E				

Full Ähnlichste						Full Ähnlichste					
Order	Product	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute		Order	Product	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute	
Code	Name	(Nom)	(CRI)	(nom.)	Lichtstr.	Code	Name	(Nom)	(CRI)	(nom.)	Lichtstrom
	MB FG					97668200	ST770B	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm
	WH						39S/830				
97659000	ST770B	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm		PSU-E				
	27S/840						MB FG				
	PSU-E						WH				
	VWB FG					97669900	ST770B	4000 K	≥80	142 lm/W	4.000 lm
	WH						39S/840				
97660600	ST770B	3000 K	≥90	117 lm/W	2.750 lm		PSU-E				
	27S/930						VWB FG				
	PSU-E						WH				
	MB FG					97682800	ST770S	3000 K	≥90	133 lm/W	4.000 lm
	WH						39S/930				
97661300	ST770B	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm		DIA-VLC				
	27S/CH						HWB BK				
	PSU-E					97655200	ST770B	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
	MB FG						27S/827				
	WH						DIA-				
97662000	ST770B	3000 K	≥85	77 lm/W	2.700 lm		VLC-E				
	27S/FMT						WB FG				
	PSU-E						BK				
	MB FG					97656900	ST770B	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
	WH						27S/830				
97663700	ST770B	5000 K	>90	83 lm/W	2.700 lm		DIA-				
	27S/FR						VLC-E				
	PSU-E						MB FG				
	MB FG						BK				
	WH					97657600	ST770B	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97664400	ST770B	3000 K	≥90	119 lm/W	2.750 lm		27S/830				
	27S/						DIA-				
	PC930						VLC-E				
	PSU-E						OVL-H				
	MB FG						BK				
	WH					97724500	ST770X	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm
97665100	ST770B	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm		17S/830				
	27S/						DIA MB				
	PW930						FG WH				
	PSU-E					97725200	ST770X	3000 K	≥80	97 lm/W	2.000 lm
	MB FG						20S/830				
	WH						DIA NB				
97666800	ST770B	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm		FG WH				
	27S/					97726900	ST770X	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
	ROSE						27S/827				
	PSU-E						DIA WB				
	MB FG						FG WH				
	WH					97727600	ST770X	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97667500	ST770B	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm		27S/830				
	39S/827						DIA MB				
	PSU-E						FG WH				
	WB FG					97728300	ST770X	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm
	WH						27S/840				

Order Code	Ähnlichste					Order Code	Ähnlichste				
	Full Product Name	Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstr.		Full Product Name	Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
97729000	DIA VWB						PW930				
	FG WH						DIA MB				
	ST770X	3000 K	≥90	102 lm/W	2.400 lm	97748100	ST780T	2700 K	≥80	120 lm/W	3.500 lm
97730600	27S/930						39S/827				
	DIA						PSU NB				
	OVH-H						FG WH				
97731300	WH					97749800	ST780T	3000 K	≥80	127 lm/W	3.700 lm
	ST770X	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm		39S/830				
	27S/CH						PSU NB				
97732000	DIA MB					97750400	ST780T	4000 K	≥80	133 lm/W	3.850 lm
	FG WH						39S/840				
	ST770X	3000 K	>90	77 lm/W	2.700 lm		PSU NB				
97732000	27S/FMT						FG WH				
	DIA MB					97751100	ST780T	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
	FG WH						39S/930				
97735100	ST770X	5000 K	>90	83 lm/W	2.700 lm		PSU NB				
	27S/FR						FG WH				
	DIA MB					97752800	ST780T	2700 K	≥80	127 lm/W	4.750 lm
97736800	FG WH						49S/827				
	ST770X	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm		PSU WB				
	39S/830						FG WH				
97737500	DIA MB					97754200	ST780T	3000 K	≥80	131 lm/W	4.900 lm
	FG WH						49S/830				
	ST770X	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm		DIA-VLC				
97738000	39S/830						OVH-H				
	DIA MB					97755900	ST780T	3000 K	≥80	131 lm/W	4.900 lm
	FG WH						49S/830				
97739000	ST770X	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm		PSU MB				
	39S/930						FG WH				
	DIA					97756600	ST780T	4000 K	≥80	136 lm/W	5.100 lm
97740000	OVH-H						49S/840				
	WH						PSU				
	ST780T	2700 K	>80	125 lm/W	4.750 lm		VWB FG				
97741000	LED49S/						WH				
	827 PSU					97760300	ST780T	3000 K	≥80	121 lm/W	6.050 lm
	HWB SI						60S/830				
97742000	FG						PSU MB				
	ST780T	2700 K	>80	116 lm/W	5.800 lm		FG WH				
	60S/827					97761000	ST780T	4000 K	≥80	128 lm/W	6.400 lm
97743000	PSU						60S/84				
	HWB FG						O PSU				
	SI						MB FG				
97744000	ST770X	3000 K	≥90	119 lm/W	2.750 lm		WH				
	27S/					97745000	ST780S	2700 K	≥80	120 lm/W	6.000 lm
	PC930						60S/827				
97745000	DIA MB						DIA-VLC				
	FG BK						HWB BK				
	ST770X	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm						

Full Ähnlichste						Full Ähnlichste					
Order	Product	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute	Order	Product	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute	Order	Product
Code	Name	(Nom)	(CRI)	(nom.)	Lichtstr.	Code	Name	(Nom)	(CRI)	(nom.)	Lichtstrom
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	3000 K	≥80	124 lm/W	6.200 lm	97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	≥80	125 lm/W	1.700 lm
97747400	ST780S 60S/84 O DIA- VLC VWB FG BK	4000 K	≥80	128 lm/W	6.400 lm	97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	3000 K	≥90	117 lm/W	2.750 lm	97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97705400	ST770T 27S/ PC930 PSU MB FG SI	3000 K	≥90	119 lm/W	2.750 lm	97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm
97707800	ST770T 27S/ PW930 PSU MB FG SI	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm	97686600	ST770S 39S/ PW930 PSU VWB FG WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
01009300	ST770T LED49S/ 830 PSU HMB SI	3000 K	>80	127 lm/W	4.900 lm	00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	3000 K	>80	135 lm/W	2.000 lm
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	3000 K	≥90	120 lm/W	4.700 lm	00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	3000 K	>80	138 lm/W	3.100 lm
97758000	ST780T 49S/ PW930 PSU MB FG SI	3000 K	≥90	120 lm/W	4.700 lm	00991200	ST770T LED27S/ 827 PSU HWB WH	2700 K	>80	133 lm/W	3.000 lm
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	2700 K	≥80	118 lm/W	5.900 lm	01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	3000 K	>80	140 lm/W	3.850 lm
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	1.700 lm	01003100	ST770T LED39S/ 827 PSU HWB WH	2700 K	>80	136 lm/W	3.750 lm
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm						

Full Ähnlichste						Full Ähnlichste					
Order	Product	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute	Order	Product	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute	Order	Product
Code	Name	(Nom)	(CRI)	(nom.)	Lichtstr.	Code	Name	(Nom)	(CRI)	(nom.)	Lichtstrom
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm		PW930 DIA-VLC HMB WH				
						97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	2700 K	≥80	120 lm/W	3.500 lm
97706100	ST770T 27S/ PW930 DIA-VLC HMB WH	3000 K	≥90	138 lm/W	2.600 lm						
						97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC	2700 K	≥80	127 lm/W	4.750 lm
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm		WB FG WH				
						97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC	3000 K	≥80	131 lm/W	4.900 lm
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm		MB FG WH				
						97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC	4000 K	≥80	136 lm/W	5.100 lm
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	4000 K	≥80	142 lm/W	4.000 lm		VWB FG WH				
						97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	3000 K	≥80	97 lm/W	2.000 lm
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	3000 K	≥80	133 lm/W	5.000 lm						
						97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	3000 K	≥80	133 lm/W	5.000 lm						
						97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97683500	ST770S 39S/ PC930 DIA-VLC HVWB BK	3000 K	≥90	125 lm/W	4.000 lm						
						97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97684200	ST770S 39S/ PW930 DIA-VLC HVWB BK	3000 K	≥90	133 lm/W	4.000 lm						
						97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97692700	ST770S 49S/	3000 K	≥90	125 lm/W	4.900 lm						
						97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm

Full Ähnlichste						Full Ähnlichste					
Order	Product	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute		Order	Product	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute	
Code	Name	(Nom)	(CRI)	(nom.)	Lichtstr.	Code	Name	(Nom)	(CRI)	(nom.)	Lichtstrom
97709200	ST770T	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm		PSU MB				
	39S/827						FG BK				
	DIA-VLC					97717700	ST770T	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
	OVL-V						39S/				
	WH						PW930				
97710800	ST770T	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm		PSU MB				
	39S/827						FG BK				
	PSU WB					00988200	ST770T	3000 K	≥90	139 lm/W	1.950 lm
	FG WH						LED17S/				
97712200	ST770T	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm		930 PSU				
	39S/830					00997400	ST770T	2700 K	>80	133 lm/W	3.000 lm
	DIA-VLC						LED27S/				
	OVL-H						CH PSU				
97713900	ST770T	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm		HMB BK				
	39S/830						FG				
	PSU MB					00998100	ST770T	5000 K	>90	100 lm/W	2.700 lm
	FG WH						27S/FR				
97714600	ST770T	4000 K	≥80	142 lm/W	4.000 lm		PSU				
	39S/840						HMB FG				
	PSU MB						BK				
	FG WH					00999800	ST770T	3000 K	≥85	75 lm/W	2.700 lm
97693400	ST770T	3000 K	≥90	125 lm/W	1.750 lm		LED27S/				
	17S/930						FMT				
	PSU MB						PSU				
	FG BK						HMB BK				
97702300	ST770T	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm		FG				
	27S/CH					01013000	ST780T	3000 K	>80	118 lm/W	3.900 lm
	PSU MB						39S/830				
	FG BK						PSU				
97703000	ST770T	3000 K	≥85	77 lm/W	2.700 lm		HNB WH				
	27S/FMT					01014700	ST780T	3000 K	>80	129 lm/W	4.900 lm
	PSU MB						49S/830				
	FG BK						PSU				
97704700	ST770T	5000 K	>90	83 lm/W	2.700 lm		HMB				
	27S/FR						WH				
	PSU MB					01021500	ST780T	3000 K	>80	120 lm/W	6.000 lm
	FG BK						LED60S				
97708500	ST770T	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm		/830				
	27S/						PSU				
	ROSE						HMB				
	PSU MB						WH				
97715300	ST770T	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm						
	39S/930					00987500	ST770S	3000 K	>80	127 lm/W	1.700 lm
	PSU MB						LED17S/				
	FG BK						830 PSU				
97716000	ST770T	3000 K	≥90	117 lm/W	4.100 lm		HMB				
	39S/						WH FG				
	PC930					97743600	ST780S	3000 K	≥90	125 lm/W	4.900 lm
							49S/930				
							DIA-VLC				

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstr.	Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
	Name	Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)				Name	(Nom)	(CRI)		
97744300	ST780S	3000 K	≥90	125 lm/W	4.900 lm		PW930				
	49S/						DIA-VLC				
	WH						HMB				
							WH				

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik	Order Code	Full Product Name	Optik
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Tiefbreitstrahlend (MB)	97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel	97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Sehr breitstrahlend
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Tiefstrahlend (NB)	97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Breitstrahlend, stark reflektierend
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Sehr breitstrahlend	97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Tief-/breitstrahlender Reflektor, stark reflektierend
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)			
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Sehr breitstrahlend
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Tiefbreitstrahlend (MB)
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Tiefbreitstrahlend (MB)
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Tiefbreitstrahlend (MB)
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Abstrahlungswinkel (24°)
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Tiefbreitstrahlend (MB)
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Breitstrahlend (WB)	97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Tiefbreitstrahlend (MB)
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Breitstrahlend (WB)
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Sehr breitstrahlend	97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Breitstrahlend (WB)
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Breitstrahlend (WB)	97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Breitstrahlend (WB)	97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Sehr breitstrahlend
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Tiefbreitstrahlend (MB)	97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Breitstrahlend (WB)
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel	97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Sehr breitstrahlend
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Tiefstrahlend (NB)	97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Sehr breitstrahlend
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Breitstrahlend (WB)	00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Abstrahlungswinkel (12°)
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Abstrahlungswinkel (24°)
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Sehr breitstrahlend	00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Abstrahlungswinkel (36°)
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel	01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Abstrahlungswinkel (24°)
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Abstrahlungswinkel (36°)
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Breitstrahlend (WB)
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Tiefbreitstrahlend (MB)
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel	97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Sehr breitstrahlend
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Abstrahlungswinkel (36°)	97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Oval-vertikaler Ausstrahlwinkel
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Abstrahlungswinkel (36°)	97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Tiefbreitstrahlend (MB)	97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Sehr breitstrahlend
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Tiefbreitstrahlend (MB)	97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Sehr breitstrahlend
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Tiefstrahlend (NB)	97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Tiefstrahlend (NB)	97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Tiefstrahlend (NB)
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Tiefstrahlend (NB)	97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Breitstrahlend (WB)
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Tiefstrahlend (NB)	97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Breitstrahlend (WB)	97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Sehr breitstrahlend
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel	97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Tiefstrahlend (NB)

Order Code	Full Product Name	Optik
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Oval-vertikaler Ausstrahlwinkel
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Breitstrahlend (WB)
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Sehr breitstrahlend
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Oval-vertikaler Ausstrahlwinkel
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Breitstrahlend (WB)
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Tiefbreitstrahlend (MB)
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Tiefbreitstrahlend (MB)
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Tiefbreitstrahlend (MB)
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Tiefbreitstrahlend (MB)
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Tiefbreitstrahlend (MB)

Order Code	Full Product Name	Optik
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Tiefbreitstrahlend (MB)
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Tiefbreitstrahlend (MB)
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Tiefbreitstrahlend (MB)
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Tiefbreitstrahlend (MB)
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Abstrahlungswinkel (24°)
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Hochglänzend, tief-/ breitstrahlend
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Hochglänzend, tief-/ breitstrahlend
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Abstrahlungswinkel (15°)
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Abstrahlungswinkel (24°)
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Abstrahlungswinkel (24°)
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Abstrahlungswinkel (24°)
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Breitstrahlend (WB)
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	21,5 W
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	29 W
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	14,4 W
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	20,6 W
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	23,5 W
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	23,5 W
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	26 W
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	23,5 W
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	35 W
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	32,5 W
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	25 W
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	26 W
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	29 W
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	31,5 W
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	31,5 W
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	28 W
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	32 W
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	23,5 W
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	23,5 W
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	23,5 W
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	14,4 W
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	20,6 W
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	23,5 W
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	23,5 W
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	23,5 W
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	26 W
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	23,5 W
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	35 W
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	32,5 W
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	29 W
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	31,5 W
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	36 W
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	38 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	56 W
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	25 W
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	26 W
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	29 W
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	29 W
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	29 W
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	41 W
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	37,5 W
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	37,5 W
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	37,5 W
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	37,5 W
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	50 W
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	50 W
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	50 W
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	50 W
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	50 W
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	26 W
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	25 W
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	26 W
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	38,5 W
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	40 W
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	40 W
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	50 W
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	14,4 W
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	14,4 W
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	14,4 W
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	23,5 W
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	23,5 W
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	23,5 W
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	36 W
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	14,8 W
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	22,5 W
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	22,5 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	27,5 W
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	27,5 W
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	23,5 W
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	23 W
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	31,5 W
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	31,5 W
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	28 W
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	37,5 W
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	37,5 W
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	36 W
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	32 W
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	40 W
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	29 W
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	37,5 W
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	37,5 W
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	37,5 W
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	20,6 W
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	23,5 W
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	23,5 W
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	23,5 W
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	23,5 W
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	23,5 W
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	31,5 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	31,5 W
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	31,5 W
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	31,5 W
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	28 W
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	14 W
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	23,5 W
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	35 W
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	32,5 W
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	29 W
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	36 W
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	36 W
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	36 W
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	15,2 W
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	22,5 W
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	28,5 W
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	31,5 W
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	33 W
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	38 W
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	50 W
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	13,4 W
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	40 W
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	40 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	+10 bis +35 °C
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	+10 bis +25 °C
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	+10 bis +25 °C
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	+10 bis +25 °C
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	+10 bis +25 °C
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	+10 bis +25 °C
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	+10 bis +35 °C
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	+10 bis +25 °C
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	+10 bis +25 °C
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	+10 bis +25 °C
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	+10 bis +35 °C
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	+10 bis +35 °C
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	+10 bis +25 °C
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	+10 bis +25 °C
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	+10 bis +25 °C
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	+10 bis +25 °C
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	+10 bis +35 °C
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	+10 bis +25 °C
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	+10 bis +25 °C
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	+10 bis +25 °C
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	+10 bis +25 °C
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	+10 bis +25 °C
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	+10 bis +25 °C
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	+10 bis +25 °C
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	+10 bis +25 °C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	+10 bis +35 °C
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	+10 bis +25 °C
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	+10 bis +25 °C
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	+10 bis +25 °C
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	+10 bis +25 °C
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	+10 bis +25 °C
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	+10 bis +35 °C
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	+10 bis +35 °C
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	+10 bis +35 °C
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	+10 bis +35 °C
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	+10 bis +35 °C
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	+10 bis +25 °C
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	+10 bis +25 °C
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	+10 bis +25 °C
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	+10 bis +35 °C
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	+10 bis +25 °C
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	+10 bis +25 °C
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	+10 bis +25 °C
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	+10 bis +25 °C
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	+10 bis +25 °C
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	+10 bis +25 °C
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	+10 bis +25 °C
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	+10 bis +25 °C
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	+10 bis +25 °C
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	+10 bis +35 °C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	+10 bis +35 °C
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	+10 bis +35 °C
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	+10 bis +35 °C
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	+10 bis +35 °C
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	+10 bis +35 °C
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	+10 bis +25 °C
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	+10 bis +25 °C
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	+10 bis +25 °C
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	+10 bis +25 °C
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	+10 bis +25 °C
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	+10 bis +25 °C
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	+10 bis +25 °C
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	+10 bis +35 °C
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	+10 bis +35 °C
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	+10 bis +35 °C
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	+10 bis +35 °C
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	+10 bis +35 °C
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	+10 bis +35 °C
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	+10 bis +25 °C
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	+10 bis +35 °C
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	+10 bis +25 °C
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	+10 bis +25 °C
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	+10 bis +25 °C
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	+10 bis +25 °C
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	+10 bis +25 °C
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	+10 bis +35 °C
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	+10 bis +35 °C
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	+10 bis +35 °C
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	+10 bis +25 °C
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	+10 bis +25 °C
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	+10 bis +25 °C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	+10 bis +25 °C
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	+10 bis +25 °C
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	+10 bis +25 °C
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	+10 bis +25 °C
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	+10 bis +25 °C
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	+10 bis +25 °C
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	+10 bis +25 °C
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	+10 bis +25 °C
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	+10 bis +25 °C
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	+10 bis +25 °C
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	+10 bis +25 °C
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	+10 bis +25 °C
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	+10 bis +35 °C
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	+10 bis +25 °C
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	+10 bis +25 °C
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	+10 bis +25 °C
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	+10 bis +25 °C
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	+10 bis +35 °C
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	+10 bis +35 °C
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	+10 bis +35 °C
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	+10 bis +35 °C
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	+10 bis +35 °C
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	+10 bis +35 °C
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	+10 bis +35 °C
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	+10 bis +35 °C
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	+10 bis +35 °C
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	+10 bis +35 °C
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	+10 bis +35 °C
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	+10 bis +35 °C
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	+10 bis +35 °C

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Nein
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Ja
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Nein
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Nein
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Nein
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Nein
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Nein
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Nein
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Nein
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Nein
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Nein
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Nein
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Nein
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Nein
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Nein
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Nein
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Ja
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Ja
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Ja
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Ja
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Ja
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Ja
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Ja
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Ja
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Ja
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Ja
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Ja
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Ja
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Ja
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Ja
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Ja
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Nein
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Ja
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Ja
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Nein
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Nein
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Nein
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Nein
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Nein
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Ja
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Nein
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Nein
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Nein
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Nein
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Ja
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Ja
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Ja
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Nein
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Nein
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Nein
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Nein
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Nein
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Nein
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Nein
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Nein
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Nein
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Nein
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Ja
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Ja
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Ja
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Nein
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Nein
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Nein
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Nein
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Nein
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Nein
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Ja
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Ja
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Ja
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Ja
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Ja
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Ja
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Ja
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Ja
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Ja
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Nein
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Ja
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Ja
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Ja
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Nein
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Ja
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Nein
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Ja
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Nein
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Nein
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Ja
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Nein
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Ja
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Nein
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Nein
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Nein
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Nein
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Nein
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Nein
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Nein
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Nein
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Nein
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Nein
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Nein
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Nein
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Nein
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Nein
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Nein
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Nein
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Nein
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Nein
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Ja
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Ja

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	RAL 9006
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Silber RAL 9006
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Weiß RAL 9003
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Weiß RAL 9003
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Weiß RAL 9003
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Weiß RAL 9003
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Weiß RAL 9003
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Weiß RAL 9003
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Weiß RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Weiß RAL 9003
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Weiß RAL 9003
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Weiß RAL 9003
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Weiß RAL 9003
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Weiß RAL 9003
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Weiß RAL 9003
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Weiß RAL 9003
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Schwarz RAL 9004
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Schwarz RAL 9004

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Schwarz RAL 9004
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Schwarz RAL 9004
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Weiß RAL 9003
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Weiß RAL 9003
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Weiß RAL 9003
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Weiß RAL 9003
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Weiß RAL 9003
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Weiß RAL 9003
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Weiß RAL 9003
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Weiß RAL 9003
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Weiß RAL 9003
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Weiß RAL 9003
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Weiß RAL 9003
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Weiß RAL 9003
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HNB SI FG	RAL 9006
01022200	ST780T 60S/827 PSU HNB FG SI	RAL 9006
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Schwarz RAL 9004
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Schwarz RAL 9004
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Weiß RAL 9003
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Weiß RAL 9003
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Weiß RAL 9003
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Weiß RAL 9003
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Weiß RAL 9003
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Weiß RAL 9003
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Weiß RAL 9003
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Weiß RAL 9003
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Weiß RAL 9003
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Weiß RAL 9003
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HNB BK	Schwarz RAL 9004
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HNB BK	Schwarz RAL 9004
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Schwarz RAL 9004
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Silber RAL 9006
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Silber RAL 9006
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Silber RAL 9006
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HNB SI	RAL 9006
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Silber RAL 9006
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Silber RAL 9006
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Silber RAL 9006
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Weiß RAL 9003
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Weiß RAL 9003
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Weiß RAL 9003
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Weiß RAL 9003
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Weiß RAL 9003
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Weiß RAL 9003
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Weiß RAL 9003
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Weiß RAL9010
00990500	ST770T 27S/830 PSU HNB WH	Weiß RAL9010

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HNB WH	Weiß RAL9010
01002400	ST770T 39S/830 PSU HNB WH	Weiß RAL9010
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HNB WH	Weiß RAL9010
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Weiß RAL 9003
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HNB WH	Weiß RAL 9003
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Silber RAL 9006
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Silber RAL 9006
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Silber RAL 9006
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Weiß RAL 9003
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Schwarz RAL 9004
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Schwarz RAL 9004
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Schwarz RAL 9004
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HNB WH	Weiß RAL 9003
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Weiß RAL 9003
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Weiß RAL 9003
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Weiß RAL 9003
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Weiß RAL 9003
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Weiß RAL 9003
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Weiß RAL 9003
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Weiß RAL 9003
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Weiß RAL 9003
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Weiß RAL 9003
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Weiß RAL 9003
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Weiß RAL 9003
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Weiß RAL 9003
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Weiß RAL 9003
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Weiß RAL 9003
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Weiß RAL 9003
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Schwarz RAL 9004
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Schwarz RAL 9004
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Schwarz RAL 9004
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Schwarz RAL 9004
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Schwarz RAL 9004
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Schwarz RAL 9004
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Schwarz RAL 9004
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Schwarz RAL 9004
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HNB BK	Schwarz RAL 9004
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HNB BK FG	Schwarz RAL 9004
00998100	ST770T 27S/FR PSU HNB FG BK	Schwarz RAL 9004
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HNB BK FG	Schwarz RAL 9004
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Weiß RAL9010
01014700	ST780T 49S/830 PSU HNB WH	Weiß RAL9010
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HNB WH	Weiß RAL9010
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HNB WH FG	Weiß RAL9010
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HNB WH	Weiß RAL 9003
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HNB WH	Weiß RAL 9003

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	IEC-Schutzklasse
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HNB SI	Schutzklasse II

Order Code	Full Product Name	IEC-Schutzklasse
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Schutzklasse II

Order Code	Full Product Name	IEC-Schutzklasse
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Schutzklasse II
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Schutzklasse II
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Schutzklasse II
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Schutzklasse II
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Schutzklasse II
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Schutzklasse II
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Schutzklasse II
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Schutzklasse II
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Schutzklasse II
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Schutzklasse II
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Schutzklasse II
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Schutzklasse II
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Schutzklasse II
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Schutzklasse II
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Schutzklasse II
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Schutzklasse II
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Schutzklasse II
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Schutzklasse II
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Schutzklasse I
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Schutzklasse I
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Schutzklasse I
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Schutzklasse I
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Schutzklasse I
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Schutzklasse I
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Schutzklasse I
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Schutzklasse I
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Schutzklasse I
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Schutzklasse I
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Schutzklasse I
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Schutzklasse I
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Schutzklasse II
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Schutzklasse II
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Schutzklasse I
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Schutzklasse I
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Schutzklasse II
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Schutzklasse II
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Schutzklasse II
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Schutzklasse II
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Schutzklasse II
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Schutzklasse II
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Schutzklasse II
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Schutzklasse II
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Schutzklasse II
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Schutzklasse II
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Schutzklasse II
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Schutzklasse II
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Schutzklasse II
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Schutzklasse II
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Schutzklasse II
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Schutzklasse II
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Schutzklasse II
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Schutzklasse II

Order Code	Full Product Name	IEC-Schutzklasse
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Schutzklasse II
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Schutzklasse II
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Schutzklasse II
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Schutzklasse II
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Schutzklasse II
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Schutzklasse II
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Schutzklasse II
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Schutzklasse II
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Schutzklasse II
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Schutzklasse II
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Schutzklasse II
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Schutzklasse II
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Schutzklasse II
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Schutzklasse II
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Schutzklasse II
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Schutzklasse II
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Schutzklasse II
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Schutzklasse II
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Schutzklasse II
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Schutzklasse II
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Schutzklasse II
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Schutzklasse II
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Schutzklasse II
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Schutzklasse II
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Schutzklasse II
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Schutzklasse II
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Schutzklasse II
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Schutzklasse II
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Schutzklasse II
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Schutzklasse II
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Schutzklasse II
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Schutzklasse II
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Schutzklasse II
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Schutzklasse II
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Schutzklasse II
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Schutzklasse II
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Schutzklasse II
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Schutzklasse II
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Schutzklasse II
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Schutzklasse II
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Schutzklasse II
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Schutzklasse II
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Schutzklasse II
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Schutzklasse II
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Schutzklasse II
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Schutzklasse II
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Schutzklasse II
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Schutzklasse II
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Schutzklasse II
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Schutzklasse II
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Schutzklasse II
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Schutzklasse II

Order Code	Full Product Name	IEC-Schutzklasse
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Schutzklasse II
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Schutzklasse II
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Schutzklasse II

Order Code	Full Product Name	IEC-Schutzklasse
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Schutzklasse II
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Schutzklasse II

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	(0.434, 0.403) SDCM <3
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	(0.406, 0.350) SDCM <3
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	(0.458, 0.410) SDCM <3
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	(0.406, 0.350) SDCM <3
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	(0.458, 0.410) SDCM <3
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	(0.458, 0.410) SDCM <3
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <3
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	(0.382, 0.380) SDCM <3
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	(0.434, 0.403) SDCM <2
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	(0.434, 0.403) SDCM <3
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	(0.434, 0.403) SDCM <2
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	(0.458, 0.410) SDCM <3
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	(0.458, 0.410) SDCM <3
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	(0.434, 0.403) SDCM <3
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	(0.382, 0.380) SDCM <3
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	(0.458, 0.410) SDCM <3
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	(0.406, 0.350) SDCM <3
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	(0.343, 0.331) SDCM <3
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	(0.49, 0.38) SDCM <3
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	(0.458, 0.410) SDCM <3
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	(0.343, 0.331) SDCM <3
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	(0.406, 0.350) SDCM <3
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	(0.434, 0.403) SDCM <3
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Anwendungsbedingungen

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Nicht anwendbar
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	1%
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Nicht anwendbar
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Nicht anwendbar
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Nicht anwendbar
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Nicht anwendbar
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Nicht anwendbar
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Nicht anwendbar
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Nicht anwendbar
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Nicht anwendbar
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Nicht anwendbar
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Nicht anwendbar
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Nicht anwendbar
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Nicht anwendbar
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Nicht anwendbar
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Nicht anwendbar
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	1%
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	1%
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	1%
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	1%
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	1%
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	1%
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	1%
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	1%
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	1%
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	1%
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	1%
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	1%
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	1%
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	1%
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	1%
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	1%
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Nicht anwendbar
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Nicht anwendbar
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	1%
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	1%
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Nicht anwendbar
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Nicht anwendbar
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Nicht anwendbar
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Nicht anwendbar
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	1%
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Nicht anwendbar
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Nicht anwendbar
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Nicht anwendbar
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Nicht anwendbar
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	1%
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	1%
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	1%
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Nicht anwendbar
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Nicht anwendbar
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Nicht anwendbar
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Nicht anwendbar
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Nicht anwendbar
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Nicht anwendbar
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Nicht anwendbar
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Nicht anwendbar
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Nicht anwendbar
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Nicht anwendbar
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	1%
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	1%
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	1%
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Nicht anwendbar
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Nicht anwendbar
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Nicht anwendbar
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Nicht anwendbar
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Nicht anwendbar
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Nicht anwendbar
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	1%
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1%
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	1%
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	1%
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	1%
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	1%

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	1%
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	1%
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	1%
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1%
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Nicht anwendbar
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	1%
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	1%
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	1%
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Nicht anwendbar
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	1%
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Nicht anwendbar
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	1%
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Nicht anwendbar
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Nicht anwendbar
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	1%
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Nicht anwendbar
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	1%
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Nicht anwendbar
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Nicht anwendbar
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Nicht anwendbar
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Nicht anwendbar
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Nicht anwendbar
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Nicht anwendbar
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Nicht anwendbar
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Nicht anwendbar
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Nicht anwendbar
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Nicht anwendbar
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Nicht anwendbar
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Nicht anwendbar
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Nicht anwendbar
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Nicht anwendbar
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Nicht anwendbar
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Nicht anwendbar
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Nicht anwendbar
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	1%
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1%

