



# Le summum de la flexibilité et de la performance pour les commerces

## StyliD Evo

Avec la gamme StyliD Evo, les détaillants peuvent profiter d'une qualité de lumière supérieure et de l'efficacité énergétique de pointe des optiques PerfectAccent avec toute une gamme de projecteurs polyvalents et évolutifs. Les systèmes StyliD Evo peuvent être reconfigurés facilement et rapidement avec des mises à niveau optiques sans aucun outil. Ils facilitent également les changements fréquents d'agencement de magasin, car le projecteur peut être facilement repositionné sur le rail ou sur le tronc Maxos fusion. Couvrant une large gamme d'applications d'éclairage, allant des solutions à faible luminosité dans des formats pratiques aux installations pour plafond grande hauteur qui nécessitent un flux lumineux très élevé, StyliD offre une continuité dans le concept de vente au détail. StyliD Evo peut être monté sur rail 3C ou DALI (ST770T, ST780T), sur Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X), ou au plafond avec une version semi-encastrée (ST770B). De plus, les produits sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

## Avantages

- Attire les clients par sa qualité de lumière remarquable et un meilleur confort pour les yeux
- Repositionnez et mettez à niveau facilement le produit et actualisez plus fréquemment l'agencement du magasin
- Le concept OptiShield assure un look impeccable sur toute la durée de vie du produit

## Fonctions

- Remplacement optique facile ou mises à niveau sans outil
- Disponible avec les réflecteurs PerfectAccent à efficacité élevée
- Vitre de protection facultative (conseillée dans les environnements poussiéreux)
- Sortie jusqu'à 6 000 lm pour des hauteurs d'installation élevées
- Disponible avec des teintes LED et des recettes LED pour le rayon frais
- Options de connectivité filaire (DALI) et sans fil
- Le faisceau ovale à haute intensité permet d'espacer davantage les luminaires pour l'éclairage des comptoirs de produits frais ou des mots-symboles sur le mur

## Application

- Boutique de station-service
- Supermarchés et hypermarchés
- Grandes surfaces

## Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec).
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

## Versions



StyliD Evo Compact HR



ST771T StyliD Evo Driver-in-track - white

Versions



StyliD Evo Compact HR for maxos fusion



StyliD Evo Compact ST770B black, semi recessed



StyliD Evo Compact ST770X black, Maxos fusion integrated



StyliD Evo Performance ST780S black, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact ST770T silver, track version



StyliD Evo Compact ST770S silver, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance HR

Schéma dimensionnel














Schéma dimensionnel




Détails sur le produit



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view



StyliD Evo Compact ST770X  
Mounting interface



StyliD Evo Performance black, side view

Détails sur le produit



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Compact HR




Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact white, side view



StyliD Evo ST770B semi recessed installation rim



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR

Détails sur le produit



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact in white, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact white, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance white, side view

Détails sur le produit



StyliD Evo Compact black, front view



StyliD Evo Performance white, front view



StyliD Evo Performance black, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR white



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black, full rotation flexibility



Détails sur le produit



StyliD Evo Performance in white,  
full rotation flexibility

| Informations générales                               |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Driver inclus                                        | Oui                                                |
| Marquage ENEC                                        | Marquage ENEC                                      |
| Inflammabilité                                       | Pour montage sur surfaces normalement inflammables |
| Essai au fil incandescent                            | Température 650 °C, durée 30 s                     |
| Nombre d'appareillages                               | 1 unité                                            |
| Données techniques de l'éclairage                    |                                                    |
| Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse | 120 degré(s)                                       |
| Type de cache optique/de lentille                    | -                                                  |
| Fonctionnement et électricité                        |                                                    |
| Tension d'entrée                                     | 220 à 240 V                                        |
| Fréquence linéaire                                   | 50 to 60 Hz                                        |
| Température                                          |                                                    |
| Gamme de températures ambiantes                      | +10 à +35 °C                                       |
| Approbation et application                           |                                                    |
| Protection contre les chocs mécaniques               | IK02                                               |
| Indice de protection                                 | IP20                                               |
| Performances initiales                               |                                                    |
| Tolérance de flux lumineux                           | +/-10%                                             |

Informations générales

|            |                                   | Code        |        | Source      | Code       |
|------------|-----------------------------------|-------------|--------|-------------|------------|
|            |                                   | famille     |        | lumineuse   | famille de |
| Order Code | Full Product Name                 | Marquage CE | lampe  | remplaçable | produits   |
| 97711500   | ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI  | Marquage CE | -      | Non         | ST770T     |
| 96207400   | ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH  | Marquage CE | LED27S | Non         | ST770B     |
| 96222700   | ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH  | Marquage CE | LED39S | Non         | ST770B     |
| 97653800   | ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH     | Marquage CE | -      | Non         | ST770B     |
| 97654500   | ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH     | Marquage CE | -      | Non         | ST770B     |
| 97658300   | ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH     | Marquage CE | -      | Non         | ST770B     |
| 97659000   | ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH    | Marquage CE | -      | Non         | ST770B     |
| 97660600   | ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH     | Marquage CE | -      | Non         | ST770B     |
| 97661300   | ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH      | Marquage CE | -      | Non         | ST770B     |
| 97662000   | ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH     | Marquage CE | -      | Non         | ST770B     |
| 97663700   | ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH      | Marquage CE | -      | Non         | ST770B     |
| 97664400   | ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH   | Marquage CE | -      | Non         | ST770B     |
| 97665100   | ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH   | Marquage CE | -      | Non         | ST770B     |
| 97666800   | ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH    | Marquage CE | -      | Non         | ST770B     |
| 97667500   | ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH     | Marquage CE | -      | Non         | ST770B     |
| 97668200   | ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH     | Marquage CE | -      | Non         | ST770B     |
| 97669900   | ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH    | Marquage CE | -      | Non         | ST770B     |
| 58788500   | ST771T 27S/830 PSU WB WH          | Oui         | -      | -           | -          |
| 58791500   | ST771T 39S/PW930 WIA WB WH        | Oui         | -      | -           | -          |
| 58794600   | ST771T 39S/PW930 DIA WB WH        | Oui         | -      | -           | -          |
| 97682800   | ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK     | Marquage CE | -      | Non         | ST770S     |
| 97655200   | ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK | Marquage CE | -      | Non         | ST770B     |
| 97656900   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK | Marquage CE | -      | Non         | ST770B     |
| 97657600   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK | Marquage CE | -      | Non         | ST770B     |
| 97724500   | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH       | Marquage CE | -      | Non         | ST770X     |
| 97725200   | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH       | Marquage CE | -      | Non         | ST770X     |
| 97726900   | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH       | Marquage CE | -      | Non         | ST770X     |
| 97727600   | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH       | Marquage CE | -      | Non         | ST770X     |

| Order Code | Full Product Name                | Marquage CE | Code famille lampe | Source lumineuse remplaçable | Code famille de produits |
|------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| 97728300   | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH     | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770X                   |
| 97729000   | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH      | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770X                   |
| 97730600   | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH       | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770X                   |
| 97731300   | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH      | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770X                   |
| 97732000   | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH       | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770X                   |
| 97735100   | ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH     | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770X                   |
| 97736800   | ST770X 39S/830 DIA MB FG WH      | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770X                   |
| 97737500   | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH      | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770X                   |
| 97733700   | ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK    | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770X                   |
| 97734400   | ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK    | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770X                   |
| 58789200   | ST771T 27S/830 PSU WB BK         | Oui         | -                  | -                            | -                        |
| 58792200   | ST771T 39S/PW930 WIA WB BK       | Oui         | -                  | -                            | -                        |
| 58795300   | ST771T 39S/PW930 DIA WB BK       | Oui         | -                  | -                            | -                        |
| 97748100   | ST780T 39S/827 PSU NB FG WH      | Marquage CE | -                  | Non                          | ST780T                   |
| 97749800   | ST780T 39S/830 PSU NB FG WH      | Marquage CE | -                  | Non                          | ST780T                   |
| 97750400   | ST780T 39S/840 PSU NB FG WH      | Marquage CE | -                  | Non                          | ST780T                   |
| 97751100   | ST780T 39S/930 PSU NB FG WH      | Marquage CE | -                  | Non                          | ST780T                   |
| 97752800   | ST780T 49S/827 PSU WB FG WH      | Marquage CE | -                  | Non                          | ST780T                   |
| 97754200   | ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | Marquage CE | -                  | Non                          | ST780T                   |
| 97755900   | ST780T 49S/830 PSU MB FG WH      | Marquage CE | -                  | Non                          | ST780T                   |
| 97756600   | ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH     | Marquage CE | -                  | Non                          | ST780T                   |
| 97760300   | ST780T 60S/830 PSU MB FG WH      | Marquage CE | -                  | Non                          | ST780T                   |
| 97761000   | ST780T 60S/840 PSU MB FG WH      | Marquage CE | -                  | Non                          | ST780T                   |
| 97745000   | ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK    | Marquage CE | -                  | Non                          | ST780S                   |
| 97746700   | ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK    | Marquage CE | -                  | Non                          | ST780S                   |
| 97747400   | ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK | Marquage CE | -                  | Non                          | ST780S                   |
| 97701600   | ST770T 27S/930 PSU MB FG SI      | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770T                   |
| 97705400   | ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI    | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770T                   |
| 97707800   | ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI    | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770T                   |
| 97757300   | ST780T 49S/930 PSU MB FG SI      | Marquage CE | -                  | Non                          | ST780T                   |
| 97758000   | ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI    | Marquage CE | -                  | Non                          | ST780T                   |
| 97759700   | ST780T 60S/827 PSU WB FG SI      | Marquage CE | -                  | Non                          | ST780T                   |
| 97673600   | ST770S 17S/827 PSU WB FG WH      | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770S                   |
| 97674300   | ST770S 17S/830 PSU MB FG WH      | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770S                   |
| 97675000   | ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH     | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770S                   |
| 97676700   | ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH  | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770S                   |
| 97677400   | ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH  | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770S                   |
| 97678100   | ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770S                   |
| 97686600   | ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH   | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770S                   |
| 97697200   | ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770T                   |
| 97706100   | ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770T                   |
| 97679800   | ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI  | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770S                   |
| 97680400   | ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI  | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770S                   |
| 97681100   | ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770S                   |

| Order Code | Full Product Name                | Marquage CE | Code famille lampe | Source lumineuse remplaçable | Code famille de produits |
|------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| 97719100   | ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770T                   |
| 97753500   | ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK | Marquage CE | -                  | Non                          | ST780T                   |
| 97683500   | ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770S                   |
| 97684200   | ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770S                   |
| 97692700   | ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770S                   |
| 97739900   | ST780S 39S/827 PSU NB FG WH      | Marquage CE | -                  | Non                          | ST780S                   |
| 97740500   | ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH  | Marquage CE | -                  | Non                          | ST780S                   |
| 97741200   | ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH  | Marquage CE | -                  | Non                          | ST780S                   |
| 97742900   | ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH | Marquage CE | -                  | Non                          | ST780S                   |
| 97694100   | ST770T 20S/830 PSU NB FG WH      | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770T                   |
| 97695800   | ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770T                   |
| 97696500   | ST770T 27S/827 PSU WB FG WH      | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770T                   |
| 97698900   | ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770T                   |
| 97699600   | ST770T 27S/830 PSU MB FG WH      | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770T                   |
| 97700900   | ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH     | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770T                   |
| 97709200   | ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770T                   |
| 97710800   | ST770T 39S/827 PSU WB FG WH      | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770T                   |
| 97712200   | ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770T                   |
| 97713900   | ST770T 39S/830 PSU MB FG WH      | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770T                   |
| 97714600   | ST770T 39S/840 PSU MB FG WH      | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770T                   |
| 97693400   | ST770T 17S/930 PSU MB FG BK      | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770T                   |
| 97702300   | ST770T 27S/CH PSU MB FG BK       | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770T                   |
| 97703000   | ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK      | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770T                   |
| 97704700   | ST770T 27S/FR PSU MB FG BK       | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770T                   |
| 97708500   | ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK     | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770T                   |
| 97715300   | ST770T 39S/930 PSU MB FG BK      | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770T                   |
| 97716000   | ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK    | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770T                   |
| 97717700   | ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK    | Marquage CE | -                  | Non                          | ST770T                   |
| 58790800   | ST771T 27S/830 PSU WB SI         | Oui         | -                  | -                            | -                        |
| 58793900   | ST771T 39S/PW930 WIA WB SI       | Oui         | -                  | -                            | -                        |
| 58796000   | ST771T 39S/PW930 DIA WB SI       | Oui         | -                  | -                            | -                        |
| 97743600   | ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH    | Marquage CE | -                  | Non                          | ST780S                   |
| 97744300   | ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Marquage CE | -                  | Non                          | ST780S                   |

## Données techniques de l'éclairage (1/2)

| Order Code | Full Product Name                | Température de couleur<br>corrélée (nom.) | Indice de rendu de couleur<br>(IRC) | Efficacité lumineuse<br>(nominale) | Flux lumineux |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 97711500   | ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI | 3000 K                                    | 80                                  | 133 lm/W                           | 3 900 lm      |
| 96207400   | ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH | 3000 K                                    | 80                                  | 121 lm/W                           | 2 700 lm      |
| 96222700   | ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH | 3000 K                                    | 90                                  | 124 lm/W                           | 3 850 lm      |
| 97653800   | ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH    | 3000 K                                    | 80                                  | 125 lm/W                           | 1 800 lm      |
| 97654500   | ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH    | 3000 K                                    | 80                                  | 105 lm/W                           | 2 200 lm      |
| 97658300   | ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH    | 3000 K                                    | 80                                  | 121 lm/W                           | 2 850 lm      |
| 97659000   | ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH   | 4000 K                                    | 80                                  | 125 lm/W                           | 2 700 lm      |
| 97660600   | ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH    | 3000 K                                    | 90                                  | 122 lm/W                           | 2 800 lm      |
| 97661300   | ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH     | 2700 K                                    | 80                                  | 115 lm/W                           | 2 700 lm      |
| 97662000   | ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH    | 3000 K                                    | 90                                  | 74 lm/W                            | 2 600 lm      |
| 97663700   | ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH     | 5000 K                                    | 90                                  | 93 lm/W                            | 3 000 lm      |
| 97664400   | ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH  | 3000 K                                    | 90                                  | 119 lm/W                           | 2 750 lm      |
| 97665100   | ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH  | 3000 K                                    | 90                                  | 121 lm/W                           | 2 850 lm      |
| 97666800   | ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH   | 2200 K                                    | 80                                  | 96 lm/W                            | 2 800 lm      |
| 97667500   | ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH    | 2700 K                                    | 80                                  | 124 lm/W                           | 3 900 lm      |
| 97668200   | ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH    | 3000 K                                    | 80                                  | 123 lm/W                           | 3 900 lm      |
| 97669900   | ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH   | 4000 K                                    | 80                                  | 135 lm/W                           | 4 000 lm      |
| 58788500   | ST771T 27S/830 PSU WB WH         | 3000 K                                    | ≥80                                 | 117 lm/W                           | 2 750 lm      |

| Order Code | Full Product Name                 | Température de couleur<br>corrélée (nom.) | Indice de rendu de couleur<br>(IRC) | Efficacité lumineuse<br>(nominale) | Flux lumineux |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 58791500   | ST771T 39S/PW930 WIA WB WH        | 3000 K                                    | ≥90                                 | 124 lm/W                           | 3 850 lm      |
| 58794600   | ST771T 39S/PW930 DIA WB WH        | 3000 K                                    | ≥90                                 | 124 lm/W                           | 3 850 lm      |
| 97682800   | ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK     | 3000 K                                    | 90                                  | 133 lm/W                           | 4 000 lm      |
| 97655200   | ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK | 2700 K                                    | 80                                  | 115 lm/W                           | 2 700 lm      |
| 97656900   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK | 3000 K                                    | 80                                  | 121 lm/W                           | 2 850 lm      |
| 97657600   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK | 3000 K                                    | 80                                  | 121 lm/W                           | 2 700 lm      |
| 97724500   | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH       | 3000 K                                    | 80                                  | 125 lm/W                           | 1 800 lm      |
| 97725200   | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH       | 3000 K                                    | 80                                  | 105 lm/W                           | 2 200 lm      |
| 97726900   | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH       | 2700 K                                    | 80                                  | 115 lm/W                           | 2 700 lm      |
| 97727600   | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH       | 3000 K                                    | 80                                  | 121 lm/W                           | 2 850 lm      |
| 97728300   | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH      | 4000 K                                    | 80                                  | 125 lm/W                           | 2 700 lm      |
| 97729000   | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH       | 3000 K                                    | 90                                  | 122 lm/W                           | 2 800 lm      |
| 97730600   | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH        | 2700 K                                    | 80                                  | 115 lm/W                           | 2 700 lm      |
| 97731300   | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH       | 3000 K                                    | 90                                  | 74 lm/W                            | 2 600 lm      |
| 97732000   | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH        | 5000 K                                    | 90                                  | 93 lm/W                            | 3 000 lm      |
| 97735100   | ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH      | 2200 K                                    | 80                                  | 96 lm/W                            | 2 800 lm      |
| 97736800   | ST770X 39S/830 DIA MB FG WH       | 3000 K                                    | 80                                  | 123 lm/W                           | 3 900 lm      |
| 97737500   | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH       | 3000 K                                    | 90                                  | 124 lm/W                           | 3 850 lm      |
| 97733700   | ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK     | 3000 K                                    | 90                                  | 119 lm/W                           | 2 750 lm      |

| Order Code | Full Product<br>Name                   | Température<br>de couleur<br>corrélée (nom.) | Indice<br>de<br>rendu<br>de<br>couleur<br>(IRC) | Efficacité<br>lumineuse<br>(nominale) | Flux<br>lumineux |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 97734400   | ST770X 27S/<br>PW930 DIA MB<br>FG BK   | 3000 K                                       | 90                                              | 121 lm/W                              | 2 850 lm         |
| 58789200   | ST771T 27S/830<br>PSU WB BK            | 3000 K                                       | ≥80                                             | 117 lm/W                              | 2 750 lm         |
| 58792200   | ST771T 39S/<br>PW930 WIA WB<br>BK      | 3000 K                                       | ≥90                                             | 124 lm/W                              | 3 850 lm         |
| 58795300   | ST771T 39S/<br>PW930 DIA WB<br>BK      | 3000 K                                       | ≥90                                             | 124 lm/W                              | 3 850 lm         |
| 97748100   | ST780T 39S/827<br>PSU NB FG WH         | 2700 K                                       | 80                                              | 103 lm/W                              | 3 400 lm         |
| 97749800   | ST780T 39S/830<br>PSU NB FG WH         | 3000 K                                       | 80                                              | 111 lm/W                              | 3 700 lm         |
| 97750400   | ST780T 39S/840<br>PSU NB FG WH         | 4000 K                                       | 80                                              | 112 lm/W                              | 3 700 lm         |
| 97751100   | ST780T 39S/930<br>PSU NB FG WH         | 3000 K                                       | 90                                              | 124 lm/W                              | 3 850 lm         |
| 97752800   | ST780T 49S/827<br>PSU WB FG WH         | 2700 K                                       | 80                                              | 122 lm/W                              | 4 700 lm         |
| 97754200   | ST780T 49S/830<br>DIA-VLC OVL-H<br>WH  | 3000 K                                       | 80                                              | 125 lm/W                              | 4 800 lm         |
| 97755900   | ST780T 49S/830<br>PSU MB FG WH         | 3000 K                                       | 80                                              | 125 lm/W                              | 4 800 lm         |
| 97756600   | ST780T 49S/840<br>PSU VWB FG WH        | 4000 K                                       | 80                                              | 132 lm/W                              | 5 100 lm         |
| 97760300   | ST780T 60S/830<br>PSU MB FG WH         | 3000 K                                       | 80                                              | 122 lm/W                              | 6 100 lm         |
| 97761000   | ST780T 60S/840<br>PSU MB FG WH         | 4000 K                                       | 80                                              | 129 lm/W                              | 6 400 lm         |
| 97745000   | ST780S 60S/827<br>DIA-VLC HWB BK       | 2700 K                                       | 80                                              | 123 lm/W                              | 6 100 lm         |
| 97746700   | ST780S 60S/830<br>DIA-VLC HMB BK       | 3000 K                                       | 80                                              | 126 lm/W                              | 6 300 lm         |
| 97747400   | ST780S 60S/840<br>DIA-VLC VWB FG<br>BK | 4000 K                                       | 80                                              | 129 lm/W                              | 6 400 lm         |
| 97701600   | ST770T 27S/930<br>PSU MB FG SI         | 3000 K                                       | 90                                              | 122 lm/W                              | 2 800 lm         |
| 97705400   | ST770T 27S/<br>PC930 PSU MB<br>FG SI   | 3000 K                                       | 90                                              | 119 lm/W                              | 2 750 lm         |
| 97707800   | ST770T 27S/<br>PW930 PSU MB<br>FG SI   | 3000 K                                       | 90                                              | 121 lm/W                              | 2 850 lm         |

| Order Code | Full Product<br>Name                   | Température<br>de couleur<br>corrélée (nom.) | Indice<br>de<br>rendu<br>de<br>couleur<br>(IRC) | Efficacité<br>lumineuse<br>(nominale) | Flux<br>lumineux |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 97757300   | ST780T 49S/930<br>PSU MB FG SI         | 3000 K                                       | 90                                              | 120 lm/W                              | 4 700 lm         |
| 97758000   | ST780T 49S/<br>PW930 PSU MB<br>FG SI   | 3000 K                                       | 90                                              | 120 lm/W                              | 4 700 lm         |
| 97759700   | ST780T 60S/827<br>PSU WB FG SI         | 2700 K                                       | 80                                              | 119 lm/W                              | 5 900 lm         |
| 97673600   | ST770S 17S/827<br>PSU WB FG WH         | 2700 K                                       | 80                                              | 119 lm/W                              | 1 700 lm         |
| 97674300   | ST770S 17S/830<br>PSU MB FG WH         | 3000 K                                       | 80                                              | 125 lm/W                              | 1 800 lm         |
| 97675000   | ST770S 17S/840<br>PSU VWB FG WH        | 4000 K                                       | 80                                              | 131 lm/W                              | 1 900 lm         |
| 97676700   | ST770S 27S/827<br>DIA-VLC WB FG<br>WH  | 2700 K                                       | 80                                              | 115 lm/W                              | 2 700 lm         |
| 97677400   | ST770S 27S/830<br>DIA-VLC MB FG<br>WH  | 3000 K                                       | 80                                              | 121 lm/W                              | 2 850 lm         |
| 97678100   | ST770S 27S/840<br>DIA-VLC VWB FG<br>WH | 4000 K                                       | 80                                              | 125 lm/W                              | 2 700 lm         |
| 97686600   | ST770S 39S/<br>PW930 PSU VWB<br>FG WH  | 3000 K                                       | 90                                              | 124 lm/W                              | 3 850 lm         |
| 97697200   | ST770T 27S/830<br>DIA-VLC HOVL-H<br>WH | 3000 K                                       | 80                                              | 138 lm/W                              | 2 650 lm         |
| 97706100   | ST770T 27S/<br>PW930 DIA-VLC<br>HMB WH | 3000 K                                       | 90                                              | 137 lm/W                              | 2 600 lm         |
| 97679800   | ST770S 39S/827<br>DIA-VLC WB FG<br>SI  | 2700 K                                       | 80                                              | 124 lm/W                              | 3 900 lm         |
| 97680400   | ST770S 39S/830<br>DIA-VLC MB FG<br>SI  | 3000 K                                       | 80                                              | 123 lm/W                              | 3 900 lm         |
| 97681100   | ST770S 39S/840<br>DIA-VLC VWB FG<br>SI | 4000 K                                       | 80                                              | 135 lm/W                              | 4 000 lm         |
| 97719100   | ST770T 49S/830<br>DIA-VLC HOVL-V<br>WH | 3000 K                                       | 80                                              | 129 lm/W                              | 5 000 lm         |
| 97753500   | ST780T 49S/830<br>DIA-VLC HOVL-H<br>BK | 3000 K                                       | 80                                              | 129 lm/W                              | 5 000 lm         |

| Order Code | Full Product Name                       | Température de couleur<br>corrélée (nom.) | Indice de rendu de couleur<br>(IRC) | Efficacité lumineuse<br>(nominale) | Flux lumineux |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|            |                                         |                                           |                                     |                                    |               |
| 97683500   | ST770S 39S/<br>PC930 DIA-VLC<br>HVWB BK | 3000 K                                    | 90                                  | 124 lm/W                           | 4 000 lm      |
| 97684200   | ST770S 39S/<br>PW930 DIA-VLC<br>HVWB BK | 3000 K                                    | 90                                  | 133 lm/W                           | 4 000 lm      |
| 97692700   | ST770S 49S/<br>PW930 DIA-VLC<br>HMB WH  | 3000 K                                    | 90                                  | 126 lm/W                           | 4 900 lm      |
| 97739900   | ST780S 39S/827<br>PSU NB FG WH          | 2700 K                                    | 80                                  | 103 lm/W                           | 3 400 lm      |
| 97740500   | ST780S 49S/827<br>DIA-VLC WB FG<br>WH   | 2700 K                                    | 80                                  | 122 lm/W                           | 4 700 lm      |
| 97741200   | ST780S 49S/830<br>DIA-VLC MB FG<br>WH   | 3000 K                                    | 80                                  | 125 lm/W                           | 4 800 lm      |
| 97742900   | ST780S 49S/840<br>DIA-VLC VWB FG<br>WH  | 4000 K                                    | 80                                  | 132 lm/W                           | 5 100 lm      |
| 97694100   | ST770T 20S/830<br>PSU NB FG WH          | 3000 K                                    | 80                                  | 105 lm/W                           | 2 200 lm      |
| 97695800   | ST770T 27S/827<br>DIA-VLC OVL-V<br>WH   | 2700 K                                    | 80                                  | 115 lm/W                           | 2 700 lm      |
| 97696500   | ST770T 27S/827<br>PSU WB FG WH          | 2700 K                                    | 80                                  | 115 lm/W                           | 2 700 lm      |
| 97698900   | ST770T 27S/830<br>DIA-VLC OVL-H<br>WH   | 3000 K                                    | 80                                  | 121 lm/W                           | 2 700 lm      |
| 97699600   | ST770T 27S/830<br>PSU MB FG WH          | 3000 K                                    | 80                                  | 121 lm/W                           | 2 850 lm      |
| 97700900   | ST770T 27S/840<br>PSU VWB FG WH         | 4000 K                                    | 80                                  | 125 lm/W                           | 2 700 lm      |
| 97709200   | ST770T 39S/827<br>DIA-VLC OVL-V<br>WH   | 2700 K                                    | 80                                  | 124 lm/W                           | 3 900 lm      |
| 97710800   | ST770T 39S/827<br>PSU WB FG WH          | 2700 K                                    | 80                                  | 124 lm/W                           | 3 900 lm      |

Données techniques de l'éclairage (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Nombre de sources lumineuses | Type d'optique        | Valeur de scintillement (PstLM) | Valeur d'effet stroboscopique (SVM) |
|------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 97711500   | ST770T 39S/830    | -                            | Réflecteur métallique | 1                               | 0,5                                 |

| Order Code | Full Product Name                      | Température de couleur<br>corrélée (nom.) | Indice de rendu de couleur<br>(IRC) | Efficacité lumineuse<br>(nominale) | Flux lumineux |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|            |                                        |                                           |                                     |                                    |               |
| 97712200   | ST770T 39S/830<br>DIA-VLC OVL-H<br>WH  | 3000 K                                    | 80                                  | 123 lm/W                           | 3 900 lm      |
| 97713900   | ST770T 39S/830<br>PSU MB FG WH         | 3000 K                                    | 80                                  | 123 lm/W                           | 3 900 lm      |
| 97714600   | ST770T 39S/840<br>PSU MB FG WH         | 4000 K                                    | 80                                  | 135 lm/W                           | 4 000 lm      |
| 97693400   | ST770T 17S/930<br>PSU MB FG BK         | 3000 K                                    | 90                                  | 124 lm/W                           | 1 750 lm      |
| 97702300   | ST770T 27S/CH<br>PSU MB FG BK          | 2700 K                                    | 80                                  | 115 lm/W                           | 2 700 lm      |
| 97703000   | ST770T 27S/FMT<br>PSU MB FG BK         | 3000 K                                    | 90                                  | 74 lm/W                            | 2 600 lm      |
| 97704700   | ST770T 27S/FR<br>PSU MB FG BK          | 5000 K                                    | 90                                  | 93 lm/W                            | 3 000 lm      |
| 97708500   | ST770T 27S/<br>ROSE PSU MB FG<br>BK    | 2200 K                                    | 80                                  | 96 lm/W                            | 2 800 lm      |
| 97715300   | ST770T 39S/930<br>PSU MB FG BK         | 3000 K                                    | 90                                  | 124 lm/W                           | 3 850 lm      |
| 97716000   | ST770T 39S/<br>PC930 PSU MB<br>FG BK   | 3000 K                                    | 90                                  | 116 lm/W                           | 4 100 lm      |
| 97717700   | ST770T 39S/<br>PW930 PSU MB<br>FG BK   | 3000 K                                    | 90                                  | 124 lm/W                           | 3 850 lm      |
| 58790800   | ST771T 27S/830<br>PSU WB SI            | 3000 K                                    | ≥80                                 | 117 lm/W                           | 2 750 lm      |
| 58793900   | ST771T 39S/<br>PW930 WIA WB<br>SI      | 3000 K                                    | ≥90                                 | 124 lm/W                           | 3 850 lm      |
| 58796000   | ST771T 39S/<br>PW930 DIA WB SI         | 3000 K                                    | ≥90                                 | 124 lm/W                           | 3 850 lm      |
| 97743600   | ST780S 49S/930<br>DIA-VLC HWB<br>WH    | 3000 K                                    | 90                                  | 125 lm/W                           | 4 900 lm      |
| 97744300   | ST780S 49S/<br>PW930 DIA-VLC<br>HMB WH | 3000 K                                    | 90                                  | 125 lm/W                           | 4 900 lm      |

| Order Code | Full Product Name | Nombre de sources lumineuses | Type d'optique | Valeur de scintillement (PstLM) | Valeur d'effet stroboscopique (SVM) |
|------------|-------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|            | DIA-VLC           |                              | ovale haute    |                                 |                                     |
|            | HOVL-H SI         |                              | réflexion -    |                                 |                                     |

| Order Code | Full Product Name                | Nombre de sources lumineuses | Type d'optique            | Valeur de scintillement (PstLM) | Valeur d'effet stroboscopique (SVM) |
|------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|            |                                  |                              | faisceau horizontal       |                                 |                                     |
| 96207400   | ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH | 1                            | Faisceau horizontal ovale | 1                               | 0,5                                 |
| 96222700   | ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH | 1                            | Faisceau horizontal ovale | 1                               | 0,5                                 |
| 97653800   | ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH    | -                            | Faisceau semi-intensif    | 1                               | 0,5                                 |
| 97654500   | ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH    | -                            | Faisceau intensif         | 1                               | 0,5                                 |
| 97658300   | ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH    | -                            | Faisceau semi-intensif    | 1                               | 0,5                                 |
| 97659000   | ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH   | -                            | Faisceau ultra-extensif   | 1                               | 0,5                                 |
| 97660600   | ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH    | -                            | Faisceau semi-intensif    | 1                               | 0,5                                 |
| 97661300   | ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH     | -                            | Faisceau semi-intensif    | 1                               | 0,5                                 |
| 97662000   | ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH    | -                            | Faisceau semi-intensif    | 1                               | 0,5                                 |
| 97663700   | ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH     | -                            | Faisceau semi-intensif    | 1                               | 0,5                                 |
| 97664400   | ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH  | -                            | Faisceau semi-intensif    | 1                               | 0,5                                 |
| 97665100   | ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH  | -                            | Faisceau semi-intensif    | 1                               | 0,5                                 |

| Order Code | Full Product Name                 | Nombre de sources lumineuses | Type d'optique                                                     | Valeur de scintillement (PstLM) | Valeur d'effet stroboscopique (SVM) |
|------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 97666800   | ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH    | -                            | Faisceau semi-intensif                                             | 1                               | 0,5                                 |
| 97667500   | ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH     | -                            | Faisceau extensif                                                  | 1                               | 0,5                                 |
| 97668200   | ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH     | -                            | Faisceau semi-intensif                                             | 1                               | 0,5                                 |
| 97669900   | ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH    | -                            | Faisceau ultra-extensif                                            | 1                               | 0,5                                 |
| 58788500   | ST771T 27S/830 PSU WB WH          | -                            | Faisceau extensif                                                  | -                               | -                                   |
| 58791500   | ST771T 39S/PW930 WIA WB WH        | -                            | Faisceau extensif                                                  | -                               | -                                   |
| 58794600   | ST771T 39S/PW930 DIA WB WH        | -                            | Faisceau extensif                                                  | -                               | -                                   |
| 97682800   | ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK     | -                            | Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80° | 1                               | 0,5                                 |
| 97655200   | ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK | -                            | Faisceau extensif                                                  | 1                               | 0,5                                 |
| 97656900   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK | -                            | Faisceau semi-intensif                                             | 1                               | 0,5                                 |
| 97657600   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK | -                            | Faisceau horizontal ovale                                          | 1                               | 0,5                                 |
| 97724500   | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH       | -                            | Faisceau semi-intensif                                             | 1                               | 0,5                                 |
| 97725200   | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH       | -                            | Faisceau intensif                                                  | 1                               | 0,5                                 |

| Order Code | Full Product Name                    | Nombre de sources lumineuses | Type d'optique                  | Valeur de scintillement (PstLM) | Valeur d'effet stroboscopique (SVM) |
|------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 97726900   | ST770X<br>27S/827 DIA<br>WB FG WH    | -                            | Faisceau<br>extensif            | 1                               | 0,5                                 |
| 97726000   | ST770X<br>27S/830 DIA<br>MB FG WH    | -                            | Faisceau<br>semi-intensif       | 1                               | 0,5                                 |
| 97728300   | ST770X<br>27S/840 DIA<br>VWB FG WH   | -                            | Faisceau<br>ultra-extensif      | 1                               | 0,5                                 |
| 97729000   | ST770X<br>27S/930 DIA<br>OVL-H WH    | -                            | Faisceau<br>horizontal<br>ovale | 1                               | 0,5                                 |
| 97730600   | ST770X<br>27S/CH DIA<br>MB FG WH     | -                            | Faisceau<br>semi-intensif       | 1                               | 0,5                                 |
| 97731300   | ST770X<br>27S/FMT<br>DIA MB FG<br>WH | -                            | Faisceau<br>semi-intensif       | 1                               | 0,5                                 |
| 97732000   | ST770X<br>27S/FR DIA<br>MB FG WH     | -                            | Faisceau<br>semi-intensif       | 1                               | 0,5                                 |
| 97735100   | ST770X 27S/<br>ROSE DIA<br>MB FG WH  | -                            | Faisceau<br>semi-intensif       | 1                               | 0,5                                 |
| 97736800   | ST770X<br>39S/830<br>DIA MB FG<br>WH | -                            | Faisceau<br>semi-intensif       | 1                               | 0,5                                 |
| 97737500   | ST770X<br>39S/930<br>DIA OVL-H<br>WH | -                            | Faisceau<br>horizontal<br>ovale | 1                               | 0,5                                 |
| 97733700   | ST770X 27S/<br>PC930 DIA<br>MB FG BK | -                            | Faisceau<br>semi-intensif       | 1                               | 0,5                                 |
| 97734400   | ST770X 27S/<br>PW930 DIA<br>MB FG BK | -                            | Faisceau<br>semi-intensif       | 1                               | 0,5                                 |
| 58789200   | ST771T<br>27S/830<br>PSU WB BK       | -                            | Faisceau<br>extensif            | -                               | -                                   |
| 58792200   | ST771T 39S/<br>PW930 WIA<br>WB BK    | -                            | Faisceau<br>extensif            | -                               | -                                   |
| 58795300   | ST771T 39S/<br>PW930 DIA<br>WB BK    | -                            | Faisceau<br>extensif            | -                               | -                                   |
| 97748100   | ST780T<br>39S/827                    | -                            | Faisceau<br>intensif            | 1                               | 0,5                                 |

| Order Code | Full Product Name                        | Nombre de sources lumineuses | Type d'optique                                                                       | Valeur de scintillement (PstLM) | Valeur d'effet stroboscopique (SVM) |
|------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|            | PSU NB FG<br>WH                          |                              |                                                                                      |                                 |                                     |
| 97749800   | ST780T<br>39S/830<br>PSU NB FG<br>WH     | -                            | Faisceau<br>intensif                                                                 | 1                               | 0,5                                 |
| 97750400   | ST780T<br>39S/840<br>PSU NB FG<br>WH     | -                            | Faisceau<br>intensif                                                                 | 1                               | 0,5                                 |
| 97751100   | ST780T<br>39S/930<br>PSU NB FG<br>WH     | -                            | Faisceau<br>intensif                                                                 | 1                               | 0,5                                 |
| 97752800   | ST780T<br>49S/827<br>PSU WB FG<br>WH     | -                            | Faisceau<br>extensif                                                                 | 1                               | 0,5                                 |
| 97754200   | ST780T<br>49S/830<br>DIA-VLC<br>OVL-H WH | -                            | Faisceau<br>horizontal<br>ovale                                                      | 1                               | 0,5                                 |
| 97755900   | ST780T<br>49S/830<br>PSU MB FG<br>WH     | -                            | Faisceau<br>semi-intensif                                                            | 1                               | 0,5                                 |
| 97756600   | ST780T<br>49S/840<br>PSU VWB<br>FG WH    | -                            | Faisceau<br>ultra-extensif                                                           | 1                               | 0,5                                 |
| 97760300   | ST780T<br>60S/830<br>PSU MB FG<br>WH     | -                            | Faisceau<br>semi-intensif                                                            | 1                               | 0,5                                 |
| 97761000   | ST780T<br>60S/840<br>PSU MB FG<br>WH     | -                            | Faisceau<br>semi-intensif                                                            | 1                               | 0,5                                 |
| 97745000   | ST780S<br>60S/827<br>DIA-VLC<br>HWP BK   | -                            | Réflecteur<br>métallique<br>haute<br>réflexion -<br>faisceau<br>extensif<br>40 à 80° | 1                               | 0,5                                 |
| 97746700   | ST780S<br>60S/830<br>DIA-VLC<br>HMB BK   | -                            | Réflecteur<br>métallique<br>haute<br>réflexion -<br>faisceau semi-                   | 1                               | 0,5                                 |



| Order Code | Full Product Name                         | Nombre de sources lumineuses | Type d'optique       | Valeur de scintillement (PstLM) | Valeur d'effet stroboscopique (SVM) |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|            |                                           |                              | extensif<br>20 à 40° |                                 |                                     |
| 97747400   | ST780S<br>60S/840<br>DIA-VLC<br>VWB FG BK | -                            | Faisceau             | 1                               | 0,5                                 |
|            |                                           |                              | ultra-extensif       |                                 |                                     |
| 97701600   | ST770T<br>27S/930<br>PSU MB FG<br>SI      | -                            | Faisceau             | 1                               | 0,5                                 |
|            |                                           |                              | semi-intensif        |                                 |                                     |
| 97705400   | ST770T 27S/<br>PC930 PSU<br>MB FG SI      | -                            | Faisceau             | 1                               | 0,5                                 |
|            |                                           |                              | semi-intensif        |                                 |                                     |
| 97707800   | ST770T 27S/<br>PW930 PSU<br>MB FG SI      | -                            | Faisceau             | 1                               | 0,5                                 |
|            |                                           |                              | semi-intensif        |                                 |                                     |
| 97757300   | ST780T<br>49S/930<br>PSU MB FG<br>SI      | -                            | Faisceau             | 1                               | 0,5                                 |
|            |                                           |                              | semi-intensif        |                                 |                                     |
| 97758000   | ST780T<br>49S/PW930<br>PSU MB FG<br>SI    | -                            | Faisceau             | 1                               | 0,5                                 |
|            |                                           |                              | semi-intensif        |                                 |                                     |
| 97759700   | ST780T<br>60S/827<br>PSU WB FG<br>SI      | -                            | Faisceau             | 1                               | 0,5                                 |
|            |                                           |                              | extensif             |                                 |                                     |
| 97673600   | ST770S<br>17S/827 PSU<br>WB FG WH         | -                            | Faisceau             | 1                               | 0,5                                 |
|            |                                           |                              | extensif             |                                 |                                     |
| 97674300   | ST770S<br>17S/830 PSU<br>MB FG WH         | -                            | Faisceau             | 1                               | 0,5                                 |
|            |                                           |                              | semi-intensif        |                                 |                                     |
| 97675000   | ST770S<br>17S/840 PSU<br>VWB FG WH        | -                            | Faisceau             | 1                               | 0,5                                 |
|            |                                           |                              | ultra-extensif       |                                 |                                     |
| 97676700   | ST770S<br>27S/827<br>DIA-VLC WB<br>FG WH  | -                            | Faisceau             | 1                               | 0,5                                 |
|            |                                           |                              | extensif             |                                 |                                     |
| 97677400   | ST770S<br>27S/830<br>DIA-VLC MB<br>FG WH  | -                            | Faisceau             | 1                               | 0,5                                 |
|            |                                           |                              | semi-intensif        |                                 |                                     |
| 97678100   | ST770S<br>27S/840<br>DIA-VLC<br>VWB FG WH | -                            | Faisceau             | 1                               | 0,5                                 |
|            |                                           |                              | ultra-extensif       |                                 |                                     |

| Order Code | Full Product Name                           | Nombre de sources lumineuses | Type d'optique                                                                             | Valeur de scintillement (PstLM) | Valeur d'effet stroboscopique (SVM) |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 97686600   | ST770S 39S/<br>PW930 PSU<br>VWB FG WH       | -                            | Faisceau<br>ultra-extensif                                                                 | 1                               | 0,5                                 |
| 97697200   | ST770T<br>27S/830<br>DIA-VLC<br>HOVL-H WH   | -                            | Réflecteur<br>métallique<br>ovale haute<br>réflexion -<br>faisceau<br>horizontal           | 1                               | 0,5                                 |
| 97706100   | ST770T 27S/<br>PW930 DIA-<br>VLC HMB<br>WH  | -                            | Réflecteur<br>métallique<br>haute<br>réflexion -<br>faisceau semi-<br>extensif<br>20 à 40° | 1                               | 0,5                                 |
| 97679800   | ST770S<br>39S/827<br>DIA-VLC WB<br>FG SI    | -                            | Faisceau<br>extensif                                                                       | 1                               | 0,5                                 |
| 97680400   | ST770S<br>39S/830<br>DIA-VLC MB<br>FG SI    | -                            | Faisceau<br>semi-intensif                                                                  | 1                               | 0,5                                 |
| 97681100   | ST770S<br>39S/840<br>DIA-VLC<br>VWB FG SI   | -                            | Faisceau<br>ultra-extensif                                                                 | 1                               | 0,5                                 |
| 97719100   | ST770T<br>49S/830<br>DIA-VLC<br>HOVL-V WH   | -                            | Réflecteur<br>métallique<br>ovale haute<br>réflexion -<br>faisceau<br>vertical             | 1                               | 0,5                                 |
| 97753500   | ST780T<br>49S/830<br>DIA-VLC<br>HOVL-H BK   | -                            | Réflecteur<br>métallique<br>ovale haute<br>réflexion -<br>faisceau<br>horizontal           | 1                               | 0,5                                 |
| 97683500   | ST770S 39S/<br>PC930 DIA-<br>VLC HVWB<br>BK | -                            | Réflecteur<br>métallique<br>haute<br>réflexion -<br>faisceau ultra-<br>extensif >80°       | 1                               | 0,5                                 |
| 97684200   | ST770S 39S/<br>PW930 DIA-<br>VLC HVWB<br>BK | -                            | Réflecteur<br>métallique<br>haute<br>réflexion -                                           | 1                               | 0,5                                 |

| Order Code | Full Product Name                | Nombre de sources lumineuses | Type d'optique                                                          | Valeur de scintillement (PstLM) | Valeur d'effet stroboscopique (SVM) |
|------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|            |                                  |                              | faisceau ultra-extensif >80°                                            |                                 |                                     |
| 97692700   | ST770S 49S/ PW930 DIA-VLC HMB WH | -                            | Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40° | 1                               | 0,5                                 |
| 97739900   | ST780S 39S/827 PSU NB FG WH      | -                            | Faisceau intensif                                                       | 1                               | 0,5                                 |
| 97740500   | ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH  | -                            | Faisceau extensif                                                       | 1                               | 0,5                                 |
| 97741200   | ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH  | -                            | Faisceau semi-intensif                                                  | 1                               | 0,5                                 |
| 97742900   | ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH | -                            | Faisceau ultra-extensif                                                 | 1                               | 0,5                                 |
| 97694100   | ST770T 20S/830 PSU NB FG WH      | -                            | Faisceau intensif                                                       | 1                               | 0,5                                 |
| 97695800   | ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | -                            | Faisceau vertical ovale                                                 | 1                               | 0,5                                 |
| 97696500   | ST770T 27S/827 PSU WB FG WH      | -                            | Faisceau extensif                                                       | 1                               | 0,5                                 |
| 97698900   | ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | -                            | Faisceau horizontal ovale                                               | 1                               | 0,5                                 |
| 97699600   | ST770T 27S/830 PSU MB FG WH      | -                            | Faisceau semi-intensif                                                  | 1                               | 0,5                                 |
| 97700900   | ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH     | -                            | Faisceau ultra-extensif                                                 | 1                               | 0,5                                 |
| 97709200   | ST770T 39S/827                   | -                            | Faisceau vertical ovale                                                 | 1                               | 0,5                                 |

| Order Code | Full Product Name               | Nombre de sources lumineuses | Type d'optique            | Valeur de scintillement (PstLM) | Valeur d'effet stroboscopique (SVM) |
|------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|            | DIA-VLC OVL-V WH                |                              |                           |                                 |                                     |
| 97710800   | ST770T 39S/827 PSU WB FG WH     | -                            | Faisceau extensif         | 1                               | 0,5                                 |
| 97712200   | ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH | -                            | Faisceau horizontal ovale | 1                               | 0,5                                 |
| 97713900   | ST770T 39S/830 PSU MB FG WH     | -                            | Faisceau semi-intensif    | 1                               | 0,5                                 |
| 97714600   | ST770T 39S/840 PSU MB FG WH     | -                            | Faisceau semi-intensif    | 1                               | 0,5                                 |
| 97693400   | ST770T 17S/930 PSU MB FG BK     | -                            | Faisceau semi-intensif    | 1                               | 0,5                                 |
| 97702300   | ST770T 27S/CH PSU MB FG BK      | -                            | Faisceau semi-intensif    | 1                               | 0,5                                 |
| 97703000   | ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK     | -                            | Faisceau semi-intensif    | 1                               | 0,5                                 |
| 97704700   | ST770T 27S/FR PSU MB FG BK      | -                            | Faisceau semi-intensif    | 1                               | 0,5                                 |
| 97708500   | ST770T 27S/ ROSE PSU MB FG BK   | -                            | Faisceau semi-intensif    | 1                               | 0,5                                 |
| 97715300   | ST770T 39S/930 PSU MB FG BK     | -                            | Faisceau semi-intensif    | 1                               | 0,5                                 |
| 97716000   | ST770T 39S/ PC930 PSU MB FG BK  | -                            | Faisceau semi-intensif    | 1                               | 0,5                                 |
| 97717700   | ST770T 39S/ PW930 PSU MB FG BK  | -                            | Faisceau semi-intensif    | 1                               | 0,5                                 |
| 58790800   | ST771T 27S/830 PSU WB SI        | -                            | Faisceau extensif         | -                               | -                                   |
| 58793900   | ST771T 39S/ PW930 WIA WB SI     | -                            | Faisceau extensif         | -                               | -                                   |

| Order    | Full Product                           | Nombre de sources | Type                                                         | Valeur de scintillement | Valeur d'effet stroboscopique |
|----------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Code     | Name                                   | lumineuses        | d'optique                                                    | (PstLM)                 | (SVM)                         |
| 58796000 | ST771T 39S/<br>PW930 DIA<br>WB SI      | -                 | Faisceau<br>extensif                                         | -                       | -                             |
| 97743600 | ST780S<br>49S/930<br>DIA-VLC<br>HMB WH | -                 | Réflecteur<br>métallique<br>haute<br>réflexion -<br>faisceau | 1                       | 0,5                           |

| Order    | Full Product                             | Nombre de sources | Type                                                                                       | Valeur de scintillement | Valeur d'effet stroboscopique |
|----------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Code     | Name                                     | lumineuses        | d'optique                                                                                  | (PstLM)                 | (SVM)                         |
|          |                                          |                   | extensif<br>40 à 80°                                                                       |                         |                               |
| 97744300 | ST780S<br>49S/PW930<br>DIA-VLC<br>HMB WH | -                 | Réflecteur<br>métallique<br>haute<br>réflexion -<br>faisceau semi-<br>extensif<br>20 à 40° | 1                       | 0,5                           |

Fonctionnement et électricité

| Order Code | Full Product Name                 | Consommation électrique |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 97711500   | ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI  | 29,5 W                  |
| 96207400   | ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH  | 23,5 W                  |
| 96222700   | ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH  | 31 W                    |
| 97653800   | ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH     | 14,4 W                  |
| 97654500   | ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH     | 20,5 W                  |
| 97658300   | ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH     | 23,5 W                  |
| 97659000   | ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH    | 23,5 W                  |
| 97660600   | ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH     | 23 W                    |
| 97661300   | ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH      | 23,5 W                  |
| 97662000   | ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH     | 35 W                    |
| 97663700   | ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH      | 32,5 W                  |
| 97664400   | ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH   | 23 W                    |
| 97665100   | ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH   | 23,5 W                  |
| 97666800   | ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH    | 29 W                    |
| 97667500   | ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH     | 31,5 W                  |
| 97668200   | ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH     | 31,5 W                  |
| 97669900   | ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH    | 29,5 W                  |
| 58788500   | ST771T 27S/830 PSU WB WH          | 23,5 W                  |
| 58791500   | ST771T 39S/PW930 WIA WB WH        | 31 W                    |
| 58794600   | ST771T 39S/PW930 DIA WB WH        | 31 W                    |
| 97682800   | ST770S 39S/930 DIA-VLC HMB BK     | 30 W                    |
| 97655200   | ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK | 23,5 W                  |
| 97656900   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK | 23,5 W                  |
| 97657600   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK | 23,5 W                  |
| 97724500   | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH       | 14,4 W                  |
| 97725200   | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH       | 20,5 W                  |
| 97726900   | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH       | 23,5 W                  |
| 97727600   | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH       | 23,5 W                  |
| 97728300   | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH      | 23,5 W                  |
| 97729000   | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH       | 23 W                    |
| 97730600   | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH        | 23,5 W                  |
| 97731300   | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH       | 35 W                    |
| 97732000   | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH        | 32,5 W                  |
| 97735100   | ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH      | 29 W                    |
| 97736800   | ST770X 39S/830 DIA MB FG WH       | 31,5 W                  |
| 97737500   | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH       | 31 W                    |
| 97733700   | ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK     | 23 W                    |

| Order Code | Full Product Name                | Consommation électrique |
|------------|----------------------------------|-------------------------|
| 97734400   | ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK    | 23,5 W                  |
| 58789200   | ST771T 27S/830 PSU WB BK         | 23,5 W                  |
| 58792200   | ST771T 39S/PW930 WIA WB BK       | 31 W                    |
| 58795300   | ST771T 39S/PW930 DIA WB BK       | 31 W                    |
| 97748100   | ST780T 39S/827 PSU NB FG WH      | 33 W                    |
| 97749800   | ST780T 39S/830 PSU NB FG WH      | 33 W                    |
| 97750400   | ST780T 39S/840 PSU NB FG WH      | 33 W                    |
| 97751100   | ST780T 39S/930 PSU NB FG WH      | 31 W                    |
| 97752800   | ST780T 49S/827 PSU WB FG WH      | 38,5 W                  |
| 97754200   | ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | 38,5 W                  |
| 97755900   | ST780T 49S/830 PSU MB FG WH      | 38,5 W                  |
| 97756600   | ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH     | 38,5 W                  |
| 97760300   | ST780T 60S/830 PSU MB FG WH      | 50 W                    |
| 97761000   | ST780T 60S/840 PSU MB FG WH      | 50 W                    |
| 97745000   | ST780S 60S/827 DIA-VLC HMB BK    | 50 W                    |
| 97746700   | ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK    | 50 W                    |
| 97747400   | ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK | 50 W                    |
| 97701600   | ST770T 27S/930 PSU MB FG SI      | 23 W                    |
| 97705400   | ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI    | 23 W                    |
| 97707800   | ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI    | 23,5 W                  |
| 97757300   | ST780T 49S/930 PSU MB FG SI      | 39 W                    |
| 97758000   | ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI    | 39 W                    |
| 97759700   | ST780T 60S/827 PSU WB FG SI      | 50 W                    |
| 97673600   | ST770S 17S/827 PSU WB FG WH      | 14,4 W                  |
| 97674300   | ST770S 17S/830 PSU MB FG WH      | 14,4 W                  |
| 97675000   | ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH     | 14,4 W                  |
| 97676700   | ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH  | 23,5 W                  |
| 97677400   | ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH  | 23,5 W                  |
| 97678100   | ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH | 23,5 W                  |
| 97686600   | ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH   | 31 W                    |
| 97697200   | ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH | 19 W                    |
| 97706100   | ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | 18,8 W                  |
| 97679800   | ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI  | 31,5 W                  |
| 97680400   | ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI  | 31,5 W                  |
| 97681100   | ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI | 29,5 W                  |
| 97719100   | ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH | 38,5 W                  |
| 97753500   | ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK | 38,5 W                  |

| Order Code | Full Product Name                | Consommation électrique |
|------------|----------------------------------|-------------------------|
| 97683500   | ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK | 32 W                    |
| 97684200   | ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK | 30 W                    |
| 97692700   | ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | 39 W                    |
| 97739900   | ST780S 39S/827 PSU NB FG WH      | 33 W                    |
| 97740500   | ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH  | 38,5 W                  |
| 97741200   | ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH  | 38,5 W                  |
| 97742900   | ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH | 38,5 W                  |
| 97694100   | ST770T 20S/830 PSU NB FG WH      | 20,5 W                  |
| 97695800   | ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | 23,5 W                  |
| 97696500   | ST770T 27S/827 PSU WB FG WH      | 23,5 W                  |
| 97698900   | ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | 23,5 W                  |
| 97699600   | ST770T 27S/830 PSU MB FG WH      | 23,5 W                  |
| 97700900   | ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH     | 23,5 W                  |
| 97709200   | ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | 31,5 W                  |
| 97710800   | ST770T 39S/827 PSU WB FG WH      | 31,5 W                  |
| 97712200   | ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | 31,5 W                  |

| Order Code | Full Product Name               | Consommation électrique |
|------------|---------------------------------|-------------------------|
| 97713900   | ST770T 39S/830 PSU MB FG WH     | 31,5 W                  |
| 97714600   | ST770T 39S/840 PSU MB FG WH     | 29,5 W                  |
| 97693400   | ST770T 17S/930 PSU MB FG BK     | 14 W                    |
| 97702300   | ST770T 27S/CH PSU MB FG BK      | 23,5 W                  |
| 97703000   | ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK     | 35 W                    |
| 97704700   | ST770T 27S/FR PSU MB FG BK      | 32,5 W                  |
| 97708500   | ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK    | 29 W                    |
| 97715300   | ST770T 39S/930 PSU MB FG BK     | 31 W                    |
| 97716000   | ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK   | 35 W                    |
| 97717700   | ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK   | 31 W                    |
| 58790800   | ST771T 27S/830 PSU WB SI        | 23,5 W                  |
| 58793900   | ST771T 39S/PW930 WIA WB SI      | 31 W                    |
| 58796000   | ST771T 39S/PW930 DIA WB SI      | 31 W                    |
| 97743600   | ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH   | 39 W                    |
| 97744300   | ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH | 39 W                    |

Commandes et gradation

| Order Code | Full Product Name                 | Variation de l'intensité lumineuse |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 97711500   | ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI  | DALI                               |
| 96207400   | ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH  | Non                                |
| 96222700   | ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH  | Non                                |
| 97653800   | ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH     | Non                                |
| 97654500   | ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH     | Non                                |
| 97658300   | ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH     | Non                                |
| 97659000   | ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH    | Non                                |
| 97660600   | ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH     | Non                                |
| 97661300   | ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH      | Non                                |
| 97662000   | ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH     | Non                                |
| 97663700   | ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH      | Non                                |
| 97664400   | ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH   | Non                                |
| 97665100   | ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH   | Non                                |
| 97666800   | ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH    | Non                                |
| 97667500   | ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH     | Non                                |
| 97668200   | ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH     | Non                                |
| 97669900   | ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH    | Non                                |
| 58788500   | ST771T 27S/830 PSU WB WH          | Non                                |
| 58791500   | ST771T 39S/PW930 WIA WB WH        | Oui                                |
| 58794600   | ST771T 39S/PW930 DIA WB WH        | Oui                                |
| 97682800   | ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK     | DALI                               |
| 97655200   | ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK | DALI                               |
| 97656900   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK | DALI                               |
| 97657600   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK | DALI                               |
| 97724500   | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH       | DALI                               |
| 97725200   | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH       | DALI                               |
| 97726900   | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH       | DALI                               |
| 97727600   | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH       | DALI                               |
| 97728300   | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH      | DALI                               |
| 97729000   | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH       | DALI                               |
| 97730600   | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH        | DALI                               |

| Order Code | Full Product Name                | Variation de l'intensité lumineuse |
|------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 97731300   | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH      | DALI                               |
| 97732000   | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH       | DALI                               |
| 97735100   | ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH     | DALI                               |
| 97736800   | ST770X 39S/830 DIA MB FG WH      | DALI                               |
| 97737500   | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH      | DALI                               |
| 97733700   | ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK    | DALI                               |
| 97734400   | ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK    | DALI                               |
| 58789200   | ST771T 27S/830 PSU WB BK         | Non                                |
| 58792200   | ST771T 39S/PW930 WIA WB BK       | Oui                                |
| 58795300   | ST771T 39S/PW930 DIA WB BK       | Oui                                |
| 97748100   | ST780T 39S/827 PSU NB FG WH      | Non                                |
| 97749800   | ST780T 39S/830 PSU NB FG WH      | Non                                |
| 97750400   | ST780T 39S/840 PSU NB FG WH      | Non                                |
| 97751100   | ST780T 39S/930 PSU NB FG WH      | Non                                |
| 97752800   | ST780T 49S/827 PSU WB FG WH      | Non                                |
| 97754200   | ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | DALI                               |
| 97755900   | ST780T 49S/830 PSU MB FG WH      | Non                                |
| 97756600   | ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH     | Non                                |
| 97760300   | ST780T 60S/830 PSU MB FG WH      | Non                                |
| 97761000   | ST780T 60S/840 PSU MB FG WH      | Non                                |
| 97745000   | ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK    | DALI                               |
| 97746700   | ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK    | DALI                               |
| 97747400   | ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK | DALI                               |
| 97701600   | ST770T 27S/930 PSU MB FG SI      | Non                                |
| 97705400   | ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI    | Non                                |
| 97707800   | ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI    | Non                                |
| 97757300   | ST780T 49S/930 PSU MB FG SI      | Non                                |
| 97758000   | ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI    | Non                                |
| 97759700   | ST780T 60S/827 PSU WB FG SI      | Non                                |
| 97673600   | ST770S 17S/827 PSU WB FG WH      | Non                                |
| 97674300   | ST770S 17S/830 PSU MB FG WH      | Non                                |

| Order Code | Full Product Name                | Variation de l'intensité lumineuse |
|------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 97675000   | ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH     | Non                                |
| 97676700   | ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH  | DALI                               |
| 97677400   | ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH  | DALI                               |
| 97678100   | ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH | DALI                               |
| 97686600   | ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH   | Non                                |
| 97697200   | ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH | DALI                               |
| 97706100   | ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | DALI                               |
| 97679800   | ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI  | DALI                               |
| 97680400   | ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI  | DALI                               |
| 97681100   | ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI | DALI                               |
| 97719100   | ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH | DALI                               |
| 97753500   | ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK | DALI                               |
| 97683500   | ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK | DALI                               |
| 97684200   | ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK | DALI                               |
| 97692700   | ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | DALI                               |
| 97739900   | ST780S 39S/827 PSU NB FG WH      | Non                                |
| 97740500   | ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH  | DALI                               |
| 97741200   | ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH  | DALI                               |
| 97742900   | ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH | DALI                               |
| 97694100   | ST770T 20S/830 PSU NB FG WH      | Non                                |
| 97695800   | ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | DALI                               |
| 97696500   | ST770T 27S/827 PSU WB FG WH      | Non                                |

| Order Code | Full Product Name               | Variation de l'intensité lumineuse |
|------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 97698900   | ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH | DALI                               |
| 97699600   | ST770T 27S/830 PSU MB FG WH     | Non                                |
| 97700900   | ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH    | Non                                |
| 97709200   | ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH | DALI                               |
| 97710800   | ST770T 39S/827 PSU WB FG WH     | Non                                |
| 97712200   | ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH | DALI                               |
| 97713900   | ST770T 39S/830 PSU MB FG WH     | Non                                |
| 97714600   | ST770T 39S/840 PSU MB FG WH     | Non                                |
| 97693400   | ST770T 17S/930 PSU MB FG BK     | Non                                |
| 97702300   | ST770T 27S/CH PSU MB FG BK      | Non                                |
| 97703000   | ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK     | Non                                |
| 97704700   | ST770T 27S/FR PSU MB FG BK      | Non                                |
| 97708500   | ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK    | Non                                |
| 97715300   | ST770T 39S/930 PSU MB FG BK     | Non                                |
| 97716000   | ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK   | Non                                |
| 97717700   | ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK   | Non                                |
| 58790800   | ST771T 27S/830 PSU WB SI        | Non                                |
| 58793900   | ST771T 39S/PW930 WIA WB SI      | Oui                                |
| 58796000   | ST771T 39S/PW930 DIA WB SI      | Oui                                |
| 97743600   | ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH   | DALI                               |
| 97744300   | ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH | DALI                               |

Mécanique et boîtier

| Order Code | Full Product Name                 | Couleur du corps |
|------------|-----------------------------------|------------------|
| 97711500   | ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI  | Argent           |
| 96207400   | ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH  | Blanc            |
| 96222700   | ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH  | Blanc            |
| 97653800   | ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH     | Blanc            |
| 97654500   | ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH     | Blanc            |
| 97658300   | ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH     | Blanc            |
| 97659000   | ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH    | Blanc            |
| 97660600   | ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH     | Blanc            |
| 97661300   | ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH      | Blanc            |
| 97662000   | ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH     | Blanc            |
| 97663700   | ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH      | Blanc            |
| 97664400   | ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH   | Blanc            |
| 97665100   | ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH   | Blanc            |
| 97666800   | ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH    | Blanc            |
| 97667500   | ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH     | Blanc            |
| 97668200   | ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH     | Blanc            |
| 97669900   | ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH    | Blanc            |
| 58788500   | ST771T 27S/830 PSU WB WH          | Blanc RAL 9003   |
| 58791500   | ST771T 39S/PW930 WIA WB WH        | Blanc RAL 9003   |
| 58794600   | ST771T 39S/PW930 DIA WB WH        | Blanc RAL 9003   |
| 97682800   | ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK     | Noir             |
| 97655200   | ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK | Noir             |
| 97656900   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK | Noir             |
| 97657600   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK | Noir             |
| 97724500   | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH       | Blanc            |

| Order Code | Full Product Name               | Couleur du corps |
|------------|---------------------------------|------------------|
| 97725200   | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH     | Blanc            |
| 97726900   | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH     | Blanc            |
| 97727600   | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH     | Blanc            |
| 97728300   | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH    | Blanc            |
| 97729000   | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH     | Blanc            |
| 97730600   | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH      | Blanc            |
| 97731300   | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH     | Blanc            |
| 97732000   | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH      | Blanc            |
| 97735100   | ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH    | Blanc            |
| 97736800   | ST770X 39S/830 DIA MB FG WH     | Blanc            |
| 97737500   | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH     | Blanc            |
| 97733700   | ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK   | Noir             |
| 97734400   | ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK   | Noir             |
| 58789200   | ST771T 27S/830 PSU WB BK        | Noir RAL 9004    |
| 58792200   | ST771T 39S/PW930 WIA WB BK      | Noir RAL 9004    |
| 58795300   | ST771T 39S/PW930 DIA WB BK      | Noir RAL 9004    |
| 97748100   | ST780T 39S/827 PSU NB FG WH     | Blanc            |
| 97749800   | ST780T 39S/830 PSU NB FG WH     | Blanc            |
| 97750400   | ST780T 39S/840 PSU NB FG WH     | Blanc            |
| 97751100   | ST780T 39S/930 PSU NB FG WH     | Blanc            |
| 97752800   | ST780T 49S/827 PSU WB FG WH     | Blanc            |
| 97754200   | ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH | Blanc            |
| 97755900   | ST780T 49S/830 PSU MB FG WH     | Blanc            |
| 97756600   | ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH    | Blanc            |
| 97760300   | ST780T 60S/830 PSU MB FG WH     | Blanc            |

| Order Code | Full Product Name                | Couleur du corps |
|------------|----------------------------------|------------------|
| 97761000   | ST780T 60S/840 PSU MB FG WH      | Blanc            |
| 97745000   | ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK    | Noir             |
| 97746700   | ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK    | Noir             |
| 97747400   | ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK | Noir             |
| 97701600   | ST770T 27S/930 PSU MB FG SI      | Argent           |
| 97705400   | ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI    | Argent           |
| 97707800   | ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI    | Argent           |
| 97757300   | ST780T 49S/930 PSU MB FG SI      | Argent           |
| 97758000   | ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI    | Argent           |
| 97759700   | ST780T 60S/827 PSU WB FG SI      | Argent           |
| 97673600   | ST770S 17S/827 PSU WB FG WH      | Blanc            |
| 97674300   | ST770S 17S/830 PSU MB FG WH      | Blanc            |
| 97675000   | ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH     | Blanc            |
| 97676700   | ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH  | Blanc            |
| 97677400   | ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH  | Blanc            |
| 97678100   | ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH | Blanc            |
| 97686600   | ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH   | Blanc            |
| 97697200   | ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH | Blanc            |
| 97706100   | ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Blanc            |
| 97679800   | ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI  | Argent           |
| 97680400   | ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI  | Argent           |
| 97681100   | ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI | Argent           |
| 97719100   | ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH | Blanc            |
| 97753500   | ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK | Noir             |
| 97683500   | ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK | Noir             |
| 97684200   | ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK | Noir             |
| 97692700   | ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Blanc            |
| 97739900   | ST780S 39S/827 PSU NB FG WH      | Blanc            |

| Order Code | Full Product Name                | Couleur du corps |
|------------|----------------------------------|------------------|
| 97740500   | ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH  | Blanc            |
| 97741200   | ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH  | Blanc            |
| 97742900   | ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH | Blanc            |
| 97694100   | ST770T 20S/830 PSU NB FG WH      | Blanc            |
| 97695800   | ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | Blanc            |
| 97696500   | ST770T 27S/827 PSU WB FG WH      | Blanc            |
| 97698900   | ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | Blanc            |
| 97699600   | ST770T 27S/830 PSU MB FG WH      | Blanc            |
| 97700900   | ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH     | Blanc            |
| 97709200   | ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | Blanc            |
| 97710800   | ST770T 39S/827 PSU WB FG WH      | Blanc            |
| 97712200   | ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | Blanc            |
| 97713900   | ST770T 39S/830 PSU MB FG WH      | Blanc            |
| 97714600   | ST770T 39S/840 PSU MB FG WH      | Blanc            |
| 97693400   | ST770T 17S/930 PSU MB FG BK      | Noir             |
| 97702300   | ST770T 27S/CH PSU MB FG BK       | Noir             |
| 97703000   | ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK      | Noir             |
| 97704700   | ST770T 27S/FR PSU MB FG BK       | Noir             |
| 97708500   | ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK     | Noir             |
| 97715300   | ST770T 39S/930 PSU MB FG BK      | Noir             |
| 97716000   | ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK    | Noir             |
| 97717700   | ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK    | Noir             |
| 58790800   | ST771T 27S/830 PSU WB SI         | Argent RAL 9006  |
| 58793900   | ST771T 39S/PW930 WIA WB SI       | Argent RAL 9006  |
| 58796000   | ST771T 39S/PW930 DIA WB SI       | Argent RAL 9006  |
| 97743600   | ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH    | Blanc            |
| 97744300   | ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Blanc            |

Approbation et application

| Order Code | Full Product Name                | Classe de protection CEI |
|------------|----------------------------------|--------------------------|
| 97711500   | ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI | Classe de sécurité II    |
| 96207400   | ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH | Classe de sécurité II    |
| 96222700   | ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH | Classe de sécurité II    |
| 97653800   | ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH    | Classe de sécurité II    |
| 97654500   | ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH    | Classe de sécurité II    |
| 97658300   | ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH    | Classe de sécurité II    |
| 97659000   | ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH   | Classe de sécurité II    |
| 97660600   | ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH    | Classe de sécurité II    |
| 97661300   | ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH     | Classe de sécurité II    |
| 97662000   | ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH    | Classe de sécurité II    |
| 97663700   | ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH     | Classe de sécurité II    |
| 97664400   | ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH  | Classe de sécurité II    |
| 97665100   | ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH  | Classe de sécurité II    |
| 97666800   | ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH   | Classe de sécurité II    |
| 97667500   | ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH    | Classe de sécurité II    |
| 97668200   | ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH    | Classe de sécurité II    |
| 97669900   | ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH   | Classe de sécurité II    |
| 58788500   | ST771T 27S/830 PSU WB WH         | Classe de sécurité II    |
| 58791500   | ST771T 39S/PW930 WIA WB WH       | Classe de sécurité II    |
| 58794600   | ST771T 39S/PW930 DIA WB WH       | Classe de sécurité II    |

| Order Code | Full Product Name                 | Classe de protection CEI |
|------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 97682800   | ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK     | Classe de sécurité II    |
| 97655200   | ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK | Classe de sécurité II    |
| 97656900   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK | Classe de sécurité II    |
| 97657600   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK | Classe de sécurité II    |
| 97724500   | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH       | Classe de sécurité I     |
| 97725200   | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH       | Classe de sécurité I     |
| 97726900   | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH       | Classe de sécurité I     |
| 97727600   | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH       | Classe de sécurité I     |
| 97728300   | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH      | Classe de sécurité I     |
| 97729000   | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH       | Classe de sécurité I     |
| 97730600   | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH        | Classe de sécurité I     |
| 97731300   | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH       | Classe de sécurité I     |
| 97732000   | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH        | Classe de sécurité I     |
| 97735100   | ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH      | Classe de sécurité I     |
| 97736800   | ST770X 39S/830 DIA MB FG WH       | Classe de sécurité I     |
| 97737500   | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH       | Classe de sécurité I     |
| 97733700   | ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK     | Classe de sécurité I     |
| 97734400   | ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK     | Classe de sécurité I     |
| 58789200   | ST771T 27S/830 PSU WB BK          | Classe de sécurité II    |
| 58792200   | ST771T 39S/PW930 WIA WB BK        | Classe de sécurité II    |

| Order Code | Full Product Name                | Classe de protection CEI |
|------------|----------------------------------|--------------------------|
| 58795300   | ST771T 39S/PW930 DIA WB BK       | Classe de sécurité II    |
| 97748100   | ST780T 39S/827 PSU NB FG WH      | Classe de sécurité II    |
| 97749800   | ST780T 39S/830 PSU NB FG WH      | Classe de sécurité II    |
| 97750400   | ST780T 39S/840 PSU NB FG WH      | Classe de sécurité II    |
| 97751100   | ST780T 39S/930 PSU NB FG WH      | Classe de sécurité II    |
| 97752800   | ST780T 49S/827 PSU WB FG WH      | Classe de sécurité II    |
| 97754200   | ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | Classe de sécurité II    |
| 97755900   | ST780T 49S/830 PSU MB FG WH      | Classe de sécurité II    |
| 97756600   | ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH     | Classe de sécurité II    |
| 97760300   | ST780T 60S/830 PSU MB FG WH      | Classe de sécurité II    |
| 97761000   | ST780T 60S/840 PSU MB FG WH      | Classe de sécurité II    |
| 97745000   | ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK    | Classe de sécurité II    |
| 97746700   | ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK    | Classe de sécurité II    |
| 97747400   | ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK | Classe de sécurité II    |
| 97701600   | ST770T 27S/930 PSU MB FG SI      | Classe de sécurité II    |
| 97705400   | ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI    | Classe de sécurité II    |
| 97707800   | ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI    | Classe de sécurité II    |
| 97757300   | ST780T 49S/930 PSU MB FG SI      | Classe de sécurité II    |
| 97758000   | ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI    | Classe de sécurité II    |
| 97759700   | ST780T 60S/827 PSU WB FG SI      | Classe de sécurité II    |
| 97673600   | ST770S 17S/827 PSU WB FG WH      | Classe de sécurité II    |
| 97674300   | ST770S 17S/830 PSU MB FG WH      | Classe de sécurité II    |
| 97675000   | ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH     | Classe de sécurité II    |
| 97676700   | ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH  | Classe de sécurité II    |
| 97677400   | ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH  | Classe de sécurité II    |
| 97678100   | ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH | Classe de sécurité II    |
| 97686600   | ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH   | Classe de sécurité II    |
| 97697200   | ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH | Classe de sécurité II    |
| 97706100   | ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Classe de sécurité II    |
| 97679800   | ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI  | Classe de sécurité II    |
| 97680400   | ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI  | Classe de sécurité II    |
| 97681100   | ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI | Classe de sécurité II    |
| 97719100   | ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH | Classe de sécurité II    |

| Order Code | Full Product Name                | Classe de protection CEI |
|------------|----------------------------------|--------------------------|
| 97753500   | ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK | Classe de sécurité II    |
| 97683500   | ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK | Classe de sécurité II    |
| 97684200   | ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK | Classe de sécurité II    |
| 97692700   | ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Classe de sécurité II    |
| 97739900   | ST780S 39S/827 PSU NB FG WH      | Classe de sécurité II    |
| 97740500   | ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH  | Classe de sécurité II    |
| 97741200   | ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH  | Classe de sécurité II    |
| 97742900   | ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH | Classe de sécurité II    |
| 97694100   | ST770T 20S/830 PSU NB FG WH      | Classe de sécurité II    |
| 97695800   | ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | Classe de sécurité II    |
| 97696500   | ST770T 27S/827 PSU WB FG WH      | Classe de sécurité II    |
| 97698900   | ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | Classe de sécurité II    |
| 97699600   | ST770T 27S/830 PSU MB FG WH      | Classe de sécurité II    |
| 97700900   | ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH     | Classe de sécurité II    |
| 97709200   | ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | Classe de sécurité II    |
| 97710800   | ST770T 39S/827 PSU WB FG WH      | Classe de sécurité II    |
| 97712200   | ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | Classe de sécurité II    |
| 97713900   | ST770T 39S/830 PSU MB FG WH      | Classe de sécurité II    |
| 97714600   | ST770T 39S/840 PSU MB FG WH      | Classe de sécurité II    |
| 97693400   | ST770T 17S/930 PSU MB FG BK      | Classe de sécurité II    |
| 97702300   | ST770T 27S/CH PSU MB FG BK       | Classe de sécurité II    |
| 97703000   | ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK      | Classe de sécurité II    |
| 97704700   | ST770T 27S/FR PSU MB FG BK       | Classe de sécurité II    |
| 97708500   | ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK     | Classe de sécurité II    |
| 97715300   | ST770T 39S/930 PSU MB FG BK      | Classe de sécurité II    |
| 97716000   | ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK    | Classe de sécurité II    |
| 97717700   | ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK    | Classe de sécurité II    |
| 58790800   | ST771T 27S/830 PSU WB SI         | Classe de sécurité II    |
| 58793900   | ST771T 39S/PW930 WIA WB SI       | Classe de sécurité II    |
| 58796000   | ST771T 39S/PW930 DIA WB SI       | Classe de sécurité II    |
| 97743600   | ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH    | Classe de sécurité II    |
| 97744300   | ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Classe de sécurité II    |

Performances initiales

| Order Code | Full Product Name                | Chromaticité initiale |
|------------|----------------------------------|-----------------------|
| 97711500   | ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI | (0.434,0.403)<3       |
| 96207400   | ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH | (0.434,0.403)<3       |
| 96222700   | ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH | (0.434,0.403)<2       |
| 97653800   | ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH    | (0.434,0.403)<3       |
| 97654500   | ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH    | (0.434,0.403)<3       |
| 97658300   | ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH    | (0.434,0.403)<3       |
| 97659000   | ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH   | (0.382,0.380)<3       |
| 97660600   | ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH    | (0.434,0.403)<2       |
| 97661300   | ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH     | (0.458,0.410)<3       |
| 97662000   | ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH    | (0.457,0.385)<3       |
| 97663700   | ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH     | (0.343,0.331)<3       |
| 97664400   | ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH  | (0.422,0.386)<2       |
| 97665100   | ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH  | (0.422,0.386)<2       |
| 97666800   | ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH   | (0.478,0.382)<2       |
| 97667500   | ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH    | (0.458,0.410)<3       |

| Order Code | Full Product Name                 | Chromaticité initiale  |
|------------|-----------------------------------|------------------------|
| 97668200   | ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH     | (0.434,0.403)<3        |
| 97669900   | ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH    | (0.382,0.380)<3        |
| 58788500   | ST771T 27S/830 PSU WB WH          | (0.458, 0.410) SDCM <3 |
| 58791500   | ST771T 39S/PW930 WIA WB WH        | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 58794600   | ST771T 39S/PW930 DIA WB WH        | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 97682800   | ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK     | (0.434,0.403)<2        |
| 97655200   | ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK | (0.458,0.410)<3        |
| 97656900   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK | (0.434,0.403)<3        |
| 97657600   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK | (0.434,0.403)<3        |
| 97724500   | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH       | (0.434,0.403)<3        |
| 97725200   | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH       | (0.434,0.403)<3        |
| 97726900   | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH       | (0.458,0.410)<3        |
| 97727600   | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH       | (0.434,0.403)<3        |
| 97728300   | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH      | (0.382,0.380)<3        |
| 97729000   | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH       | (0.434,0.403)<2        |



| Order Code | Full Product Name                | Chromaticité initiale  |
|------------|----------------------------------|------------------------|
| 97730600   | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH       | (0.458,0.410)<3        |
| 97731300   | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH      | (0.457,0.385)<3        |
| 97732000   | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH       | (0.343,0.331)<3        |
| 97735100   | ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH     | (0.478,0.382)<2        |
| 97736800   | ST770X 39S/830 DIA MB FG WH      | (0.434,0.403)<3        |
| 97737500   | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH      | (0.434,0.403)<2        |
| 97733700   | ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK    | (0.422,0.386)<2        |
| 97734400   | ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK    | (0.422,0.386)<2        |
| 58789200   | ST771T 27S/830 PSU WB BK         | (0.458, 0.410) SDCM <3 |
| 58792200   | ST771T 39S/PW930 WIA WB BK       | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 58795300   | ST771T 39S/PW930 DIA WB BK       | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 97748100   | ST780T 39S/827 PSU NB FG WH      | (0.458,0.410)<3        |
| 97749800   | ST780T 39S/830 PSU NB FG WH      | (0.434,0.403)<3        |
| 97750400   | ST780T 39S/840 PSU NB FG WH      | (0.382,0.380)<3        |
| 97751100   | ST780T 39S/930 PSU NB FG WH      | (0.434,0.403)<2        |
| 97752800   | ST780T 49S/827 PSU WB FG WH      | (0.458,0.410)<3        |
| 97754200   | ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | (0.434,0.403)<3        |
| 97755900   | ST780T 49S/830 PSU MB FG WH      | (0.434,0.403)<3        |
| 97756600   | ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH     | (0.382,0.380)<3        |
| 97760300   | ST780T 60S/830 PSU MB FG WH      | (0.434,0.403)<3        |
| 97761000   | ST780T 60S/840 PSU MB FG WH      | (0.382,0.380)<3        |
| 97745000   | ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK    | (0.458,0.410)<3        |
| 97746700   | ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK    | (0.434,0.403)<3        |
| 97747400   | ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK | (0.382,0.380)<3        |
| 97701600   | ST770T 27S/930 PSU MB FG SI      | (0.434,0.403)<2        |
| 97705400   | ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI    | (0.422,0.386)<2        |
| 97707800   | ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI    | (0.422,0.386)<2        |
| 97757300   | ST780T 49S/930 PSU MB FG SI      | (0.434,0.403)<2        |
| 97758000   | ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI    | (0.422,0.386)<2        |
| 97759700   | ST780T 60S/827 PSU WB FG SI      | (0.458,0.410)<3        |
| 97673600   | ST770S 17S/827 PSU WB FG WH      | (0.458,0.410)<3        |
| 97674300   | ST770S 17S/830 PSU MB FG WH      | (0.434,0.403)<3        |
| 97675000   | ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH     | (0.382,0.380)<3        |
| 97676700   | ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH  | (0.458,0.410)<3        |
| 97677400   | ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH  | (0.434,0.403)<3        |
| 97678100   | ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH | (0.382,0.380)<3        |
| 97686600   | ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH   | (0.422,0.386)<2        |
| 97697200   | ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH | (0.434,0.403)<3        |

| Order Code | Full Product Name                | Chromaticité initiale  |
|------------|----------------------------------|------------------------|
| 97706100   | ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | (0.422,0.386)<2        |
| 97679800   | ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI  | (0.458,0.410)<3        |
| 97680400   | ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI  | (0.434,0.403)<3        |
| 97681100   | ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI | (0.382,0.380)<3        |
| 97719100   | ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH | (0.434,0.403)<3        |
| 97753500   | ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK | (0.434,0.403)<3        |
| 97683500   | ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK | (0.422,0.386)<2        |
| 97684200   | ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK | (0.422,0.386)<2        |
| 97692700   | ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | (0.422,0.386)<2        |
| 97739900   | ST780S 39S/827 PSU NB FG WH      | (0.458,0.410)<3        |
| 97740500   | ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH  | (0.458,0.410)<3        |
| 97741200   | ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH  | (0.434,0.403)<3        |
| 97742900   | ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH | (0.382,0.380)<3        |
| 97694100   | ST770T 20S/830 PSU NB FG WH      | (0.434,0.403)<3        |
| 97695800   | ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | (0.458,0.410)<3        |
| 97696500   | ST770T 27S/827 PSU WB FG WH      | (0.458,0.410)<3        |
| 97698900   | ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | (0.434,0.403)<3        |
| 97699600   | ST770T 27S/830 PSU MB FG WH      | (0.434,0.403)<3        |
| 97700900   | ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH     | (0.382,0.380)<3        |
| 97709200   | ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | (0.458,0.410)<3        |
| 97710800   | ST770T 39S/827 PSU WB FG WH      | (0.458,0.410)<3        |
| 97712200   | ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | (0.434,0.403)<3        |
| 97713900   | ST770T 39S/830 PSU MB FG WH      | (0.434,0.403)<3        |
| 97714600   | ST770T 39S/840 PSU MB FG WH      | (0.382,0.380)<3        |
| 97693400   | ST770T 17S/930 PSU MB FG BK      | (0.434,0.403)<2        |
| 97702300   | ST770T 27S/CH PSU MB FG BK       | (0.458,0.410)<3        |
| 97703000   | ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK      | (0.457,0.385)<3        |
| 97704700   | ST770T 27S/FR PSU MB FG BK       | (0.343,0.331)<3        |
| 97708500   | ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK     | (0.478,0.382)<2        |
| 97715300   | ST770T 39S/930 PSU MB FG BK      | (0.434,0.403)<2        |
| 97716000   | ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK    | (0.422,0.386)<2        |
| 97717700   | ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK    | (0.422,0.386)<2        |
| 58790800   | ST771T 27S/830 PSU WB SI         | (0.458, 0.410) SDCM <3 |
| 58793900   | ST771T 39S/PW930 WIA WB SI       | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 58796000   | ST771T 39S/PW930 DIA WB SI       | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 97743600   | ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH    | (0.434,0.403)<2        |
| 97744300   | ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | (0.422,0.386)<2        |

Durées de vie (conformes IES)

| Order Code | Full Product Name                | Mortalité du driver à 5 000h |
|------------|----------------------------------|------------------------------|
| 97711500   | ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI | -                            |
| 96207400   | ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH | 1 %                          |
| 96222700   | ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH | 1 %                          |
| 97653800   | ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH    | -                            |
| 97654500   | ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH    | -                            |
| 97658300   | ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH    | -                            |
| 97659000   | ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH   | -                            |
| 97660600   | ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH    | -                            |
| 97661300   | ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH     | -                            |
| 97662000   | ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH    | -                            |

| Order Code | Full Product Name               | Mortalité du driver à 5 000h |
|------------|---------------------------------|------------------------------|
| 97663700   | ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH    | -                            |
| 97664400   | ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH | -                            |
| 97665100   | ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH | -                            |
| 97666800   | ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH  | -                            |
| 97667500   | ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH   | -                            |
| 97668200   | ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH   | -                            |
| 97669900   | ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH  | -                            |
| 58788500   | ST771T 27S/830 PSU WB WH        | -                            |
| 58791500   | ST771T 39S/PW930 WIA WB WH      | -                            |
| 58794600   | ST771T 39S/PW930 DIA WB WH      | -                            |



| Order Code | Full Product Name                 | Mortalité du driver à 5 000h |
|------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 97682800   | ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK     | -                            |
| 97655200   | ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK | -                            |
| 97656900   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK | -                            |
| 97657600   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK | -                            |
| 97724500   | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH       | -                            |
| 97725200   | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH       | -                            |
| 97726900   | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH       | -                            |
| 97727600   | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH       | -                            |
| 97728300   | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH      | -                            |
| 97729000   | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH       | -                            |
| 97730600   | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH        | -                            |
| 97731300   | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH       | -                            |
| 97732000   | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH        | -                            |
| 97735100   | ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH      | -                            |
| 97736800   | ST770X 39S/830 DIA MB FG WH       | -                            |
| 97737500   | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH       | -                            |
| 97733700   | ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK     | -                            |
| 97734400   | ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK     | -                            |
| 58789200   | ST771T 27S/830 PSU WB BK          | -                            |
| 58792200   | ST771T 39S/PW930 WIA WB BK        | -                            |
| 58795300   | ST771T 39S/PW930 DIA WB BK        | -                            |
| 97748100   | ST780T 39S/827 PSU NB FG WH       | -                            |
| 97749800   | ST780T 39S/830 PSU NB FG WH       | -                            |
| 97750400   | ST780T 39S/840 PSU NB FG WH       | -                            |
| 97751100   | ST780T 39S/930 PSU NB FG WH       | -                            |
| 97752800   | ST780T 49S/827 PSU WB FG WH       | -                            |
| 97754200   | ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH   | -                            |
| 97755900   | ST780T 49S/830 PSU MB FG WH       | -                            |
| 97756600   | ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH      | -                            |
| 97760300   | ST780T 60S/830 PSU MB FG WH       | -                            |
| 97761000   | ST780T 60S/840 PSU MB FG WH       | -                            |
| 97745000   | ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK     | -                            |
| 97746700   | ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK     | -                            |
| 97747400   | ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK  | -                            |
| 97701600   | ST770T 27S/930 PSU MB FG SI       | -                            |
| 97705400   | ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI     | -                            |
| 97707800   | ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI     | -                            |
| 97757300   | ST780T 49S/930 PSU MB FG SI       | -                            |
| 97758000   | ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI     | -                            |
| 97759700   | ST780T 60S/827 PSU WB FG SI       | -                            |
| 97673600   | ST770S 17S/827 PSU WB FG WH       | -                            |
| 97674300   | ST770S 17S/830 PSU MB FG WH       | -                            |
| 97675000   | ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH      | -                            |

| Order Code | Full Product Name                | Mortalité du driver à 5 000h |
|------------|----------------------------------|------------------------------|
| 97676700   | ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH  | -                            |
| 97677400   | ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH  | -                            |
| 97678100   | ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH | -                            |
| 97686600   | ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH   | -                            |
| 97697200   | ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH | -                            |
| 97706100   | ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | -                            |
| 97679800   | ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI  | -                            |
| 97680400   | ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI  | -                            |
| 97681100   | ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI | -                            |
| 97719100   | ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH | -                            |
| 97753500   | ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK | -                            |
| 97683500   | ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK | -                            |
| 97684200   | ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK | -                            |
| 97692700   | ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | -                            |
| 97739900   | ST780S 39S/827 PSU NB FG WH      | -                            |
| 97740500   | ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH  | -                            |
| 97741200   | ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH  | -                            |
| 97742900   | ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH | -                            |
| 97694100   | ST770T 20S/830 PSU NB FG WH      | -                            |
| 97695800   | ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | -                            |
| 97696500   | ST770T 27S/827 PSU WB FG WH      | -                            |
| 97698900   | ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | -                            |
| 97699600   | ST770T 27S/830 PSU MB FG WH      | -                            |
| 97700900   | ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH     | -                            |
| 97709200   | ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | -                            |
| 97710800   | ST770T 39S/827 PSU WB FG WH      | -                            |
| 97712200   | ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | -                            |
| 97713900   | ST770T 39S/830 PSU MB FG WH      | -                            |
| 97714600   | ST770T 39S/840 PSU MB FG WH      | -                            |
| 97693400   | ST770T 17S/930 PSU MB FG BK      | -                            |
| 97702300   | ST770T 27S/CH PSU MB FG BK       | -                            |
| 97703000   | ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK      | -                            |
| 97704700   | ST770T 27S/FR PSU MB FG BK       | -                            |
| 97708500   | ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK     | -                            |
| 97715300   | ST770T 39S/930 PSU MB FG BK      | -                            |
| 97716000   | ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK    | -                            |
| 97717700   | ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK    | -                            |
| 58790800   | ST771T 27S/830 PSU WB SI         | -                            |
| 58793900   | ST771T 39S/PW930 WIA WB SI       | -                            |
| 58796000   | ST771T 39S/PW930 DIA WB SI       | -                            |
| 97743600   | ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH    | -                            |
| 97744300   | ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | -                            |

Conditions d'application

| Order Code | Full Product Name                | Niveau de gradation maximal | Convient pour la commutation aléatoire |
|------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 97711500   | ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI | 1%                          | Non                                    |
| 96207400   | ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH | -                           | Non                                    |

| Order Code | Full Product Name                | Niveau de gradation maximal | Convient pour la commutation aléatoire |
|------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 96222700   | ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH | -                           | Non                                    |
| 97653800   | ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH    | Non applicable              | Non                                    |

| Order Code | Full Product Name                 | Niveau de gradation maximal | Convient pour la commutation aléatoire |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 97654500   | ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH     | Non applicable              | Non                                    |
| 97658300   | ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH     | Non applicable              | Non                                    |
| 97659000   | ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH    | Non applicable              | Non                                    |
| 97660600   | ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH     | Non applicable              | Non                                    |
| 97661300   | ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH      | Non applicable              | Non                                    |
| 97662000   | ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH     | Non applicable              | Non                                    |
| 97663700   | ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH      | Non applicable              | Non                                    |
| 97664400   | ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH   | Non applicable              | Non                                    |
| 97665100   | ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH   | Non applicable              | Non                                    |
| 97666800   | ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH    | Non applicable              | Non                                    |
| 97667500   | ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH     | Non applicable              | Non                                    |
| 97668200   | ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH     | Non applicable              | Non                                    |
| 97669900   | ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH    | Non applicable              | Non                                    |
| 58788500   | ST771T 27S/830 PSU WB WH          | -                           | Non applicable                         |
| 58791500   | ST771T 39S/PW930 WIA WB WH        | -                           | Non applicable                         |
| 58794600   | ST771T 39S/PW930 DIA WB WH        | -                           | Non applicable                         |
| 97682800   | ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK     | 1%                          | Non                                    |
| 97655200   | ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK | 1%                          | Non                                    |
| 97656900   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK | 1%                          | Non                                    |
| 97657600   | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK | 1%                          | Non                                    |
| 97724500   | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH       | 1%                          | Non                                    |
| 97725200   | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH       | 1%                          | Non                                    |
| 97726900   | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH       | 1%                          | Non                                    |
| 97727600   | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH       | 1%                          | Non                                    |
| 97728300   | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH      | 1%                          | Non                                    |
| 97729000   | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH       | 1%                          | Non                                    |
| 97730600   | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH        | 1%                          | Non                                    |
| 97731300   | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH       | 1%                          | Non                                    |
| 97732000   | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH        | 1%                          | Non                                    |
| 97735100   | ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH      | 1%                          | Non                                    |
| 97736800   | ST770X 39S/830 DIA MB FG WH       | 1%                          | Non                                    |
| 97737500   | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH       | 1%                          | Non                                    |
| 97733700   | ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK     | 1%                          | Non                                    |
| 97734400   | ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK     | 1%                          | Non                                    |
| 58789200   | ST771T 27S/830 PSU WB BK          | -                           | Non applicable                         |
| 58792200   | ST771T 39S/PW930 WIA WB BK        | -                           | Non applicable                         |
| 58795300   | ST771T 39S/PW930 DIA WB BK        | -                           | Non applicable                         |
| 97748100   | ST780T 39S/827 PSU NB FG WH       | Non applicable              | Non                                    |
| 97749800   | ST780T 39S/830 PSU NB FG WH       | Non applicable              | Non                                    |
| 97750400   | ST780T 39S/840 PSU NB FG WH       | Non applicable              | Non                                    |
| 97751100   | ST780T 39S/930 PSU NB FG WH       | Non applicable              | Non                                    |
| 97752800   | ST780T 49S/827 PSU WB FG WH       | Non applicable              | Non                                    |
| 97754200   | ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH   | 1%                          | Non                                    |
| 97755900   | ST780T 49S/830 PSU MB FG WH       | Non applicable              | Non                                    |
| 97756600   | ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH      | Non applicable              | Non                                    |

| Order Code | Full Product Name                | Niveau de gradation maximal | Convient pour la commutation aléatoire |
|------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 97760300   | ST780T 60S/830 PSU MB FG WH      | Non applicable              | Non                                    |
| 97761000   | ST780T 60S/840 PSU MB FG WH      | Non applicable              | Non                                    |
| 97745000   | ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK    | 1%                          | Non                                    |
| 97746700   | ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK    | 1%                          | Non                                    |
| 97747400   | ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK | 1%                          | Non                                    |
| 97701600   | ST770T 27S/930 PSU MB FG SI      | Non applicable              | Non                                    |
| 97705400   | ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI    | Non applicable              | Non                                    |
| 97707800   | ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI    | Non applicable              | Non                                    |
| 97757300   | ST780T 49S/930 PSU MB FG SI      | Non applicable              | Non                                    |
| 97758000   | ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI    | Non applicable              | Non                                    |
| 97759700   | ST780T 60S/827 PSU WB FG SI      | Non applicable              | Non                                    |
| 97673600   | ST770S 17S/827 PSU WB FG WH      | Non applicable              | Non                                    |
| 97674300   | ST770S 17S/830 PSU MB FG WH      | Non applicable              | Non                                    |
| 97675000   | ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH     | Non applicable              | Non                                    |
| 97676700   | ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH  | 1%                          | Non                                    |
| 97677400   | ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH  | 1%                          | Non                                    |
| 97678100   | ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH | 1%                          | Non                                    |
| 97686600   | ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH   | Non applicable              | Non                                    |
| 97697200   | ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH | 1%                          | Non                                    |
| 97706100   | ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | 1%                          | Non                                    |
| 97679800   | ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI  | 1%                          | Non                                    |
| 97680400   | ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI  | 1%                          | Non                                    |
| 97681100   | ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI | 1%                          | Non                                    |
| 97719100   | ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH | 1%                          | Non                                    |
| 97753500   | ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK | 1%                          | Non                                    |
| 97683500   | ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK | 1%                          | Non                                    |
| 97684200   | ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK | 1%                          | Non                                    |
| 97692700   | ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | 1%                          | Non                                    |
| 97739900   | ST780S 39S/827 PSU NB FG WH      | Non applicable              | Non                                    |
| 97740500   | ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH  | 1%                          | Non                                    |
| 97741200   | ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH  | 1%                          | Non                                    |
| 97742900   | ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH | 1%                          | Non                                    |
| 97694100   | ST770T 20S/830 PSU NB FG WH      | Non applicable              | Non                                    |
| 97695800   | ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | 1%                          | Non                                    |
| 97696500   | ST770T 27S/827 PSU WB FG WH      | Non applicable              | Non                                    |
| 97698900   | ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | 1%                          | Non                                    |
| 97699600   | ST770T 27S/830 PSU MB FG WH      | Non applicable              | Non                                    |
| 97700900   | ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH     | Non applicable              | Non                                    |
| 97709200   | ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | 1%                          | Non                                    |

| Order Code | Full Product Name               | Niveau de gradation maximal | Convient pour la commutation aléatoire |
|------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 97710800   | ST770T 39S/827 PSU WB FG WH     | Non applicable              | Non                                    |
| 97712200   | ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH | 1%                          | Non                                    |
| 97713900   | ST770T 39S/830 PSU MB FG WH     | Non applicable              | Non                                    |
| 97714600   | ST770T 39S/840 PSU MB FG WH     | Non applicable              | Non                                    |
| 97693400   | ST770T 17S/930 PSU MB FG BK     | Non applicable              | Non                                    |
| 97702300   | ST770T 27S/CH PSU MB FG BK      | Non applicable              | Non                                    |
| 97703000   | ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK     | Non applicable              | Non                                    |
| 97704700   | ST770T 27S/FR PSU MB FG BK      | Non applicable              | Non                                    |
| 97708500   | ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK    | Non applicable              | Non                                    |

| Order Code | Full Product Name               | Niveau de gradation maximal | Convient pour la commutation aléatoire |
|------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 97715300   | ST770T 39S/930 PSU MB FG BK     | Non applicable              | Non                                    |
| 97716000   | ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK   | Non applicable              | Non                                    |
| 97717700   | ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK   | Non applicable              | Non                                    |
| 58790800   | ST771T 27S/830 PSU WB SI        | -                           | Non applicable                         |
| 58793900   | ST771T 39S/PW930 WIA WB SI      | -                           | Non applicable                         |
| 58796000   | ST771T 39S/PW930 DIA WB SI      | -                           | Non applicable                         |
| 97743600   | ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH   | 1%                          | Non                                    |
| 97744300   | ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH | 1%                          | Non                                    |

