



Copenhagen gen2 LED, stor och megastor – tidslös design och framtidssäkrad teknik

Copenhagen LED gen2, stor och megastor

Copenhagen LED gen2, stor och megastor, utformades i samarbete med stadsarkitektkontoret i Köpenhamn på 1960-talet i syfte att göra staden mer estetiskt tilltalande med hjälp av belysning. Den här armaturen med tidslös design finns i stor och en megastor storlek, vilket säkerställer att armatur- och stolpformaten är välbalanserade och att installationen smälter in i omgivningen på ett harmoniskt sätt. En mängd olika typer av upphängningar finns, vilket möjliggör många olika monteringsalternativ och ger maximal flexibilitet för installationen. Tack vare den inbyggda Philips Ledgine-optimerade LED-plattformen och det breda sortimentet med tillämpningsanpassad optik ger Copenhagen gen2 LED, stor och megastor, rätt mängd ljus i rätt riktning på gatan, vilket ger ytterligare energibesparingar. Armaturen levereras med en eller två Philips SR-uttag (System Ready) som gör armaturen framtidssäkrad. Detta innebär att Copenhagen City LED gen2, stora och megastora, är förberedda för att parkopplas med både fristående och avancerade kontroll- och belysningsprogram, till exempel Interact City från Signify. Utöver det här är varje enskild armatur unikt identifierbar tack vare Philips serviceetikett. Du behöver bara skanna av QR-koden som finns på insidan av armaturstolpens lucka eller direkt på armaturen så får du omedelbar åtkomst till armaturens konfigurering. Detta gör att både underhålls- och programmeringsarbeten går snabbare och enklare att utföra, och du kan skapa ett eget digitalt bibliotek med dina belysningstillgångar och reservdelar.

Copenhagen LED gen2, stor och megastor

Fördelar

- Behaglig belysning, estetiskt tilltalande design och enkelt underhåll
- Erbjuder många möjligheter för stadsprofilering via tillval för statisk och dynamisk uppåtriktad belysning
- Brett sortiment som täcker behov och krav för vägar och gator med olika utformning
- Enkelt underhåll tack vare fristående belysningskontroller som är förberedda för parkoppling och program som Interact City från Signify

Funktioner

- Installationsflexibilitet: sidoingång, hängande montering eller centralt
- Stort urval av olika strålfördelningar och bländskydd
- Alternativ för att skapa statisk och dynamisk uppåtriktad belysning
- Förberedd för parkoppling med kontroller med SR-uttaget (System Ready)
- Varje enskild armatur kan identifieras tack vare Philips Service-etiketten

Användning

- Motorvägar, vägar mellan städer, avenyer, rondeller, övergångsställen
- Gatubelysning för bostadsområden och smågator
- Parkeringar

Versions

