



Je čas, abyste své konvenční osvětlení modernizovali na LumiStreet gen2

LumiStreet gen2

Stále větší a větší počet obcí musí modernizovat velký počet konvenčních osvětlení komunikací na energeticky úspornou LED technologii, příslušné rozpočty jsou na druhou stranu ale pořád menší. Novou generaci svítidel LumiStreet jsme proto modernizovali a navrhli tak, aby se s touto výzvou dokázala vypořádat. Představují ideální řešení přímé náhrady konvenčního osvětlení. Svítidlo LumiStreet gen2 toho dosahuje tím, že má vysokou účinnost, nízké celkové provozní náklady a vyznačuje se i snadnou montáží a údržbou díky servisnímu štítku Philips. Kromě toho má konektor Philips SR (System Ready), který se postará, aby bylo připraveno na budoucnost. Současně můžete toto svítidlo používat společně s ovládáním osvětlení a softwarovými aplikacemi (jako je například Interact City).

Výhody

- Ekonomická LED alternativa k uličnímu osvětlení s konvenčními zdroji světla
- Nabízí vysokou účinnost a úsporu energie
- Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů zajišťujících delší životnost a potřebu minimální údržby

LumiStreet gen2

Vlastnosti

- Široké spektrum optiky, nastavitelný světelný tok a sklopný nástavec zajišťují výborný rozsah použití
- Snadná identifikace svítidel díky servisnímu štítku Philips
- Díky konektoru SR (System Ready) je připraveno na budoucnost
- Skvělá účinnost systému a kvalitní rozsah použití
- Svítidlo je rovněž vybaveno speciálními efekty osvětlení, které přispívají 1) k udržení optimálních ekosystémů pro netopýry a 2) zachování temné noční oblohy a snížení rušivého osvětlení

Aplikace

- Silnice a ulice
- Obytné ulice

Versions



Detaily o výrobku



LumiStreet gen2

Detaily o výrobku



Detaily o výrobku



Application Conditions

Maximální úroveň stmívání 0% (digitální)

Approval and Application

Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK08

General Information

Značka CE CE mark

Typ optického krytu/čoček FG

Včetně předřadníku Ano

Značka hořlavosti F

Vyměnitelnost světelného zdroje Ano

Light Technical

Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem 0°

Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku 0°

Poměr výkonu světelného toku směrem vzhůru 0

Mechanical and Housing

Barva GR

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Ochrana proti rázům (běžný/rozdílový režim)
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Ochrana proti rázům (běžný/rozdílový režim)
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	Surge protection level until 10 kV
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Ochrana proti rázům (běžný/rozdílový režim)
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	Surge protection level until 10 kV
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Surge protection level until 10 kV
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10020600	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 76S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10022000	BGP293 LED139-4S/740 II DW10 SW302F CLO7	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Ochrana proti rázům (běžný/rozdílový režim)
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Surge protection level until 10 kV
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07907600	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07910600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07911300	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Ochrana proti rázům (běžný/rozdílový režim)
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu

Controls and Dimming

Order Code	Full Product Name	Strmívatelné	Order Code	Full Product Name	Strmívatelné
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Ano	06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	Ano
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ano	06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Ano	06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Ano	06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Ne	06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	Ano	07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	Ne
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Ne
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Ne
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Ano
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Ano
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ano
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	Ano
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ano
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Ano
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Ano
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Ano
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ano
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	Ano
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Ne
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ano
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	Ano
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ano
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	Ano
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	Ne
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Ano
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	Ne
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Ano
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Ano
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	Ne
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ano
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	Ne
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Ano
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	Ano
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	Ano
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Ne
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Ne
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Ne
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Ne
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Ne
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Ne
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Ne
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Ano
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Ano
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Ne
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Ne
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	Ano
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	Ano
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Ne
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Ne
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	Ne
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
10020600	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 76S	Ne

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
10022000	BGP293 LED139-4S/740 II DW10 SW302F CLO7	Ne
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	Ne
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	Ne
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	Ne
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	Ne
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ano
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ano
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Ne
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	Ne
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	Ne
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	Ne
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	Ne
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	Ne
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Ne
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Ne
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	Ano
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
07907600	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	Ne
07910600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	Ne
07911300	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	Ne
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	Ne
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	Ano
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Ne
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ano
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Ne
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ano
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Ne
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ano
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Ne
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ano
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Ne
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Ano
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Ne
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Ne
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Ne
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Ne
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Ne
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Ne
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Ne
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Ne
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Ne
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Ne
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Ano
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Ano
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Ne
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Ne
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	Ne

General Information (1/2)

Order Code	Full Product Name	Divergence		Kód řady	Počet předřadnikových jednotek
		světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje		
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	LED49	1 unit
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	740 neutrální bílá	LED39	1 unit
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	LED99	1 unit
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71°	740 neutrální bílá	LED14	1 unit
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED120	1 unit
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED18	1 unit
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED22	1 unit
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED34	1 unit
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED60	1 unit
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED80	1 unit
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED100	1 unit
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED120	1 unit

Order Code	Full Product Name	Divergence		Kód řady	Počet předřadnikových jednotek
		světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje		
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED120	1 unit
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED85	1 unit
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED85	1 unit
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	LED75	1 unit
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	LED49	1 unit
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158° 54°	740 neutrální bílá	LED27	1 unit
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	LED99	1 unit
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158° 54°	740 neutrální bílá	LED34	1 unit
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71° 54°	740 neutrální bílá	LED22	1 unit
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	LED75	1 unit
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71° 54°	740 neutrální bílá	LED18	1 unit
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158° 54°	740 neutrální bílá	LED27	1 unit
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	LED85	1 unit

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Kód řady zdroje	Počet předřadňkových jednotek
	DM10 D9SRG10 48/60				
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED49	1 unit
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED74	1 unit
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	740 neutrální bílá	LED34	1 unit
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED94	1 unit
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	740 neutrální bílá	LED22	1 unit
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	LED109	1 unit
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED120	1 unit
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71°	740 neutrální bílá	LED22	1 unit
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	LED51	1 unit
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71°	740 neutrální bílá	LED39	1 unit
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	LED99	1 unit
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	LED75	1 unit

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Kód řady zdroje	Počet předřadňkových jednotek
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	740 neutrální bílá	LED39	1 unit
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	LED51	1 unit
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	740 neutrální bílá	LED18	1 unit
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	61° x 150°	740 neutrální bílá	LED39	1 unit
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	LED75	1 unit
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED65	1 unit
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED119	1 unit
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED54	1 unit
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED64	1 unit
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	830 teplá bílá	LED45	1 unit
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED45	1 unit
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	830 teplá bílá	LED35	1 unit

Order Code	Full Product Name	Divergence	Barva světelného zdroje	Kód řady zdroje	Počet předřadkových jednotek
		světelného paprsku svítidla			
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED35	1 unit
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	LED70	1 unit
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	LED80	1 unit
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED70	1 unit
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED120	1 unit
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	53° x 71°	740 neutrální bílá	LED149	1 unit
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	LED120	1 unit
05877400	BGP293 LED240-4S/74 O I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED240	2 units
05889700	BGP293 LED240-4S/74 O I DM11 SRT SRB SRG1	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED240	2 units
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED100	1 unit
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED139	1 unit
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED18	1 unit

Order Code	Full Product Name	Divergence	Barva světelného zdroje	Kód řady zdroje	Počet předřadkových jednotek
		světelného paprsku svítidla			
07899400	BGP293 LED240-4S/74 O II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED240	2 units
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED170	1 unit
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED149	1 unit
10020600	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 76S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	LED149	1 unit
10022000	BGP293 LED139-4S/740 II DW10 SW302F CLO7	61° x 150° 67°	740 neutrální bílá	LED139	1 unit
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	LED139	1 unit
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED149	1 unit
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	LED149	1 unit
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	61° x 150° 67°	740 neutrální bílá	LED149	1 unit
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	LED139	1 unit
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED84	1 unit
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED149	1 unit
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED109	1 unit

Order Code	Full Product Name	Divergence		Kód řady zdroje	Počet předřadnickových jednotek
		světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje		
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED80	1 unit
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED100	1 unit
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED120	1 unit
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED149	1 unit
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED100	1 unit
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED39	1 unit
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED50	1 unit
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED50	1 unit
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED8	1 unit
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED20	1 unit
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED40	1 unit
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED50	1 unit
06045600	BGP291 LED64-4S/740	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED64	1 unit

Order Code	Full Product Name	Divergence		Kód řady zdroje	Počet předřadnickových jednotek
		světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje		
	II DM50 D9 48/60S				
07907600	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED60	1 unit
07910600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED45	1 unit
07911300	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED60	1 unit
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED45	1 unit
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	152° - 24° x 66°	740 neutrální bílá	LED44	1 unit
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED34	1 unit
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO- DDF1 D18	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED34	1 unit
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	830 teplá bílá	LED34	1 unit
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO- DDF1 D18	160° - 42° x 54°	830 teplá bílá	LED34	1 unit
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED44	1 unit
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO- DDF1 D18	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED44	1 unit
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	830 teplá bílá	LED44	1 unit
10127200	BGP291 LED44-4S/830	160° - 42° x 54°	830 teplá bílá	LED44	1 unit

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Kód řady zdroje	Počet předřadnikových jednotek
	II DM11 CLO- DDF1 D18				
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED51	1 unit
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED51	1 unit
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED20	1 unit
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	160° - 42° x 54°	830 teplá bílá	LED25	1 unit
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED35	1 unit
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED45	1 unit
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED45	1 unit
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED54	1 unit
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	160° - 42° x 54°	830 teplá bílá	LED20	1 unit

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Kód řady zdroje	Počet předřadnikových jednotek
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED25	1 unit
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	160° - 42° x 54°	830 teplá bílá	LED35	1 unit
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	160° - 42° x 54°	830 teplá bílá	LED45	1 unit
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	LED45	1 unit
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	LED60	1 unit
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED25	1 unit
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED35	1 unit
05878100	BGP294 LED340-4S/74 O I DM11 48/60S PLS	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED340	2 units

General Information (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Kód produktové řady
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Velmi široký rozptyl 10	BGP292
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Úzký úhel rozptylu 10	BGP292

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Kód produktové řady
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Velmi široký rozptyl 10	BGP292
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Střední rozptyl 12	BGP292

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Kód produktové řady
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Střední rozptyl 11	BGP292
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	Střední rozptyl 50	BGP292
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	Střední rozptyl 50	BGP292
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP292
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP292
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP292
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP292
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP292
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	Střední rozptyl 11	BGP292
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Střední rozptyl 11	BGP292
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Střední rozptyl 11	BGP292
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Velmi široký rozptyl 10	BGP292
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Velmi široký rozptyl 10	BGP292
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Úzký úhel rozptylu 10	BGP292
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	Velmi široký rozptyl 10	BGP292
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Úzký úhel rozptylu 10	BGP292
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Střední rozptyl 12	BGP292
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Velmi široký rozptyl 10	BGP292
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Střední rozptyl 12	BGP292
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Úzký úhel rozptylu 10	BGP292
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	Střední rozptyl 10	BGP292
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP292
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Střední rozptyl 11	BGP292
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Úzký úhel rozptylu 10	BGP292
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	Střední rozptyl 11	BGP292

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Kód produktové řady
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Úzký úhel rozptylu 10	BGP292
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	Střední rozptyl 10	BGP292
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Střední rozptyl 11	BGP292
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Střední rozptyl 12	BGP292
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	Velmi široký rozptyl 10	BGP292
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Střední rozptyl 12	BGP292
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Velmi široký rozptyl 10	BGP292
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	Velmi široký rozptyl 10	BGP292
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Úzký úhel rozptylu 10	BGP292
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	Velmi široký rozptyl 10	BGP292
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Úzký úhel rozptylu 10	BGP292
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	Široký rozptyl 10	BGP292
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	Velmi široký rozptyl 10	BGP292
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP292
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Střední rozptyl 11	BGP292
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Střední rozptyl 11	BGP292
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Střední rozptyl 11	BGP292
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Střední rozptyl 11	BGP292
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Střední rozptyl 11	BGP292
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Střední rozptyl 11	BGP292
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Střední rozptyl 11	BGP292
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Velmi široký rozptyl 10	BGP292
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Velmi široký rozptyl 10	BGP292
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Střední rozptyl 11	BGP292
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Střední rozptyl 11	BGP292

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Kód produktové řady
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	Střední rozptyl 12	BGP293
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	Velmi široký rozptyl 10	BGP293
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Střední rozptyl 11	BGP293
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Střední rozptyl 11	BGP293
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP293
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP293
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP293
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP293
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	Střední rozptyl 11	BGP293
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP293
10020600	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 76S 10	Velmi široký rozptyl 10	BGP293
10022000	BGP293 LED139-4S/740 II DW10 SW302F CLO7	Široký rozptyl 10	BGP293
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	Velmi široký rozptyl 10	BGP293
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP293
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	Velmi široký rozptyl 10	BGP293
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	Široký rozptyl 10	BGP293
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	Střední rozptyl 10	BGP293
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP293
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP293
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP293
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	Střední rozptyl 11	BGP293
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI	Střední rozptyl 11	BGP293
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI	Střední rozptyl 11	BGP293
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI	Střední rozptyl 11	BGP293
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	Střední rozptyl 11	BGP293

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Kód produktové řady
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP291
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Střední rozptyl 11	BGP291
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Střední rozptyl 11	BGP291
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	Střední rozptyl 50	BGP291
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP291
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP291
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP291
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP291
07907600	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	Střední rozptyl 11	BGP291
07910600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	Střední rozptyl 11	BGP291
07911300	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	Střední rozptyl 11	BGP291
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	Střední rozptyl 11	BGP291
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	Široký rozptyl 50	BGP291
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Střední rozptyl 11	BGP291
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO- DDF1 D18	Střední rozptyl 11	BGP291
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Střední rozptyl 11	BGP291
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO- DDF1 D18	Střední rozptyl 11	BGP291
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Střední rozptyl 11	BGP291
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO- DDF1 D18	Střední rozptyl 11	BGP291
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Střední rozptyl 11	BGP291
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO- DDF1 D18	Střední rozptyl 11	BGP291
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Střední rozptyl 11	BGP291
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO- DDF1 D18	Střední rozptyl 11	BGP291
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	Střední rozptyl 11	BGP291
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	Střední rozptyl 11	BGP291

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Kód produktové řady
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Střední rozptyl 11	BGP291
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Střední rozptyl 11	BGP291
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Střední rozptyl 11	BGP291
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Střední rozptyl 11	BGP291
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Střední rozptyl 11	BGP291
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Střední rozptyl 11	BGP291
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Střední rozptyl 11	BGP291

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Kód produktové řady
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Střední rozptyl 11	BGP291
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Velmi široký rozptyl 10	BGP291
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Velmi široký rozptyl 10	BGP291
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Střední rozptyl 32	BGP291
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Střední rozptyl 11	BGP291
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	Střední rozptyl 11	BGP294

Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code	Full Product Name	Počáteční korelační teplota chromatičnosti	Počáteční index barevného podání	Počáteční světelný tok
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	4000 K	70	4165 lm
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	4000 K	70	3293 lm
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	4000 K	70	8400 lm
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	4000 K	70	1215 lm
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	4000 K	70	10440 lm
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	4000 K	70	1584 lm
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	4000 K	70	1936 lm
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	2992 lm
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	5160 lm
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	6880 lm
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	8600 lm
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	10200 lm
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	4000 K	70	10440 lm
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	4000 K	70	7568 lm

Order Code	Full Product Name	Počáteční korelační teplota chromatičnosti	Počáteční index barevného podání	Počáteční světelný tok
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	4000 K	70	7568 lm
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	4000 K	70	6384 lm
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	4000 K	70	4165 lm
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	4000 K	70	2340 lm
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/60	4000 K	70	8400 lm
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	4000 K	70	2880 lm
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	4000 K	70	1890 lm
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	4000 K	70	6384 lm
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	4000 K	70	1530 lm
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	4000 K	70	2340 lm
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	4000 K	70	7482 lm
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	4263 lm
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	5984 lm
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	4000 K	70	2880 lm

Order Code	Full Product Name	Počáteční korelační teplota chromatičnosti	Počáteční index	
			barevného podání	Počáteční světelný tok
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	4000 K	70	7308 lm
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	4000 K	70	1890 lm
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	4000 K	70	9570 lm
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	4000 K	70	9135 lm
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	4000 K	70	1890 lm
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	4000 K	70	4420 lm
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	4000 K	70	3293 lm
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	4000 K	70	8400 lm
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	4000 K	70	6384 lm
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	4000 K	70	3293 lm
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	4000 K	70	4420 lm
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	4000 K	70	1530 lm
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	4000 K	70	2775 lm
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	4000 K	70	6384 lm
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	5742 lm
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	4000 K	70	9135 lm
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	4400 lm
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	5046 lm
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3000 K	80	3696 lm
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	3696 lm
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3000 K	80	2904 lm
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	2937 lm
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	4000 K	70	5950 lm
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	4000 K	70	4800 lm

Order Code	Full Product Name	Počáteční korelační teplota chromatičnosti	Počáteční index	
			barevného podání	Počáteční světelný tok
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	4000 K	70	6230 lm
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	4000 K	70	10440 lm
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	4000 K	70	13200 lm
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	4000 K	70	10200 lm
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	4000 K	70	20640 lm
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	4000 K	70	20640 lm
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	8700 lm
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	12040 lm
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	15300 lm
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	20160 lm
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	4000 K	70	14790 lm
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	12900 lm
10020600	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 76S	4000 K	70	12600 lm
10022000	BGP293 LED139-4S/740 II DW10 SW302F CLO7	4000 K	70	9620 lm
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	4000 K	70	11760 lm
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	12900 lm
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	4000 K	70	12600 lm
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	4000 K	70	13200 lm
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	4000 K	70	12180 lm
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	7392 lm
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	4000 K	70	12900 lm
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	4000 K	70	9570 lm
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	6688 lm
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	4000 K	70	8272 lm

Order Code	Full Product Name	Počáteční korelační teplota chromatičnosti	Počáteční index barevného podání	Počáteční světelný tok
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	4000 K	70	9680 lm
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	4000 K	70	11745 lm
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	4000 K	70	8366 lm
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	70	3432 lm
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	4000 K	70	4450 lm
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	4000 K	70	4450 lm
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	4000 K	70	704 lm
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	1760 lm
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	3480 lm
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	4350 lm
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	5504 lm
07907600	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	4000 K	70	5280 lm
07910600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	4000 K	70	4005 lm
07911300	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	4000 K	70	5280 lm
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	4000 K	70	4005 lm
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	4000 K	70	3649 lm
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	4000 K	70	2848 lm
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	4000 K	70	2848 lm
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	3000 K	80	2816 lm
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	3000 K	80	2816 lm
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	4000 K	70	3608 lm

Order Code	Full Product Name	Počáteční korelační teplota chromatičnosti	Počáteční index barevného podání	Počáteční světelný tok
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	4000 K	70	3608 lm
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	3000 K	80	3608 lm
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	3000 K	80	3608 lm
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	4000 K	70	4136 lm
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	4000 K	70	4136 lm
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	1691 lm
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3000 K	80	2136 lm
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	2937 lm
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	3696 lm
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	4000 K	70	3738 lm
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	4000 K	70	4450 lm
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3000 K	80	1672 lm
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	2136 lm
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3000 K	80	2904 lm
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3000 K	80	3696 lm
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	4000 K	70	3825 lm
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	4000 K	70	3600 lm
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	4000 K	70	2225 lm
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	4000 K	70	3150 lm
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	4000 K	70	29240 lm

