



Solution de remplacement de rénovation 1:1 pour chaque projet où la lumière compte vraiment

Coreline tempo X-Large

CoreLine Tempo X-large tient la promesse de la famille de luminaires innovants de CoreLine, faciles à utiliser et de haute qualité. La gamme limitée d'options permet de trouver facilement la meilleure solution de remplacement « lux par lux » pour les lampes HID de 250 W, 400 W et SON-T. CoreLine Tempo X-Large propose des flux lumineux pour de nombreux domaines d'application ainsi qu'un choix d'optiques asymétriques et symétriques hautes performances. L'installation est facilitée grâce au support de montage universel en U et au connecteur rapide externe à 3 pôles. C'est une solution idéale pour les applications extérieures d'éclairage LED des zones industrielles/commerciales, des parkings, etc.

Avantages

- Les mêmes niveaux d'éclairage que votre solution conventionnelle existante tout en économisant de l'énergie
- Projecteurs extérieurs de la gamme Tempo de qualité supérieure
- Facile à utiliser
- Option de gestion des actifs et/ou de commande d'éclairage sans fil

Coreline tempo X-Large

Fonctions

- Toutes les distributions photométriques standard de notre plateforme LEDGine-O, flux lumineux source de 24 000 lm à 46 000 lm
- Options de traitement spécial bord de mers et de protection piscine disponibles
- Longue durée de vie de 75 000 heures, protection contre les surtensions intégrée, protection supplémentaire contre les surtensions en option, haute résistance aux chocs IK08, IP66
- Installation plug and play avec câble de 1 m et connecteur IP66, support horizontal pour montage sur herse Prêt à être connecté à Interact City et Interact Sports via une prise SR

Application


- Gymnases polyvalents intérieurs et piscines
- Terrains de sports de loisirs extérieurs, par exemple terrains de basket, etc.
- Ports, aéroports, parkings

Versions



Coreline tempo X-Large - BVP140

Schéma dimensionnel




Coreline tempo X-Large

Détails sur le produit



Side view



Rear view



Suspended mounting



InterAct ready version

Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces facilement inflammables
Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	2 unités
Code famille de produits	BVP140
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur	740 blanc neutre
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Type de cache optique/de lentille	Verre plat
Indice de rendu de couleur (IRC)	>70
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	0°
Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Aluminium
Approbation et application	
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection	IP66
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
8718699872786	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	LED480
8718699872793	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	LED420
8718699872809	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	LED360
8718699872823	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	LED480
8718699872830	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	LED420
8718699872847	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	LED360
8718699872861	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	LED480
8718699872878	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	LED420
8718699872885	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	LED360
8718699872908	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	LED480
8718699872915	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	LED420
8718699872922	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	LED360

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du	Flux	Type d'optique
		luminaire	lumineux	d'extérieur
8718699872786	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	40.500 lm	Asymétrique
8718699872793	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	35.500 lm	Asymétrique
8718699872809	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	30.500 lm	Asymétrique

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du	Flux	Type d'optique
		luminaire	lumineux	d'extérieur
8718699872823	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	73° x 26°	41.500 lm	Symétrique
8718699872830	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	73° x 26°	36.000 lm	Symétrique
8718699872847	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	73° x 26°	31.500 lm	Symétrique
8718699872861	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	103° - 8° x 57°	40.500 lm	Asymétrique

Coreline tempo X-Large

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Flux lumineux	Type d'optique d'extérieur
8718699872878	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	103° - 8° x 57°	35.500 lm	Asymétrique
8718699872885	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	103° - 8° x 57°	30.500 lm	Asymétrique

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Flux lumineux	Type d'optique d'extérieur
8718699872908	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	73° x 26°	41.500 lm	Symétrique
8718699872915	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	73° x 26°	36.000 lm	Symétrique
8718699872922	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	73° x 26°	31.500 lm	Symétrique

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699872786	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	295 W
8718699872793	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	250 W
8718699872809	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	225 W
8718699872823	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	295 W
8718699872830	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	250 W
8718699872847	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	225 W
8718699872861	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	295 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699872878	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	250 W
8718699872885	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	225 W
8718699872908	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	295 W
8718699872915	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	250 W
8718699872922	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	225 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718699872786	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	Non
8718699872793	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	Non
8718699872809	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	Non
8718699872823	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	Non
8718699872830	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	Non
8718699872847	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718699872861	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	Oui
8718699872878	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	Oui
8718699872885	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	Oui
8718699872908	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	Oui
8718699872915	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	Oui
8718699872922	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	Oui

