



# Voor alle projecten waarbij licht het verschil maakt, een 1:1 vervanging

## Coreline tempo X-Large

CoreLine Tempo X Large maakt de CoreLine belofte van innovatieve, eenvoudig te gebruiken schijnwerpers van hoge kwaliteit waar. Het CoreLine Tempo X Large assortiment biedt lichtopbrengsten voor tal van toepassingsgebieden, evenals een keus uit asymmetrische en symmetrische optieken met een zeer hoog rendement. Een beperkt keuzeaanbod maakt het eenvoudig om de beste lux-voor-lux vervanging te vinden voor HID-lampen van 250 W en 400 W en SON-T-lampen. De installatie is eenvoudig dankzij de U-vormige universele montagebeugel en de externe snelle 3-polige connector. Dit is de ideale oplossing voor industriële en zakelijke gebieden, parkeerterreinen, enzovoort.

### Voordelen

- Dezelfde lichtniveaus als je bestaande, conventionele oplossing, maar dan energiezuinig
- Assortiment met Tempo schijnwerpers voor buiten van hoge kwaliteit
- Eenvoudig te gebruiken
- De optie voor assetmanagement en/of draadloze verlichtingsbediening

# Coreline tempo X-Large


## Kenmerken

- Alle standaard Ledgine O-platform-lichtverdelingen, lichtopbrengsten van 30.000 lm tot 44.000 lm
- Bestand tegen omstandigheden in kustgebieden (zout/wind) en zwembaden
- Lange levensduur van 100.000 uur, geïntegreerde bescherming tegen schakelpieken, de optie voor extra bescherming tegen schakelpieken, hoge slagvastheid IK08, IP66
- Plug-and-play-installatie met kabel van 1 m en IP66-connector, horizontale beugel voor montage aan masten
- Kan direct worden verbonden met Interact City of Interact Sports voor recreatieverlichting, dankzij een SR-aansluitbus

## Toepassing

- Binnensportaccommodaties en zwembaden voor divers gebruik
- Recreatieve sportvelden buiten, zoals basketbalvelden etc.
- Havens, luchthavens, parkeerplaatsen

## Maatschets



## Productgegevens



Side view



Rear view

# Coreline tempo X-Large

## Productgegevens

Suspended mounting



InterAct ready version



| Algemene informatie                    |                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CE-markering                           | Ja                                                                                    |
| Driver/VSA inbegrepen                  | Ja                                                                                    |
| Brandbaarheidsmarkering                | Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken                                    |
| Lichtbron vervangbaar                  | Ja                                                                                    |
| Aantal VSA's                           | 2 units                                                                               |
| Code productfamilie                    | BVP140                                                                                |
| Gegevens lichttechniek                 |                                                                                       |
| Kleur lichtbron                        | 740 neutraalwit                                                                       |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)   | 4000 K                                                                                |
| Type lichtkap                          | Vlak glas                                                                             |
| Kleurweergave-index (CRI)              | >70                                                                                   |
| Standaard kantelhoek opschuifmontage   | 0°                                                                                    |
| Standaard kantelhoek opzetmontage      | 0°                                                                                    |
| Lichtvervuiling naar boven (ULR)       | 0                                                                                     |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen  |                                                                                       |
| Kleur behuizing                        | Aluminium                                                                             |
| Keurmerken en classificaties           |                                                                                       |
| IK-classificatie                       | IK08                                                                                  |
| Beschermingsklasse                     | IP 66                                                                                 |
| Surge Protection (Common/Differential) | Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 6 kV, differentiële modus en 8 kV normale modus |

## Algemene informatie

| Order Code    | Full Product Name                      | Type lichtbron |
|---------------|----------------------------------------|----------------|
| 8718699872786 | BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52    | LED480         |
| 8718699872793 | BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52    | LED420         |
| 8718699872809 | BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52    | LED360         |
| 8718699872823 | BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S        | LED480         |
| 8718699872830 | BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S        | LED420         |
| 8718699872847 | BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S        | LED360         |
| 8718699872861 | BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9 | LED480         |
| 8718699872878 | BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9 | LED420         |
| 8718699872885 | BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9 | LED360         |
| 8718699872908 | BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9     | LED480         |
| 8718699872915 | BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9     | LED420         |
| 8718699872922 | BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9     | LED360         |

## Gegevens lichttechniek

Coreline tempo X-Large

| Order Code    | Full Product   | Bundelspreiding | Optiektype  |              |
|---------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|
|               | Name           | armatuur        | Lichtstroom | buiten       |
| 8718699872786 | BVP140         | 103° - 8° x 57° | 40.500 lm   | Asymmetrisch |
|               | LED480-4S      |                 |             |              |
|               | 40K3/740 PSU   |                 |             |              |
|               | OFA52          |                 |             |              |
| 8718699872793 | BVP140         | 103° - 8° x 57° | 35.500 lm   | Asymmetrisch |
|               | LED420-4S      |                 |             |              |
|               | 35K3/740 PSU   |                 |             |              |
|               | OFA52          |                 |             |              |
| 8718699872809 | BVP140         | 103° - 8° x 57° | 30.500 lm   | Asymmetrisch |
|               | LED360-4S      |                 |             |              |
|               | 30K6/740 PSU   |                 |             |              |
|               | OFA52          |                 |             |              |
| 8718699872823 | BVP140         | 73° x 26°       | 41.500 lm   | Symmetrisch  |
|               | LED480-4S      |                 |             |              |
|               | 41K3/740 PSU S |                 |             |              |
|               |                |                 |             |              |
| 8718699872830 | BVP140         | 73° x 26°       | 36.000 lm   | Symmetrisch  |
|               | LED420-4S      |                 |             |              |
|               | 36K1/740 PSU S |                 |             |              |
|               |                |                 |             |              |
| 8718699872847 | BVP140         | 73° x 26°       | 31.500 lm   | Symmetrisch  |
|               | LED360-4S      |                 |             |              |
|               | 31K3/740 PSU S |                 |             |              |
|               |                |                 |             |              |
| 8718699872861 | BVP140         | 103° - 8° x 57° | 40.500 lm   | Asymmetrisch |
|               | LED480-4S      |                 |             |              |
|               |                |                 |             |              |
|               |                |                 |             |              |

Bedrijfs- en elektrische gegevens

| Order Code    | Full Product Name                   | Energieverbruik |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| 8718699872786 | BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52 | 295 W           |
| 8718699872793 | BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52 | 250 W           |
| 8718699872809 | BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52 | 225 W           |
| 8718699872823 | BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S     | 295 W           |
| 8718699872830 | BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S     | 250 W           |
| 8718699872847 | BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S     | 225 W           |

Dimbaarheid en regelsystemen

| Order Code    | Full Product Name                   | Dimbaar |
|---------------|-------------------------------------|---------|
| 8718699872786 | BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52 | Nee     |
| 8718699872793 | BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52 | Nee     |
| 8718699872809 | BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52 | Nee     |
| 8718699872823 | BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S     | Nee     |
| 8718699872830 | BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S     | Nee     |
| 8718699872847 | BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S     | Nee     |

| Order Code    | Full Product   | Bundelspreiding | Optiektype  |              |
|---------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|
|               | Name           | armatuur        | Lichtstroom | buiten       |
| 8718699872878 | BVP140         | 103° - 8° x 57° | 35.500 lm   | Asymmetrisch |
|               | LED420-4S      |                 |             |              |
|               | 35K3/740 PSD   |                 |             |              |
|               | OFA52 D9       |                 |             |              |
| 8718699872885 | BVP140         | 103° - 8° x 57° | 30.500 lm   | Asymmetrisch |
|               | LED360-4S      |                 |             |              |
|               | 30K6/740 PSD   |                 |             |              |
|               | OFA52 D9       |                 |             |              |
| 8718699872908 | BVP140         | 73° x 26°       | 41.500 lm   | Symmetrisch  |
|               | LED480-4S      |                 |             |              |
|               | 41K3/740 PSD S |                 |             |              |
|               | D9             |                 |             |              |
| 8718699872915 | BVP140         | 73° x 26°       | 36.000 lm   | Symmetrisch  |
|               | LED420-4S      |                 |             |              |
|               | 36K1/740 PSD S |                 |             |              |
|               | D9             |                 |             |              |
| 8718699872922 | BVP140         | 73° x 26°       | 31.500 lm   | Symmetrisch  |
|               | LED360-4S      |                 |             |              |
|               | 31K3/740 PSD S |                 |             |              |
|               | D9             |                 |             |              |

| Order Code    | Full Product Name                      | Energieverbruik |
|---------------|----------------------------------------|-----------------|
| 8718699872861 | BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9 | 295 W           |
| 8718699872878 | BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9 | 250 W           |
| 8718699872885 | BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9 | 225 W           |
| 8718699872908 | BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9     | 295 W           |
| 8718699872915 | BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9     | 250 W           |
| 8718699872922 | BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9     | 225 W           |

| Order Code    | Full Product Name                      | Dimbaar |
|---------------|----------------------------------------|---------|
| 8718699872861 | BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9 | Ja      |
| 8718699872878 | BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9 | Ja      |
| 8718699872885 | BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9 | Ja      |
| 8718699872908 | BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9     | Ja      |
| 8718699872915 | BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9     | Ja      |
| 8718699872922 | BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9     | Ja      |

## Coreline tempo X-Large

