



光效可靠鮮明，容易操作 照明

Essential SmartBright 投射燈

Essential SmartBright 聚光燈解決方案非常適合戶外造景、公園、住宅、花壇、樹木、灌木叢、古蹟建築照明。外型輕便，配備鑄模鋁合金外殼及燈座，不只光效迷人及鮮明，而且燈座安裝快速，照明操作，簡單無比。強化玻璃，提高燈具耐用性，燈泡準確設計，確保完整光效。

优点

- 安裝更輕鬆
- 耐用的外罩
- 光效鮮明

特点

- IP65 / IK06
- CRI80
- 15000 小時使用壽命
- 168 小時鹽霧測試
- 符合 CB 和 EMC
- 光束角度選項
- 單色綠光選項

应用

- 造景、建築照明
- 廣場
- 停車場、Parterre、樹木、灌木叢
- 設施照明
- 安全性

Essential SmartBright 投射燈

Versions



产品详细

BGP150/151



配件

Ordercode 911401755582



Essential SmartBright 投射燈

應用	
機械衝擊保護規範	IK06
控制調光	
可調光	否
基本資訊	
CE 標誌	-
光學護蓋/鏡頭類型	G
內附驅動器	是
易燃性標誌	NO
光源可更換	否
照明科技	
柱頂標準傾斜角	-
機械和殼體	
色彩	BK

基本資訊

Order Code	Full Product Name	光源色彩
911401755492	BGP150 LED520/WW 8W 20D	830 暖白
911401755502	BGP150 LED580/NW 8W 20D	840
911401755512	BGP150 LED250/WW 3W 20D	830 暖白
911401755522	BGP150 LED300/NW 3W 20D	840
911401755532	BGP150 LED520/WW 8W 45D	830 暖白
911401755542	BGP150 LED580/NW 8W 45D	840
911401755552	BGP150 LED250/WW 3W 45D	830 暖白
911401755562	BGP150 LED300/NW 3W 45D	840
911401755572	BGP150 LED G 8W 35D	GN
911401755592	BGP151 LED520/WW 8W 20D	830 暖白
911401755602	BGP151 LED580/NW 8W 20D	840
911401755612	BGP151 LED250/WW 3W 20D	830 暖白
911401755622	BGP151 LED300/NW 3W 20D	840

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	初始顯色指數	初始光通量	Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	初始顯色指數	初始光通量
911401755492	BGP150 LED520/WW 8W 20D	3000 K	>80	520 lm	911401755562	BGP150 LED300/NW 3W 45D	4000 K	>80	250 lm
911401755502	BGP150 LED580/NW 8W 20D	4000 K	>80	520 lm	911401755572	BGP150 LED G 8W 35D	- K	N.A.	400 lm
911401755512	BGP150 LED250/WW 3W 20D	3000 K	>80	250 lm	911401755592	BGP151 LED520/WW 8W 20D	3000 K	>80	520 lm
911401755522	BGP150 LED300/NW 3W 20D	4000 K	>80	250 lm	911401755602	BGP151 LED580/NW 8W 20D	4000 K	>80	520 lm
911401755532	BGP150 LED520/WW 8W 45D	3000 K	>80	520 lm	911401755612	BGP151 LED250/WW 3W 20D	3000 K	>80	250 lm
911401755542	BGP150 LED580/NW 8W 45D	4000 K	>80	520 lm	911401755622	BGP151 LED300/NW 3W 20D	4000 K	>80	250 lm
911401755552	BGP150 LED250/WW 3W 45D	3000 K	>80	250 lm					

